

FlexBlend – Odemknutí potenciálu LED osvětlení v kancelářích

FlexBlend, zapuštěné

Majitelé a zaměstnanci kanceláří odpovědní za osvětlení hledají vysoce kvalitní a zároveň energeticky účinné osvětlení, které splňuje normy a předpisy. Svítidla Philips FlexBlend byla navržena tak, aby tyto potřeby podporovala a umožnila majitelům plně optimalizovat provoz jejich osvětlovacích systémů prostřednictvím nabídky osvětlení vhodného pro kanceláře s atraktivní návratností investice. Řada FlexBlend navíc poskytuje požadovanou flexibilitu díky tomu, že tato svítidla lze snadno použít pro různé typy stropů a v různých kancelářských prostorech, jako jsou otevřené kanceláře nebo zasedací místnosti. Protože se technologie rychle mění, očekává se, že ideální osvětlovací řešení bude připraveno začlenit inovace a budoucí vylepšení, které mohou provoz osvětlení ještě více optimalizovat. Proto je osvětlení Philips FlexBlend připraveno na připojení k ovládacím prvkům, jako je Actilume, nebo na použití spolu se systémem osvětlení Philips SpaceWise. Lze jej také připojit k softwarovým systémům osvětlení, jako je Interact Office, což svítidlu poskytuje další inteligenci a umožňuje mu získávat cenná data o svém prostředí.

Výhody

- Vysoká kvalita, splňuje požadavky na osvětlení kanceláří
- Možnost výběru ze tří různých výstupů světla
- Rychlá návratnost investice
- Flexibilita použití
- Škálovatelné a připraveno na připojení k ovládacím prvkům a osvětlovacím systémům

Vlastnosti

- Splňuje kompletně požadavky pro kanceláře (UGR <19)
- Homogenní a rovnoměrný světelný efekt
- Různé velikosti, místní možnosti
- Různé možnosti montáže
- Integrované snímače
- Lze zkombinovat se systémy Philips ActiLume a SpaceWise
- Příprava na připojení k softwarovým systémům osvětlení, jako je Interact Office

Aplikace

- Kanceláře
- Vzdělávání
- Zdravotní péče
- Banky

Versions



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 OPA VPC




0 FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 PCS VPC

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku




O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP




FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP

Detaily o výrobku



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed

Detaily o výrobku



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_CP
C

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	>90
Typ optiky	Široké vyzařování
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Řízení a stmívání	
Maximální úroveň ztlumení	1%
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10430300	RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	4000 K	126 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	38 W
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	38 W
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	45 W
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	45 W
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	38 W
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	45 W
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	38 W
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	45 W
10430300	RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS	25 W
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	38 W
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	37 W
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	38 W
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	28,5 W
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	33,5 W
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	33,5 W
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	33,5 W
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	28,5 W
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	28,5 W
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	38 W
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	38 W
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	45 W
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	45 W
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	28,5 W
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	26 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	26 W
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	38 W
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	26 W
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	26 W
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	30,5 W
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	30,5 W
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 W
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	26 W
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	26 W
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	30,5 W
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	30,5 W
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	26 W
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	26 W
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	28,5 W
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	37 W
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	38 W
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	28,5 W
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	38 W
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	45 W
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	45 W
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	45 W
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	38 W
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	38 W
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	30,5 W
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	38 W
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	38 W
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	38 W
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	25 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Ne
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Ano
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Ne
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Ano
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Ano
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Ano
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Ano
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Ano
10430300	RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS	Ano
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Ano
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Ano
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Ano
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Ano
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Ano
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Ano
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Ano
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Ano
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Ano
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Ano
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Ne
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Ano
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Ano
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Ne
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Ano
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ano
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Ano
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Ano
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Ano
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Ano
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Ne
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Ne
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Ano
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Ano
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Ano
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Ne
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ano
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Ano
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Ano
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Ano
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Ne
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ano
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Ano
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Ano
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Ano
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Ne
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Ano

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Ne
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Ano
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Ne
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Ano
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Ne
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Ne
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Ano
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Ano
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Ano
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ano
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Ano
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Ano
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Ano
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Ne
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Ne
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Ano
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Ne
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Ano
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Ano
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Ano
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Ano
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Ano
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Ne
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Ano
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Ano
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10430300	RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS	IP20/54
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	IP20/40
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	IP20/40
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	IP20/40
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	IP20/54
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	IP20/54
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	IP20/54
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	IP20/40
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20/54
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	IP20/40
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	IP20/40
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	IP20/54

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10277400	RC340B 36S/940 PSE - W15L120 VPC MLO	-	-	-
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	-
10279800	RC340B 42S/940 PSE - W15L120 VPC MLO	-	-	-
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	-
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10430300	RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	-
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	-
10245300	RC342B 36S/940 PSE - W31L125 VPC MLO	-	-	-
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	-
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	-
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	-
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoseměrným proudem	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-	-
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	-	-	-
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-	-
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-	-
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-	-
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem	-
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	-	-	-
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	-	-	-
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	-	-	-
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-	-
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	-	-	-
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro	3 h
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	-	-	-
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	-	-	-
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	-	-	-
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, s rozhraním DALI	3 h
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnoscenným proudem	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz		Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
			Nouzové osvětlení	
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-	-
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosporným proudem	-
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosporným proudem	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10430300	RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, doba 30 s
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, doba 30 s
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Teplota 850 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz		Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
			Nouzové osvětlení	
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosporným proudem	-

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Teplota 850 °C, doba 30 s
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, doba 30 s
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, doba 30 s
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Teplota 850 °C, doba 30 s
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Teplota 850 °C, doba 30 s
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, doba 30 s
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, doba 30 s
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Teplota 650 °C, doba 30 s

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Teplota 650 °C, doba 30 s
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Teplota 850 °C, doba 30 s
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Teplota 650 °C, doba 30 s
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Teplota 850 °C, doba 30 s
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, doba 30 s
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Teplota 650 °C, doba 30 s
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Teplota 850 °C, doba 30 s

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	0,01 %
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	0,01 %
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	0,01 %
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	0,01 %
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10430300	RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS	-
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	0,01 %
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	0,01 %
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	0,01 %
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	0,01 %
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	0,01 %
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	0,01 %
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	0,01 %
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	0,01 %
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	0,01 %
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	0,01 %
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	0,01 %
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	0,01 %
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	0,01 %
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	0,01 %
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	0,01 %
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	0,01 %
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	0,01 %
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	0,01 %
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	0,01 %
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	0,01 %
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	0,01 %
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	0,01 %
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	0,01 %
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	0,01 %
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	0,01 %
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %


Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod provozu.
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	0,01 %
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	0,01 %
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	-

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10430300	RC342B 36S/940 DEIA W17L125 PCV PCS	RC342B
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	RC340B
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	RC342B
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	RC342B
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	RC340B
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	RC340B
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	RC340B
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	RC340B
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	RC342B
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	RC340B
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10233000	RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC MLO	RC340B
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	RC340B
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	RC340B
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	RC342B
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	RC342B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867030




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867031




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866987




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866970




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866981




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867038




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867040




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866993




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866995




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867012




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867033




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867024



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867010




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867013




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867034




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867039




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867032



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867064




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866980




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866982


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866983




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866997




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867062




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867063



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867025




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867028




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867014




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867026




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867035



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867036




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867065




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867159




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867041




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867066




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866999




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867023




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867027




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867029




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867037



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867042




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867061

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867068



Polar Normal (separate) - RC340BI -
910925867169

