




## FlexBlend – az irodai LED-világításokban rejlő potenciál kiaknázása

A világítási rendszereket működtető irodatulajdonosok és személyzet olyan, jó minőségű, mégis energiatakarékos világítást keresnek, amely megfelel az előírásoknak és a szabályoknak. A kifejezetten ezeknek az igényeknek a kielégítésére tervezett Philips FlexBlend termékekkel az épületek tulajdonosai teljes mértékben optimalizálhatják a világítási rendszerek működését, és igazán vonzó megtérülési idő mellett kínálhatnak az irodai elvárásoknak megfelelő világítást. A FlexBlend ezenkívül eléggé rugalmas ahhoz is, hogy fel lehessen szerelni a különböző mennyezettípusokra, valamint a nyitott terű irodáktól a tárgyalókig a legkülönbélebb irodai terekben is megállja a helyét. Bár a világítástechnológia gyorsan változik, az ideális világítási megoldás fel van készítve a jövőbeli innovációk és fejlesztések fogadására, amelyekkel tovább optimalizálható a világítási rendszerek működtetése. Éppen ezért a FlexBlend termékeket felkészítettük az Actilume és a hasonló vezérlők csatlakoztatására, valamint a Philips SpaceWise világítási rendszerrel is használhatók. Csatlakoztathatók olyan szoftveralapú világítási rendszerekhez is, mint az Interact Office, amelyekkel a lámpatestek még okosabban vezérelhetők, és amelyekkel a környezetről is hasznos adatok gyűjthetők.

## Előnyök

- Jó minőségű, irodai használatra alkalmas világítás
- Három optika - PCS, MLO, O - választható
- Gyors megtérülés
- Rugalmas felhasználási lehetőségek
- Skálázható és készen áll a vezérlőkhöz és világítási rendszerekhez való csatlakoztatásra

## Applications

- Irodák
- Oktatás
- Egészségügy
- Bankok


## Versions

## Szolgáltatások


- Teljes mértékben megfelel az irodai szabványoknak (UGR <19)
- Homogén és egyenletes fényhatás
- Méretvariációk, helyi lehetőségek
- Különféle felszerelési lehetőségek
- Beépített érzékelők
- Kombinálható a Philips ActiLume és SpaceWise rendszerekkel
- Készen áll az olyan szoftveralapú világítási rendszerekhez való csatlakoztatásra, mint az Interact Office




FlexBlend Recessed RC340B  
W15L120 MLO VPC



FlexBlend Recessed-RC340B  
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 OPA VPC




FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 MLO CPC




0 FlexBlend Recessed-RC340B  
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 PCS VPC



FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 MLO VPC









FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 MLO PCV



FlexBlend Recessed RC342B  
W62L62 MLO VPC

## Méretezett rajza



RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2

RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS



## Termék részletei




0\_FlexBlend Recessed-RC342B\_W62L62\_MLO\_VPC




FlexBlend Recessed-RC340B\_MLO\_DPP




FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_Backcover\_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_CPC brackets



FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_CPC brackets\_B



FlexBlend Recessed-RC340B\_OPA\_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B\_PCS\_DPP



0\_FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_PCS\_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_CPC brackets\_A




FlexBlend Recessed RC340B PIP Open



FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_backcover\_P CV



O\_FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_MLO\_VPC



O\_FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_MLO\_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP Closed



FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_backcover\_C PC

## Általános információ

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Cserélhető fényforrás | Nem      |
| Előtét egységek száma | 1 egység |
| Előtét mellékelve     | Igen     |
| Szervizcímke          | Igen     |

## Technikai adatok

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Színvisszaadási index (CRI)  | >90                   |
| A fényforrás sugárzási szöge | 120 fok               |
| Az optika típusa             | Széles sugárzási szög |

## Működtetés és elektronika

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Bemeneti feszültség             | 220–240 V             |
| Hálózati frekvencia             | 50 to 60 Hz           |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas | Igen                  |
| IEC védelmi osztály             | I. biztonsági osztály |

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Maximális szabályozási szint 1%

### Mechanika és tokozás

Ház színe Fehér  
Mech. behatások elleni védelem kódja IK02 [0,2 ] standard]

### Vészhelyzeti működés

A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban) 3 h

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez  
CE jelölés Igen  
ENEC jel ENEC-jel  
Villogás (PstLM) 1  
Stroboszkóp hatás (SVM) 0,4  
Környezeti hőmérséklet-tartomány +10 – +40 °C

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára 0,01 %  
vetítve

## Technikai adatok

| Order Code | Full Product Name                       | Fényáram | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) (névleges) |
|------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO      | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO     | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO      | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO     | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO     | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO      | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO     | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |

| Order Code | Full Product Name                        | Fényáram | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) (névleges) |
|------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 4 200 lm | 3000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 4 200 lm | 3000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 4 200 lm | 3000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 3 600 lm | 4000 K                               | 126 lm/W                              |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | 4 200 lm | 4000 K                               | 125 lm/W                              |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 4 200 lm | 4000 K                               | 125 lm/W                              |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 4 200 lm | 4000 K                               | 125 lm/W                              |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | 4 200 lm | 4000 K                               | 125 lm/W                              |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | 3 600 lm | 4000 K                               | 126 lm/W                              |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | 3 600 lm | 4000 K                               | 126 lm/W                              |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 4 200 lm | 3000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 4 200 lm | 3000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 4 200 lm | 3000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 3 600 lm | 4000 K                               | 126 lm/W                              |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | 3 600 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | 3 600 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | 3 600 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | 3 600 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | 4 200 lm | 3000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | 3 600 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | 3 600 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS        | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC     | 3 600 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC    | 3 600 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O          | 3 600 lm | 4000 K                               | 126 lm/W                              |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO        | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |



| Order Code | Full Product Name                       | Fényáram | Korrelált színhőmérséklet (névleges) | Fényhasznosítás (névleges) (névleges) |
|------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | 3 600 lm | 4000 K                               | 126 lm/W                              |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | 4 200 lm | 3000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 4 200 lm | 3000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 4 200 lm | 4000 K                               | 93 lm/W                               |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 4 200 lm | 4000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 4 200 lm | 3000 K                               | 138 lm/W                              |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | 3 600 lm | 4000 K                               | 95 lm/W                               |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | 3 600 lm | 4000 K                               | 144 lm/W                              |

## Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                        | Teljesítményfelvétel |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | 38 W                 |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | 38 W                 |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | 45 W                 |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | 45 W                 |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | 38 W                 |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | 45 W                 |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | 38 W                 |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | 45 W                 |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | 38 W                 |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | 37 W                 |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | 38 W                 |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 45 W                 |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 45 W                 |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 45 W                 |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 45 W                 |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 30,5 W               |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 30,5 W               |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 30,5 W               |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 28,5 W               |

| Order Code | Full Product Name                        | Teljesítményfelvétel |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | 33,5 W               |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 33,5 W               |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 33,5 W               |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | 33,5 W               |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | 28,5 W               |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | 28,5 W               |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | 38 W                 |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 45 W                 |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 45 W                 |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 30,5 W               |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 30,5 W               |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 38 W                 |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 45 W                 |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 45 W                 |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 30,5 W               |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 28,5 W               |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | 26 W                 |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | 26 W                 |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 38 W                 |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | 26 W                 |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | 26 W                 |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | 30,5 W               |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | 30,5 W               |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | 30,5 W               |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | 30,5 W               |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | 30,5 W               |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | 26 W                 |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | 26 W                 |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS        | 30,5 W               |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | 30,5 W               |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC     | 26 W                 |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC    | 26 W                 |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O          | 28,5 W               |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO        | 37 W                 |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3   | 38 W                 |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | 28,5 W               |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3   | 38 W                 |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | 45 W                 |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3   | 45 W                 |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2  | 45 W                 |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2  | 45 W                 |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO        | 45 W                 |

| Order Code | Full Product Name                       | Teljesítményfelvétel |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | 38 W                 |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | 38 W                 |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | 30,5 W               |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 45 W                 |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 45 W                 |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 30,5 W               |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 30,5 W               |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | 38 W                 |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | 38 W                 |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | 38 W                 |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | 25 W                 |

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

| Order Code | Full Product Name                        | Szabályozható |
|------------|------------------------------------------|---------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | Nem           |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | Igen          |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | Nem           |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | Igen          |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | Igen          |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | Igen          |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | Igen          |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | Igen          |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | Igen          |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | Nem           |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | Igen          |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Igen          |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Igen          |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Igen          |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Igen          |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Igen          |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Igen          |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Igen          |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Igen          |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | Nem           |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Igen          |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Igen          |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | Igen          |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | Nem           |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | Igen          |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | Igen          |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Igen          |

| Order Code | Full Product Name                        | Szabályozható |
|------------|------------------------------------------|---------------|
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Igen          |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Igen          |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Igen          |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | Nem           |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | Nem           |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Igen          |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Igen          |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Igen          |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | Nem           |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Igen          |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Igen          |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Igen          |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | Igen          |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | Nem           |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Igen          |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Igen          |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | Igen          |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | Igen          |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | Nem           |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | Igen          |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS        | Nem           |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | Igen          |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC     | Nem           |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC    | Igen          |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O          | Nem           |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO        | Nem           |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3   | Igen          |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | Igen          |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3   | Igen          |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | Igen          |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3   | Igen          |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2  | Igen          |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2  | Igen          |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO        | Nem           |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC     | Nem           |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC    | Igen          |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | Igen          |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2  | Igen          |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2  | Igen          |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2  | Igen          |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2  | Igen          |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP    | Nem           |

| Order Code | Full Product Name                  | Szabályozható |
|------------|------------------------------------|---------------|
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO | Igen          |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO | Igen          |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS | Igen          |

## Mechanika és tokozás

| Order Code | Full Product Name                        | Por és víz elleni védelem kódja |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | IP20/40                         |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | IP20/40                         |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | IP20/40                         |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | IP20/40                         |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | IP20                            |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | IP20                            |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | IP20                            |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | IP20                            |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | IP20/40                         |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | IP20/40                         |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | IP20/40                         |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | IP20/40                         |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | IP20/40                         |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | IP20/40                         |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | IP20/40                         |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | IP20/54                         |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | IP20/54                         |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | IP20/54                         |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | IP54                            |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | IP20/54                         |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | IP20/54                         |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | IP20/54                         |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | IP54                            |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | IP20/54                         |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | IP20/54                         |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | IP20/40                         |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | IP20/40                         |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | IP20/40                         |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | IP20/54                         |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | IP20/54                         |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | IP20/40                         |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | IP20/40                         |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | IP20/40                         |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | IP20/54                         |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | IP20/54                         |

| Order Code | Full Product Name                       | Por és víz elleni védelem kódja |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS       | IP20/54                         |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | IP20/54                         |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO      | IP20/40                         |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | IP20/54                         |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | IP20/54                         |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS       | IP20/54                         |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | IP20/54                         |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | IP20/54                         |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | IP20/54                         |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | IP20/54                         |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP   | IP20/54                         |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | IP20/54                         |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | IP20/54                         |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | IP20/54                         |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | IP20/54                         |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | IP20/54                         |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | IP20/54                         |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | IP20/40                         |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | IP20/54                         |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | IP54                            |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | IP20/54                         |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | IP20/40                         |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | IP20                            |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | IP20/40                         |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | IP20/40                         |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | IP20/40                         |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | IP20/40                         |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | IP20/40                         |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | IP20/54                         |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | IP20/40                         |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | IP20/40                         |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | IP20/54                         |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | IP20/54                         |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | IP20/40                         |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | IP20/40                         |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | IP20/40                         |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | IP20/54                         |

Vészhelyzeti működés

| Order Code | Full Product Name                  | Központi vészvilágítás | Vészvilágítás |
|------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO | -                      | -             |

| Order Code | Full Product Name                        | Központi vészvilágítás | Vészvilágítás                                     |
|------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | -                      | -                                                 |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | -                      | -                                                 |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | -                      | -                                                 |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | -                      | -                                                 |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | -                      | -                                                 |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | -                      | -                                                 |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | -                      | -                                                 |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | -                      | -                                                 |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |

| Order Code | Full Product Name                       | Központi vészvilágítás | Vészvilágítás                                     |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP   | -                      | -                                                 |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | -                      | -                                                 |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | -                      | -                                                 |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | -                      | -                                                 |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | -                      | -                                                 |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat     |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | -                      | -                                                 |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | -                      | -                                                 |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | Nem                    | Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | -                      | -                                                 |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | Igen                   | Egyenáramú központi vészvilágítás                 |

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

| Order Code | Full Product Name                       | Izzóhuzalos teszt                    |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO      | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO     | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO      | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO     | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO     | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |



| Order Code | Full Product Name                        | Izzóhuzalos teszt                    |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS        | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC     | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC    | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |

| Order Code | Full Product Name                       | Izzóhuzalos teszt                    |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s |

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

| Order Code | Full Product Name                        | Kezdeti színérték    |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |

| Order Code | Full Product Name                        | Kezdeti színérték    |
|------------|------------------------------------------|----------------------|
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC     | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC    | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O          | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2  | (0.43, 0.40) SDCM <3 |

| Order Code | Full Product Name                       | Kezdeti színérték    |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |



Termékadatok


| Order Code | Full Product Name                        | Termékcsalád kódja |
|------------|------------------------------------------|--------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | RC340B             |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | RC340B             |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | RC340B             |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | RC340B             |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | RC340B             |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | RC340B             |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | RC340B             |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | RC340B             |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | RC340B             |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | RC342B             |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | RC342B             |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | RC340B             |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | RC340B             |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | RC340B             |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | RC340B             |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | RC340B             |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | RC340B             |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | RC340B             |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | RC340B             |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | RC340B             |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | RC340B             |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | RC340B             |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | RC340B             |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | RC340B             |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | RC340B             |

| Order Code | Full Product Name                        | Termékcsalád kódja |
|------------|------------------------------------------|--------------------|
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | RC340B             |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | RC340B             |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | RC340B             |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | RC340B             |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | RC340B             |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | RC340B             |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | RC340B             |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | RC340B             |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | RC340B             |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | RC340B             |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | RC340B             |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | RC340B             |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | RC340B             |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | RC340B             |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | RC340B             |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | RC340B             |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | RC340B             |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | RC340B             |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | RC340B             |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | RC340B             |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | RC340B             |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | RC340B             |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS        | RC340B             |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | RC340B             |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC     | RC340B             |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC    | RC340B             |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O          | RC340B             |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO        | RC342B             |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3   | RC340B             |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | RC340B             |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3   | RC340B             |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | RC340B             |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3   | RC340B             |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2  | RC340B             |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2  | RC340B             |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO        | RC340B             |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC     | RC340B             |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC    | RC340B             |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | RC340B             |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2  | RC340B             |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2  | RC340B             |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2  | RC340B             |


| Order Code | Full Product Name                       | Termékcsalád kódja |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | RC340B             |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | RC340B             |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | RC340B             |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | RC342B             |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | RC342B             |

## Polar normal diagrams







RC340BI - 910925866968




RC340BI - 910925866979




RC340BI - 910925866981




RC340BI - 910925867038




RC340BI - 910925867040




RC340BI - 910925867050




RC340BI - 910925866973




RC340BI - 910925866991




RC340BI - 910925866993




RC340BI - 910925867002




RC340BI - 910925867003




RC340BI - 910925866977




RC340BI - 910925866995




RC340BI - 910925867012




RC340BI - 910925867017



RC340BI - 910925867033




RC340BI - 910925867024




RC340BI - 910925867043







RC340BI - 910925867049




RC340BI - 910925866967




RC340BI - 910925867010




RC340BI - 910925867013




RC340BI - 910925867022




RC340BI - 910925867034




RC340BI - 910925867039




RC340BI - 910925867032




RC340BI - 910925867064




RC340BI - 910925866980




RC340BI - 910925866982




RC340BI - 910925866983




RC340BI - 910925866997




RC340BI - 910925867009




RC340BI - 910925867047




RC340BI - 910925867062




RC340BI - 910925867063




RC340BI - 910925866966




RC340BI - 910925867018




RC340BI - 910925867016




RC340BI - 910925867025




RC340BI - 910925867028




RC340BI - 910925867014




RC340BI - 910925867020




RC340BI - 910925867026




RC340BI - 910925867035




RC340BI - 910925867036




RC340BI - 910925867044




RC340BI - 910925867045




RC340BI - 910925867048




RC340BI - 910925867065




RC340BI - 910925867159




RC340BI - 910925867041




RC340BI - 910925867066




RC340BI - 910925866972




RC340BI - 910925866999




RC340BI - 910925867001




RC340BI - 910925867004




RC340BI - 910925867007




RC340BI - 910925867015




RC340BI - 910925867023




RC340BI - 910925867027




RC340BI - 910925867029




RC340BI - 910925867037




RC340BI - 910925867046



RC340BI - 910925867042



RC340BI - 910925867061



RC340BI - 910925867068