




FlexBlend - descătușați potențialul iluminatului LED în spațiile de birouri

Proprietarii de birouri și personalul responsabil cu operațiunile de iluminat caută un iluminat de înaltă calitate, dar eficient din punct de vedere energetic, care să respecte normele și reglementările. Conceput pentru a răspunde acestor nevoi, Philips FlexBlend le permite proprietarilor de clădiri să-și optimizeze pe deplin operațiunile de iluminat, oferind iluminat care respectă cerințele pentru birouri, cu o recuperare atractivă a investiției. Mai mult, FlexBlend oferă flexibilitatea necesară prin instalarea ușoară pe diferite tipuri de plafoane, precum și în diferite spații de birouri, cum ar fi spații deschise de birouri sau sălile pentru întâlniri. Deși tehnologia se schimbă rapid, soluția ideală de iluminat trebuie, de asemenea, să fie pregătită să încorporeze inovații și progrese viitoare care pot ajuta și mai mult la optimizarea operațiunilor. Din acest motiv, Philips FlexBlend este, de asemenea, pregătit să fie conectat la sisteme de comandă precum Actilume sau utilizat împreună cu sistemul de iluminat Philips SpaceWise. Poate fi, de asemenea, conectat la sisteme de iluminat bazate pe software, cum ar fi Interact Office, care oferă aparatului de iluminat inteligență suplimentară și îi permite să colecteze date valoroase despre mediul său.

Beneficii

- Iluminat de calitate superioară conform normelor pentru spații de birouri
- Posibilitatea de a alege din trei imagini de exit diferite
- Amortizare rapidă a investiției
- Flexibilitate a aplicației
- Scalabil și pregătit pentru a fi conectat la sistemele de control și iluminat

Applications

- Birouri
- Spații pentru educație
- Unități pentru îngrijirea sănătății
- Bănci

Caracteristici

- În conformitate cu normele pentru spații de birou (UGR <19)
- Efect luminos omogen și uniform


Versions




FlexBlend Recessed RC340B
W15L120 MLO VPC



FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 OPA VPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC




0 FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 PCS VPC


- Varietate de dimensiuni, opțiuni locale
- Diferite opțiuni de montare
- Senzori integrați
- Pot fi asociate cu sistemele Philips ActiLume și SpaceWise
- Pregătite pentru a fi conectate sistemele de iluminat bazate pe software, cum ar fi Interact Office



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO VPC





FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO PCV




FlexBlend Recessed RC342B
W62L62 MLO VPC




Cote




RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2




RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO






RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO


RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2




RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO



RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2



RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO



RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC

Detalii produs




0_FlexBlend Recessed-RC342B_W62L62_MLO_VPC




FlexBlend Recessed-RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_Backcover_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_B



FlexBlend Recessed-RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B_PCS_DPP



0_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_CPC brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP Open



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_P CV



O_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP Closed



FlexBlend Recessed-RC340B_W60L60_backcover_C PC

Informații generale

Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	>90
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Tip de sistem optic	Fascicul luminos larg

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase 1%

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK02 [0,2 J standard]

Funcționare de urgență

Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat) 3 ore

Aprobare și aplicație

Marcaj de inflamabilitate Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE Da
Marcaj ENEC Marcaj ENEC
Valoare pâlpâire (PstLM) 1
Valoare efect stroboscopic (SVM) 0,4
Interval temperatură ambientală De la +10 până la +40 °C

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos +/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h 0,01 %

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	4.200 lm	4000 K	125 lm/W
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	4.200 lm	4000 K	125 lm/W
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4.200 lm	4000 K	125 lm/W
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	4.200 lm	4000 K	125 lm/W
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	3.600 lm	4000 K	138 lm/W
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	3.600 lm	4000 K	138 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	3.600 lm	4000 K	126 lm/W
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	4.200 lm	3000 K	93 lm/W
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	4.200 lm	4000 K	93 lm/W
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	4.200 lm	4000 K	138 lm/W
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	4.200 lm	3000 K	138 lm/W
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	3.600 lm	4000 K	95 lm/W
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	3.600 lm	4000 K	144 lm/W

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	38 W
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	38 W
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	45 W
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	45 W
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	38 W
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	45 W
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	38 W
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	45 W
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	38 W
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	37 W
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	38 W
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	28,5 W
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	33,5 W
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	33,5 W
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	33,5 W
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	28,5 W
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	28,5 W
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	38 W
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	38 W
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	45 W
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	45 W
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	28,5 W
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	26 W
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	26 W
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	38 W
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	26 W
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	26 W
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	30,5 W
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	30,5 W
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 W
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	26 W
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	26 W
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	30,5 W
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	30,5 W
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	26 W
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	26 W
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	28,5 W
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	37 W
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	38 W
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	28,5 W
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	38 W
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	45 W
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	45 W
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	45 W
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	38 W
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	38 W
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	30,5 W
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	38 W
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	38 W
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	38 W
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	25 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Nu
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Da
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Nu
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Da
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Da
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Da
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Da
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Da
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Da
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Nu
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Da
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Da
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Da
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Da
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Da
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Da
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Da
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Da
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Da
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Nu
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Da
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Da
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Da
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Nu
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Da
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Da
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Da
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Da
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Da
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Nu
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Nu
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Da
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Da
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Da
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nu
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Da
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Da
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Da
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Da
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nu
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Da
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Da
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Da
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Da
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Nu
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Da
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Nu
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Da
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Nu
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Da
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Nu
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Nu
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Da
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Da
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Da
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Da
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Da
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Da
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Da
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Nu
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Nu
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Da
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Da
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Da
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Da
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Da

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Da
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Nu
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Da
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Da
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Da

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	IP20/40
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	IP20/40
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	IP20/40
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	IP20/54
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	IP20/54
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	IP20/54
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	IP20/40
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20/54
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	IP20/40
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	IP20/40
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	IP20/54

Funcționare de urgență

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	Iluminat de urgență
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	-	-
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Nu	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	-	-
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Nu	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	Iluminat de urgență
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	-	-
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	-	-
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	-	-
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	-	-
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Nu	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Nu	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Nu	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	-	-
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	-	-
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Nu	Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Da	Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s

Order Code	Full Product Name	Test de incandescență
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Temperatură 850 °C, durată 30 s
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Temperatură 650 °C, durată 30 s
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Temperatură 850 °C, durată 30 s

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3


Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	RC340B
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	RC342B
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	RC342B
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	RC340B
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	RC340B
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	RC340B
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	RC340B
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	RC342B
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	RC340B
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	RC340B
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	RC340B
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	RC342B
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	RC342B

Polar normal diagrams







RC340BI - 910925866968




RC340BI - 910925866979




RC340BI - 910925866981




RC340BI - 910925867038




RC340BI - 910925867040




RC340BI - 910925867050




RC340BI - 910925866973




RC340BI - 910925866991




RC340BI - 910925866993




RC340BI - 910925867002




RC340BI - 910925867003




RC340BI - 910925866977




RC340BI - 910925866995




RC340BI - 910925867012




RC340BI - 910925867017




RC340BI - 910925867033




RC340BI - 910925867024




RC340BI - 910925867043




RC340BI - 910925867049




RC340BI - 910925866967




RC340BI - 910925867010




RC340BI - 910925867013




RC340BI - 910925867022




RC340BI - 910925867034




RC340BI - 910925867039




RC340BI - 910925867032




RC340BI - 910925867064




RC340BI - 910925866980




RC340BI - 910925866982




RC340BI - 910925866983




RC340BI - 910925866997




RC340BI - 910925867009




RC340BI - 910925867047




RC340BI - 910925867062




RC340BI - 910925867063




RC340BI - 910925866966




RC340BI - 910925867018




RC340BI - 910925867016




RC340BI - 910925867025




RC340BI - 910925867028




RC340BI - 910925867014




RC340BI - 910925867020




RC340BI - 910925867026




RC340BI - 910925867035




RC340BI - 910925867036




RC340BI - 910925867044




RC340BI - 910925867045




RC340BI - 910925867048




RC340BI - 910925867065




RC340BI - 910925867159




RC340BI - 910925867041




RC340BI - 910925867066




RC340BI - 910925866972




RC340BI - 910925866999




RC340BI - 910925867001




RC340BI - 910925867004




RC340BI - 910925867007




RC340BI - 910925867015




RC340BI - 910925867023




RC340BI - 910925867027




RC340BI - 910925867029




RC340BI - 910925867037




RC340BI - 910925867046



RC340BI - 910925867042



RC340BI - 910925867061



RC340BI - 910925867068