

# FlexBlend - descătușă i potențialul iluminatului LED în spațiile de birouri

## FlexBlend încastrat

Proprietarii de birouri și personalul responsabil cu operațiunile de iluminat caută un iluminat de înaltă calitate, dar eficient din punct de vedere energetic, care să respecte normele și reglementările. Conceput pentru a răspunde acestor nevoi, Philips FlexBlend le permite proprietarilor de clădiri să-și optimizeze pe deplin operațiunile de iluminat, oferind iluminat care respectă cerințele pentru birouri, cu o recuperare atractivă a investiției. Mai mult, FlexBlend oferă flexibilitatea necesară prin instalarea ușoară pe diferite tipuri de plafoane, precum și în diferite spații de birouri, cum ar fi spații deschise de birouri sau sălile pentru întâlniri. Deși tehnologia se schimbă rapid, soluția ideală de iluminat trebuie, de asemenea, să fie pregătită să încorporeze inovații și progrese viitoare care pot ajuta și mai mult la optimizarea operațiunilor. Din acest motiv, Philips FlexBlend este, de asemenea, pregătit să fie conectat la sisteme de comandă precum Actilume sau utilizat împreună cu sistemul de iluminat Philips SpaceWise. Poate fi, de asemenea, conectat la sisteme de iluminat bazate pe software, cum ar fi Interact Office, care oferă aparatului de iluminat inteligență suplimentară și îi permite să colecteze date valoroase despre mediul său.

# FlexBlend încastrat

## Beneficii

- Iluminat de calitate superioară conform normelor pentru spații de birouri
- Posibilitatea de a alege din trei imagini de exit diferite
- Amortizare rapidă a investiției
- Flexibilitate a aplicației
- Scalabil și pregătit pentru a fi conectat la sistemele de control și iluminat

## Caracteristici

- În conformitate cu normele pentru spații de birou (UGR <19)
- Efect luminos omogen și uniform
- Varietate de dimensiuni, opțiuni locale
- Diferite opțiuni de montare
- Senzori integrați
- Pot fi asociate cu sistemele Philips ActiLume și SpaceWise
- Pregătite pentru a fi conectate sistemele de iluminat bazate pe software, cum ar fi Interact Office

## Cerere

- Birouri
- Spații pentru educație
- Unități pentru îngrijirea sănătății
- Bănci

## Versions








FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 MLO CPC



O FlexBlend Recessed-RC340B  
W30L120 MLO VPC

## Cote





# FlexBlend încastrat

## Detalii produs



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_Backcover\_VP  
C



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_CPC brackets



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_CPC  
brackets\_B



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_OPA\_DPP



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_PCS\_DPP



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_PCS\_VPC



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_CPC  
brackets\_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP  
Open

# FlexBlend încastrat

## Detalii produs



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_backcover\_PC  
V



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_MLO\_VPC



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_MLO\_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP  
Closed



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_backcover\_CP  
C

## Informații generale

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Balast inclus                  | Da        |
| Sursă de lumină înlocuibilă    | Nu        |
| Număr de unități de echipament | 1 unitate |
| Etichetă de service            | Da        |

## Date tehnice lumină

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Unghi de distribuție sursă de lumină | 120°                  |
| Indice de redare a culorilor (IRC)   | >90                   |
| Tip de sistem optic                  | Fascicul luminos larg |

## Funcționare și sistem electric

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Clasă de protecție IEC            | Clasa de siguranță I    |
| Tensiune de intrare               | De la 220 până la 240 V |
| Frecvență linie                   | 50 to 60 Hz             |
| Adecvat pentru comutare aleatorie | Da                      |

## Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

|   |    |
|---|----|
| Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | 1% |
|---|----|

## Sistem mecanic și carcasă

|   |      |
|---|------|
| Culoare carcasă                               | Alb  |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK02 |

## Aprobare și aplicație

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Interval temperatură ambientală  | De la +10 până la +40 °C                              |
| Marcaj CE                        | Da  |
| Marcaj ENEC                      | Marcaj ENEC   |
| Marcaj de inflamabilitate        | Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal |
| Valoare pălpăire (PstLM)         | 1   |
| Valoare efect stroboscopic (SVM) | 0,4   |

## Performanță inițială (conformitate IEC)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Toleranță flux luminos | +/-10% |
|------------------------|--------|

## Date tehnice lumină

| Order Code | Full Product Name                        | Temperatură de culoare corelată (nom.) | Randament luminos (nominal) (nom.) | Flux luminos |
|------------|--|--|------------------------------------|--------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 3000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 3000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 4000 K                                 | 138 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 4000 K                                 | 138 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 3000 K                                 | 138 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 4000 K                                 | 126 lm/W                           | 3.600 lm     |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | 4000 K                                 | 125 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 4000 K                                 | 125 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 4000 K                                 | 125 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | 4000 K                                 | 125 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | 4000 K                                 | 126 lm/W                           | 3.600 lm     |

| Order Code | Full Product Name                        | Temperatură de          | Randament luminos |              |
|------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
|            |  | culoare corelată (nom.) | (nominal) (nom.)  | Flux luminos |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | 4000 K                  | 126 lm/W          | 3.600 lm     |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | 4000 K                  | 95 lm/W           | 3.600 lm     |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 3000 K                  | 93 lm/W           | 4.200 lm     |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 4000 K                  | 93 lm/W           | 4.200 lm     |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 4000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 3000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 4000 K                  | 95 lm/W           | 3.600 lm     |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 4000 K                  | 93 lm/W           | 4.200 lm     |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 4000 K                  | 93 lm/W           | 4.200 lm     |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 3000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 4000 K                  | 126 lm/W          | 3.600 lm     |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | 4000 K                  | 138 lm/W          | 3.600 lm     |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | 4000 K                  | 138 lm/W          | 3.600 lm     |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 4000 K                  | 95 lm/W           | 3.600 lm     |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | 4000 K                  | 138 lm/W          | 3.600 lm     |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | 4000 K                  | 138 lm/W          | 3.600 lm     |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | 4000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | 4000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | 4000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | 3000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | 4000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | 4000 K                  | 138 lm/W          | 3.600 lm     |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | 4000 K                  | 138 lm/W          | 3.600 lm     |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS        | 4000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | 4000 K                  | 138 lm/W          | 4.200 lm     |

| Order Code | Full Product Name                       | Temperatură de culoare corelată (nom.) | Randament luminos (nominal) (nom.) | Flux luminos |
|------------|---|--|------------------------------------|--------------|
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | 4000 K                                 | 138 lm/W                           | 3.600 lm     |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | 4000 K                                 | 138 lm/W                           | 3.600 lm     |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | 4000 K                                 | 126 lm/W                           | 3.600 lm     |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | 4000 K                                 | 126 lm/W                           | 3.600 lm     |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | 3000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | 4000 K                                 | 138 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 3000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 4000 K                                 | 93 lm/W                            | 4.200 lm     |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 4000 K                                 | 138 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 3000 K                                 | 138 lm/W                           | 4.200 lm     |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | 4000 K                                 | 95 lm/W                            | 3.600 lm     |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | 4000 K                                 | 144 lm/W                           | 3.600 lm     |

## Funcționare și sistem electric

## FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                        | Consum de curent |
|------------|--|------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | 38 W             |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | 38 W             |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | 45 W             |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | 45 W             |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | 38 W             |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | 45 W             |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | 38 W             |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | 45 W             |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | 38 W             |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | 37 W             |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | 38 W             |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 45 W             |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 45 W             |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 45 W             |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 45 W             |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 30,5 W           |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 30,5 W           |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 30,5 W           |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 28,5 W           |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | 33,5 W           |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 33,5 W           |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 33,5 W           |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | 33,5 W           |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | 28,5 W           |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | 28,5 W           |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | 38 W             |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 45 W             |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 45 W             |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 30,5 W           |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 30,5 W           |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 38 W             |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 45 W             |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 45 W             |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 30,5 W           |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 28,5 W           |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | 26 W             |

| Order Code | Full Product Name                       | Consum de curent |
|------------|---|------------------|
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | 26 W             |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO      | 38 W             |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | 26 W             |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | 26 W             |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS       | 30,5 W           |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | 30,5 W           |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | 30,5 W           |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | 30,5 W           |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | 30,5 W           |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP   | 26 W             |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | 26 W             |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | 30,5 W           |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | 30,5 W           |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | 26 W             |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | 26 W             |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | 28,5 W           |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | 37 W             |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | 38 W             |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | 28,5 W           |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | 38 W             |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | 45 W             |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | 45 W             |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | 45 W             |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | 45 W             |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | 45 W             |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | 38 W             |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | 38 W             |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | 30,5 W           |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 45 W             |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 45 W             |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 30,5 W           |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 30,5 W           |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | 38 W             |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | 38 W             |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | 38 W             |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | 25 W             |

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

| Order Code | Full Product Name                       | Cu reglarea intensității luminoase |
|------------|---|------------------------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO      | Nu                                 |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO     | Da                                 |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO      | Nu                                 |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO     | Da                                 |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 | Da                                 |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 | Da                                 |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 | Da                                 |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3 | Da                                 |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO     | Da                                 |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO      | Nu                                 |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO     | Da                                 |

| Order Code | Full Product Name                        | Cu reglarea intensității luminoase |
|------------|--|------------------------------------|
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Da                                 |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Da                                 |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Da                                 |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Da                                 |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Da                                 |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Da                                 |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Da                                 |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Da                                 |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | Nu                                 |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Da                                 |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Da                                 |

## FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                        | Cu reglarea intensită ii luminoase |
|------------|--|------------------------------------|
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | Da                                 |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | Nu                                 |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | Da                                 |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | Da                                 |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Da                                 |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Da                                 |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Da                                 |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Da                                 |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | Nu                                 |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | Nu                                 |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Da                                 |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Da                                 |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Da                                 |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | Nu                                 |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Da                                 |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Da                                 |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Da                                 |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | Da                                 |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | Nu                                 |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Da                                 |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Da                                 |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | Da                                 |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | Da                                 |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | Nu                                 |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | Da                                 |

| Order Code | Full Product Name                       | Cu reglarea intensită ii luminoase |
|------------|---|------------------------------------|
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | Nu                                 |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | Da                                 |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | Nu                                 |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | Da                                 |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | Nu                                 |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | Nu                                 |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | Da                                 |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | Da                                 |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Da                                 |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | Da                                 |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Da                                 |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Da                                 |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Da                                 |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | Nu                                 |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | Nu                                 |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | Da                                 |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | Da                                 |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Da                                 |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Da                                 |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Da                                 |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Da                                 |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | Nu                                 |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | Da                                 |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | Da                                 |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | Da                                 |

## Sistem mecanic și carcasă

| Order Code | Full Product Name                        | Cod protec ie împotriva infiltrărilor |
|------------|--|---------------------------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | IP20/40                               |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | IP20/40                               |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | IP20/40                               |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | IP20/40                               |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | IP20                                  |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | IP20                                  |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | IP20                                  |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | IP20                                  |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | IP20/40                               |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | IP20/40                               |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | IP20/40                               |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | IP20/40                               |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | IP20/40                               |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | IP20/40                               |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | IP20/40                               |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | IP20/54                               |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | IP20/54                               |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | IP20/54                               |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | IP54                                  |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | IP20/54                               |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | IP20/54                               |

| Order Code | Full Product Name                        | Cod protec ie împotriva infiltrărilor |
|------------|--|---------------------------------------|
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | IP20/54                               |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | IP54                                  |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | IP20/54                               |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | IP20/54                               |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | IP20/40                               |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | IP20/40                               |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | IP20/40                               |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | IP20/54                               |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | IP20/54                               |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | IP20/40                               |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | IP20/40                               |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | IP20/40                               |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | IP20/54                               |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | IP20/54                               |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | IP20/54                               |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | IP20/54                               |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | IP20/40                               |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | IP20/54                               |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | IP20/54                               |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | IP20/54                               |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | IP20/54                               |

## FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                       | Cod protec ie<br>împotriva infiltrărilor |
|------------|---|--|
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | IP20/54                                  |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | IP20/54                                  |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | IP20/54                                  |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP   | IP20/54                                  |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | IP20/54                                  |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | IP20/54                                  |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | IP20/54                                  |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | IP20/54                                  |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | IP20/54                                  |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | IP20/54                                  |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | IP20/40                                  |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | IP20/54                                  |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | IP54                                     |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | IP20/54                                  |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | IP20/40                                  |

| Order Code | Full Product Name                       | Cod protec ie<br>împotriva infiltrărilor |
|------------|---|--|
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | IP20                                     |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | IP20/40                                  |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | IP20/40                                  |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | IP20/40                                  |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | IP20/40                                  |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | IP20/40                                  |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | IP20/54                                  |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | IP20/40                                  |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | IP20/40                                  |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | IP20/54                                  |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | IP20/54                                  |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | IP20/40                                  |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | IP20/40                                  |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | IP20/40                                  |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | IP20/54                                  |

### Func ionare de urgen ă

| Order Code | Full Product Name                             | Central<br>de<br>urgen ă | Iluminat de urgen ă   | Durata<br>nominală a<br>iluminatului<br>de urgen ă<br>(când este<br>complet<br>încărcat) |
|------------|---|--------------------------|---|--|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE<br>W15L120 VPC MLO         | -                        | -   | -  |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA<br>W15L120 VPC MLO        | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE<br>W15L120 VPC MLO         | -                        | -   | -  |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA<br>W15L120 VPC MLO        | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA<br>W15L120 VPC MLO ELP3    | Nu                       | Iluminat de urgen ă<br>durată 3 ore versiune<br>Pro           | 3 ore  |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA<br>W15L120 VPC MLO ELP3    | Nu                       | Iluminat de urgen ă<br>durată 3 ore versiune<br>Pro           | 3 ore  |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA<br>W15L120 VPC MLO<br>ELD3 | Nu                       | Iluminat de urgen ă<br>durată 3 ore versiune<br>Pro           | 3 ore  |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA<br>W15L120 VPC MLO<br>ELD3 | Nu                       | Iluminat de urgen ă<br>durată 3 ore versiune<br>Pro           | 3 ore  |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA<br>W30L120 VPC MLO        | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |

| Order Code | Full Product Name                              | Central<br>de<br>urgen ă | Iluminat de urgen ă   | Durata<br>nominală a<br>iluminatului<br>de urgen ă<br>(când este<br>complet<br>încărcat) |
|------------|--|--------------------------|---|--|
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE<br>W31L125 VPC MLO          | -                        | -   | -  |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA<br>W31L125 VPC MLO         | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA<br>W30L120 VPC MLO<br>W3W2 | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA<br>W30L120 CPC MLO<br>W3W2 | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA<br>W30L120 VPC MLO<br>W3W2 | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA<br>W30L120 CPC MLO<br>W3W2 | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA<br>W30L120 VPC PCS<br>W3W2 | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA<br>W30L120 CPC PCS<br>W3W2 | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA<br>W30L120 VPC PCS<br>W3W2 | Da                       | Iluminat central de<br>urgen ă ac ionat de<br>curent continuu | -  |

## FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                        | Central de urgență | Iluminat de urgență                                     | Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat) |
|------------|--|--------------------|---|--|
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Nu                 | Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro           | 3 ore  |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | -                  | -   | -  |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Nu                 | Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro           | 3 ore  |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | Nu                 | Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI     | 3 ore  |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | -                  | -   | -  |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | -                  | -   | -  |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | -                  | -   | -  |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |

| Order Code | Full Product Name                       | Central de urgență | Iluminat de urgență                                     | Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat) |
|------------|---|--------------------|---|--|
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O        | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS       | -                  | -   | -  |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | Nu                 | Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro           | 3 ore  |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | Nu                 | Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI     | 3 ore  |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS       | -                  | -   | -  |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | Nu                 | Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro           | 3 ore  |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP   | -                  | -   | -  |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | -                  | -   | -  |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | -                  | -   | -  |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |

## FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                       | Central de urgență | Iluminat de urgență                                     | Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat) |
|------------|---|--------------------|---|--|
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | -                  | -   | -  |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | -                  | -   | -  |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | Nu                 | Iluminat de urgență durată 3 ore versiune Pro           | 3 ore  |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | Nu                 | Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI     | 3 ore  |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Nu                 | Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI     | 3 ore  |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Nu                 | Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI     | 3 ore  |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | -                  | -   | -  |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | -                  | -   | -  |

| Order Code | Full Product Name                       | Central de urgență | Iluminat de urgență                                     | Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat) |
|------------|---|--------------------|---|--|
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | Nu                 | Iluminat de urgență, durată 3 ore cu interfață DALI     | 3 ore  |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | -                  | -   | -  |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | Da                 | Iluminat central de urgență ac ionat de curent continuu | -  |

### Aprobare și aplica ie

| Order Code | Full Product Name                       | Test de incandescență           |
|------------|---|---------------------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO      | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO     | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO      | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO     | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |

| Order Code | Full Product Name                        | Test de incandescență           |
|------------|--|---------------------------------|
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |

## FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                        | Test de incandescen ă           |
|------------|--|---------------------------------|
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | Temperatură 850 °C, durată 30 s |

| Order Code | Full Product Name                       | Test de incandescen ă           |
|------------|---|---------------------------------|
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP   | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Temperatură 850 °C, durată 30 s |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | Temperatură 850 °C, durată 30 s |

## FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                     | Test de incandescen ă           |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO    | Temperatură 650 °C, durată 30 s |

| Order Code | Full Product Name                  | Test de incandescen ă           |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO | Temperatură 650 °C, durată 30 s |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS | Temperatură 850 °C, durată 30 s |

### Performan ă ini ială (conformitate IEC)

| Order Code | Full Product Name                        | Cromatică ini ială   |
|------------|--|----------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |

| Order Code | Full Product Name                       | Cromatică ini ială   |
|------------|---|----------------------|
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | (0.38, 0.37) SDCM ≤3 |

### Performan ă în timp (conformitate IEC)

| Order Code | Full Product Name                   | Rată de defectare balast la 5.000 h |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO  | 0,01 %                              |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO | 0,01 %                              |

| Order Code | Full Product Name                   | Rată de defectare balast la 5.000 h |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO  | 0,01 %                              |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO | 0,01 %                              |

## FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                        | Rată de defectare balast la 5.000 h |
|------------|--|-------------------------------------|
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | 0,01 %                              |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | 0,01 %                              |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | 0,01 %                              |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | 0,01 %                              |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | 0,01 %                              |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | 0,01 %                              |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | 0,01 %                              |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 0,01 %                              |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 0,01 %                              |
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | 0,01 %                              |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | 0,01 %                              |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 0,01 %                              |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 0,01 %                              |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | 0,01 %                              |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 0,01 %                              |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | 0,01 %                              |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 0,01 %                              |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | 0,01 %                              |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | 0,01 %                              |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | 0,01 %                              |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | 0,01 %                              |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | 0,01 %                              |
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 0,01 %                              |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | 0,01 %                              |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 0,01 %                              |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | 0,01 %                              |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 0,01 %                              |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | 0,01 %                              |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 0,01 %                              |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | 0,01 %                              |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | 0,01 %                              |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | 0,01 %                              |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | 0,01 %                              |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | 0,01 %                              |

| Order Code | Full Product Name                       | Rată de defectare balast la 5.000 h |
|------------|---|-------------------------------------|
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | 0,01 %                              |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | 0,01 %                              |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS       | 0,01 %                              |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS      | 0,01 %                              |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3  | 0,01 %                              |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | 0,01 %                              |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 | 0,01 %                              |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP   | 0,01 %                              |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | 0,01 %                              |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS       | 0,01 %                              |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS      | 0,01 %                              |
| 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | 0,01 %                              |
| 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | 0,01 %                              |
| 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | 0,01 %                              |
| 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | 0,01 %                              |
| 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | 0,01 %                              |
| 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | 0,01 %                              |
| 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | 0,01 %                              |
| 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | 0,01 %                              |
| 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | 0,01 %                              |
| 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | 0,01 %                              |
| 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | 0,01 %                              |
| 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | 0,01 %                              |
| 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | 0,01 %                              |
| 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | 0,01 %                              |
| 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | 0,01 %                              |
| 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 0,01 %                              |
| 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | 0,01 %                              |
| 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 0,01 %                              |
| 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | 0,01 %                              |
| 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | 0,01 %                              |
| 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | 0,01 %                              |
| 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | 0,01 %                              |
| 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | -                                   |

### Date despre produs


| Order Code | Full Product Name                        | Cod familie de produse |
|------------|--|------------------------|
| 10277400   | RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | RC340B                 |
| 10278100   | RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | RC340B                 |
| 10279800   | RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO       | RC340B                 |
| 10280400   | RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO      | RC340B                 |
| 10282800   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | RC340B                 |
| 10284200   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3  | RC340B                 |
| 10286600   | RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | RC340B                 |
| 10288000   | RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3  | RC340B                 |
| 10242200   | RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO      | RC340B                 |
| 10245300   | RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO       | RC342B                 |
| 10246000   | RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO      | RC342B                 |
| 10292700   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | RC340B                 |
| 10293400   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | RC340B                 |

| Order Code | Full Product Name                        | Cod familie de produse |
|------------|--|------------------------|
| 10294100   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2 | RC340B                 |
| 10295800   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2 | RC340B                 |
| 10300900   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | RC340B                 |
| 10301600   | RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | RC340B                 |
| 10304700   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2 | RC340B                 |
| 10250700   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | RC340B                 |
| 10263700   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O          | RC340B                 |
| 10264400   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O         | RC340B                 |
| 10269900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3     | RC340B                 |
| 10274300   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3     | RC340B                 |
| 10323800   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC       | RC340B                 |
| 10324500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC      | RC340B                 |
| 10232300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO       | RC340B                 |


# FlexBlend încastrat

| Order Code | Full Product Name                        | Cod familie de produse | Order Code | Full Product Name                       | Cod familie de produse |
|------------|--|------------------------|------------|---|------------------------|
| 10285900   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | RC340B                 | 10327600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC    | RC340B                 |
| 10290300   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2  | RC340B                 | 10328300   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC   | RC340B                 |
| 10298900   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | RC340B                 | 10229300   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O         | RC340B                 |
| 10302300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2  | RC340B                 | 10243900   | RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO       | RC342B                 |
| 10308500   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | RC340B                 | 10252100   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3  | RC340B                 |
| 10309200   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO        | RC340B                 | 10256900   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3    | RC340B                 |
| 10310800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | RC340B                 | 10258300   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | RC340B                 |
| 10330600   | RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2 | RC340B                 | 10262000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO      | RC340B                 |
| 10230900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O         | RC340B                 | 10272900   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3  | RC340B                 |
| 10235400   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | RC340B                 | 10275000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | RC340B                 |
| 10236100   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | RC340B                 | 10289700   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2 | RC340B                 |
| 10240800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO       | RC340B                 | 10305400   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO       | RC340B                 |
| 10254500   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | RC340B                 | 10325200   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC    | RC340B                 |
| 10260600   | RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3   | RC340B                 | 10326900   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC   | RC340B                 |
| 10265100   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS        | RC340B                 | 10276700   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3  | RC340B                 |
| 10266800   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS       | RC340B                 | 10287300   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | RC340B                 |
| 10271200   | RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3   | RC340B                 | 10291000   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2 | RC340B                 |
| 10296500   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | RC340B                 | 10299600   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | RC340B                 |
| 10297200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2  | RC340B                 | 10303000   | RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 | RC340B                 |
| 10306100   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP    | RC340B                 | 10231600   | RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP   | RC340B                 |
| 10307800   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | RC340B                 | 10241500   | RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO      | RC340B                 |
| 10311500   | RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS        | RC340B                 | 10244600   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO      | RC342B                 |
| 10312200   | RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS       | RC340B                 | 10420400   | RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS      | RC342B                 |


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867030**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867031**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866987**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866981**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867038**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867040**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866993**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866995**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867012**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867033**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867024**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867010**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867013**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867034**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867039**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867032**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867064**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866980**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866982**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866983**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866997**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867062**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867063**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867025**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867028**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867014**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867026**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867035**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867036**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867065**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867159**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867041**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867066**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866999**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867023**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867027**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867029**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867037**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046**


## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867042**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867061**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867068**

