

FlexBlend – potenciál LED osvetlenia sa dá využiť aj v kancelárii

Vstavané svietidlo FlexBlend

Majitelia kancelárskych budov a profesionáli zodpovední za výber osvetlenia hľadajú vysokokvalitný a zároveň energeticky efektívny produkt, ktorý splňa všetky normy a predpisy. Svietidlo Philips FlexBlend uspokojí tieto potreby, ponúka vlastníkom budov osvetlenie splňajúce normy pre kancelárie spolu s atraktívnou rýchlosťou návratnosti investície. Okrem toho prináša požadovanú flexibilitu vďaka jednoduchej montáži na rôzne typy stropov, ako aj do rôznych kancelárskych priestorov, akými sú kancelárie typu open office alebo zasadacie miestnosti. Keďže sa technológie rýchlo menia, od ideálneho osvetlenia sa tiež očakáva, že bude pripravené prijať inovácie a budúce vylepšenia, ktoré pomôžu pri ďalšej optimalizácii prevádzky. Philips FlexBlend je možné pripojiť k riadeniu, ako je napríklad Actilume, alebo sa dá ovládať pomocou systému osvetlenia Philips SpaceWise. Svietidlo FlexBlend možno pripojiť aj k softvérovým systémom osvetlenia, ako je napríklad Interact Office, ktoré robia svietidlo ešte viac inteligentným a umožňujú zhromažďovať cenné údaje o prostredí, v ktorom sa svietidlo nachádza.

Výhody

- Vysokokvalitné osvetlenie splňajúce normy pre kancelárie
- Možnosť výberu z troch odlišných výstupných otvorov
- Rýchla návratnosť obstarávacích nákladov
- Flexibilné použitie
- Prispôsobiteľné a pripravené na pripojenie k ovládacím prvkom a systémom osvetlenia

Vstavané svietidlo FlexBlend

Vlastnosti

- V súlade s normami pre kancelárske osvetlenie (UGR <19)
- Jednotný svetelný efekt
- Rôzne rozmery a verzie
- Rozmanité možnosti montáže
- Integrované senzory
- Možnosť kombinovať so systémami Philips ActiLume a SpaceWise
- Pripravené na pripojenie k systémom osvetlenia, ako je napríklad Interact Office

Aplikácie

- Kancelárie
- Priestory určené na vzdelávanie
- Zdravotnícke zariadenia
- Banky

Versions

FlexBlend Recessed RC340B
W15L120 MLO VPC



O FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO PCV



Vstavané svietidlo FlexBlend

Rozmerový obrázok



Vstavané svietidlo FlexBlend

Podrobnosti o produkte

O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC




FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C




FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



Vstavané svietidlo FlexBlend

Podrobnosti o produkte



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_CP
C

Vstavané svetidlo FlexBlend

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>90
Typ optiky	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Ovládanie a stmievanie

Maximálna úroveň stmievania	1%
-----------------------------	----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	4000 K	126 lm/W	3 600 lm

Vstavané svetidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	4000 K	138 lm/W	3 600 lm

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	4000 K	138 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	4000 K	126 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	3000 K	93 lm/W	4 200 lm
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	4000 K	93 lm/W	4 200 lm
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	4000 K	138 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	3000 K	138 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	4000 K	95 lm/W	3 600 lm
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	4000 K	144 lm/W	3 600 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Spotreba
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	38 W	10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	45 W
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	38 W	10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	38 W
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	45 W	10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	45 W

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	38 W
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	45 W
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	38 W
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	37 W
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	38 W
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	45 W
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	45 W
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	30,5 W
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	28,5 W
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	33,5 W
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	33,5 W
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	33,5 W
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	28,5 W
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	28,5 W
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	38 W
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	45 W
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	30,5 W
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	38 W
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	45 W
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	45 W
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	30,5 W
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	28,5 W
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	26 W
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	26 W
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	38 W
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	26 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	26 W
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	30,5 W
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	30,5 W
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 W
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	30,5 W
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	26 W
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	26 W
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	30,5 W
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	30,5 W
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	26 W
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	26 W
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	28,5 W
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	37 W
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	38 W
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	28,5 W
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	38 W
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	45 W
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	45 W
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	45 W
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	45 W
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	38 W
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	38 W
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	30,5 W
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	45 W
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	30,5 W
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	38 W
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	38 W
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	38 W
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	25 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievatelné
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Nie
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Áno
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Nie
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Áno
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Áno
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Áno
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Áno
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Áno
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Áno
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Nie
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Áno
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Áno
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Áno
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Áno
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievatelné
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Áno
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Áno
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Áno
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Áno
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Nie
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Áno
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Áno
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Áno
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Nie
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Áno
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Áno
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Áno
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Áno
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Áno
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Áno

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Nie
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Nie
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Áno
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Áno
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Áno
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nie
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Áno
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Áno
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Áno
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Áno
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Nie
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Áno
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Áno
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Áno
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Áno
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Nie
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Áno
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Nie
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Áno
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Nie
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Nie
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Nie
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Áno
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Áno
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Áno
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Áno
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Áno
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Áno
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Áno
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Nie
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Nie
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Áno
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Áno
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Áno
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Áno
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Áno
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Áno
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Nie
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Áno
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Áno
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	IP20
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	IP20/40
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	IP20/40
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	IP20/40
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	IP20/40
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	IP20/40
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	IP20/54
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	IP20/54
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	IP20/54
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	IP20/40
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	IP20/54
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	IP20/54
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	IP20/54
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	IP20/54
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	IP20/54
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	IP20/54
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	IP20/40
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20/54
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	IP20
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	IP20/40
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	IP20/40
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	IP20/40
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	IP20/54
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	IP20/40
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	IP20/54
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	IP20/40
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	IP20/40
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	IP20/54

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-	-
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-	-
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Centrálne núčzová prevádzka	Núčzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núčzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Nie	Núčzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-	-
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Nie	Núčzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Nie	Núčzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	-	-	-
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrálne núčzová prevádzka	Núčzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núčzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-	-
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-	-
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Nie	Núčzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Nie	Núčzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-	-
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Nie	Núčzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Áno	Centrálne núčzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Centrálne nůdzová prevádzka	Nůdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania nůdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	-	-	-
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	-	-	-
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	-	-	-
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-	-
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	-	-	-
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Nie	Nůdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro	3 h
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Nie	Nůdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Nie	Nůdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Nie	Nůdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-

Order Code	Full Product Name	Centrálne nůdzová prevádzka	Nůdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania nůdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	-	-	-
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	-	-	-
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Nie	Nůdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI	3 h
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-	-
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Áno	Centrálne nůdzové osvetlenie ovládané	-

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Centrálne núdezové prevádzka	Núdezové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdezového osvetlenia (pri plnom nabití)
			jednosmerným prúdom	

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Požiarne odolnosť
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Order Code	Full Product Name	Požiarne odolnosť
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Požiarina odolnosť
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Order Code	Full Product Name	Požiarina odolnosť
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	Teplota 850 °C, trvanie 30 s

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3

Vstavané svietidlo FlexBlend

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Výkon v priebehu času (súladi s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	0,01 %
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	0,01 %
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	0,01 %
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	0,01 %
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	0,01 %
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	0,01 %
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	0,01 %
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	0,01 %
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	0,01 %
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	0,01 %
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	0,01 %
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	0,01 %
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	0,01 %
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	0,01 %
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	0,01 %
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	0,01 %
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	0,01 %
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	0,01 %
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	0,01 %
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	0,01 %
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	0,01 %
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	0,01 %
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	0,01 %
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	0,01 %
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Poruchovosť napájača pri 5 000 h
10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	0,01 %
10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	0,01 %
10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	0,01 %
10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	0,01 %
10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	0,01 %
10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	0,01 %
10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	0,01 %
10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	0,01 %
10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	0,01 %
10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	0,01 %
10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	0,01 %
10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	0,01 %
10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	0,01 %
10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	0,01 %
10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	0,01 %
10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	0,01 %
10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	0,01 %
10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	0,01 %
10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	0,01 %
10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	0,01 %
10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	0,01 %
10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	0,01 %
10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	0,01 %
10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	0,01 %
10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	-


Vstavané svietidlo FlexBlend

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov	Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10277400	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B	10236100	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10278100	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B	10240800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B
10279800	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	RC340B	10254500	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10280400	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	RC340B	10260600	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10282800	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B	10265100	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B
10284200	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	RC340B	10266800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	RC340B
10286600	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B	10271200	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	RC340B
10288000	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELD3	RC340B	10296500	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10242200	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	RC340B	10297200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2	RC340B
10245300	RC342B 36S/940 PSE W31L125 VPC MLO	RC342B	10306100	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	RC340B
10246000	RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO	RC342B	10307800	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10292700	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B	10311500	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	RC340B
10293400	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B	10312200	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	RC340B
10294100	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC MLO W3W2	RC340B	10327600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10295800	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC MLO W3W2	RC340B	10328300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS SC	RC340B
10300900	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B	10229300	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B
10301600	RC340B 42S/940 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B	10243900	RC342B 36S/940 PSE W62L62 VPC MLO	RC342B
10304700	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 VPC PCS W3W2	RC340B	10252100	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	RC340B
10250700	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B	10256900	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B
10263700	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	RC340B	10258300	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10264400	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B	10262000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B
10269900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	RC340B	10272900	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3	RC340B
10274300	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3	RC340B	10275000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10323800	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O SC	RC340B	10289700	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO W3W2	RC340B
10324500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O SC	RC340B	10305400	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	RC340B
10232300	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	RC340B	10325200	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10285900	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B	10326900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO SC	RC340B
10290300	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO W3W2	RC340B	10276700	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELD3	RC340B
10298900	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B	10287300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10302300	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 CPC PCS W3W2	RC340B	10291000	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2	RC340B
10308500	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B	10299600	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10309200	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	RC340B	10303000	RC340B 42S/930 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2	RC340B
10310800	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	RC340B	10231600	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	RC340B
10330600	RC340B 42S/930 DEIA W30L120 CPC PCS W3W2	RC340B	10241500	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	RC340B
10230900	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	RC340B	10244600	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO	RC342B
10235400	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	RC340B	10420400	RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS	RC342B

Vstavané svietidlo FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867030




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867031




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866987




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866981

Vstavané svetidlo FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867038




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867040




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866993



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977

Vstavané svetidlo FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866995




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867012




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867033




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867024




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867010

Vstavané svetidlo FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867013




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867034




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867039




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867032




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867064



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866980




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866982




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866983

Vstavané svetidlo FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866997




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867062




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867063




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867025

Vstavané svetidlo FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867028




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867014




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867026




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867035




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867036



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048

Vstavané svetidlo FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867065




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867159




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867041




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867066




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866999



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007

Vstavané svetidlo FlexBlend


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867023




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867027




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867029




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867037




Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867042



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867061



Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867068

Vstavané svietidlo FlexBlend

