




FlexBlend – розкриваємо потенціал світлодіодного освітлення для офісів

Власники офісних просторів та особи, відповідальні за освітлення, постійно шукають високоякісні й енергоефективні рішення, які відповідатимуть усім нормам і стандартам. Лінійка Philips FlexBlend, розроблена саме для цих потреб, дає змогу власникам будівель повною мірою оптимізувати системи освітлення, пропонуючи освітлення, що відповідає стандартам до освітлення офісних приміщень, з привабливим показником окупності. Лінійка FlexBlend також має гнучкість, що дає змогу використовувати її на стелях різних типів, а також у різних типах офісних просторів, наприклад, офісах із відкритим плануванням чи кімнатах для нарад. Технології змінюються дуже швидко, тому ідеальне світлове рішення має бути адаптивним, тобто готовим до перетворень та оптимізації. Тому в лінійці Philips FlexBlend передбачено можливість підключення до таких засобів керування, як Actilume, а також використання спільно із системою Philips SpaceWise. Рішення лінійки також можна впроваджувати в системи освітлення на основі програмного забезпечення, як-от Interact Office, які підвищують інтелектуальну складову освітлення і дають змогу збирати цінні дані про навколишній простір.

Переваги

- Високоякісні світлові рішення, що відповідають стандартам до офісного освітлення
- Три різні отвори для виходу світла на вибір
- Швидка окупність інвестицій
- Підходить для різних сфер застосування
- Масштабованість та можливість підключення до систем освітлення і засобів керування

Applications

- Офіси
- Навчальні заклади
- Медичні заклади
- Банківські установи

Характеристики

- Повністю відповідають стандартам щодо освітлення в офісних приміщеннях ($UGR < 19$)
- Однорідне освітлення

Версії




FlexBlend Recessed RC340B
W15L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 OPA VPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO CPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 PCS VPC




FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO VPC

- Різні розміри та регіональні варіанти
- Різні варіанти монтажу
- Вбудовані датчики
- Можна комбінувати із системами Philips ActiLume та SpaceWise
- Можливість підключення до систем освітлення на основі програмного забезпечення, як-от Interact Office


Розміри




RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO



RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO



RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO




RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3

Деталі по продукції


FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP




FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_V
PC



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



0_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B
PIP Open



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_P
CV




0_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



0_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B
PIP Closed



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_C
PC

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>90
Кут променя джерела світла	120 °
Тип оптичного пристрою	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Елементи керування й затемнення

Максимальний рівень зменшення яскравості	1%
--	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Робота в аварійному режимі

Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)	3 година (-н)
--	---------------

Затвердження й застосування

Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Початкова колірність	(0.38, 0.37) SDCM ≤3

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,01 %
---	--------

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600]
-------------------------	---

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	3 600 lm	95 lm/W
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	3 600 lm	95 lm/W
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	4 200 lm	93 lm/W
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	4 200 lm	93 lm/W
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	3 600 lm	95 lm/W
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	4 200 lm	93 lm/W
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	3 600 lm	95 lm/W
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	3 600 lm	126 lm/W
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	4 200 lm	125 lm/W
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	4 200 lm	125 lm/W
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	4 200 lm	125 lm/W
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	3 600 lm	95 lm/W
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	3 600 lm	95 lm/W
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	4 200 lm	93 lm/W
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	4 200 lm	93 lm/W

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Світловіддача (номінальна) (ном.)
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	3 600 lm	126 lm/W
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	3 600 lm	138 lm/W
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	3 600 lm	138 lm/W
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	3 600 lm	95 lm/W
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	3 600 lm	138 lm/W
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	4 200 lm	138 lm/W
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	4 200 lm	138 lm/W
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	4 200 lm	138 lm/W
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	3 600 lm	138 lm/W
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	3 600 lm	138 lm/W
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	4 200 lm	138 lm/W
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	4 200 lm	138 lm/W
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	3 600 lm	126 lm/W
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	3 600 lm	95 lm/W
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	4 200 lm	93 lm/W
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	4 200 lm	93 lm/W
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	3 600 lm	95 lm/W
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	3 600 lm	95 lm/W

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	38 W
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	38 W
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	45 W
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	45 W
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	38 W
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	45 W
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	38 W
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	28,5 W
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	33,5 W
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	33,5 W
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	33,5 W
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	38 W
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	38 W
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	45 W
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	45 W
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	28,5 W
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	26 W
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	26 W
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	38 W
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	26 W
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	30,5 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	30,5 W
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 W
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	26 W
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	26 W
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	30,5 W
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	30,5 W
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	28,5 W
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	38 W
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	45 W
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	45 W
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	38 W
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	38 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Hi
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Так
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Hi
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Так
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Так
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Так
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Так
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Так
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Hi
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Так
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Так
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Так
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Hi
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Hi
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Так
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Так
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Hi
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Так
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Так
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Так
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Hi
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Так
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Так
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Hi
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Так
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Hi
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Ні
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Так
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Так
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Ні
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Ні
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Так

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	IP20/40
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP54
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	IP20/54
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	IP20/40

Робота в аварійному режимі


Order Code	Full Product Name	Центральне ава- рійне освітлення	Аварійне освітлення
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	-	-
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	-	-
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	-	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с


Polar normal diagrams



RC340BI - 910925866978

RC340BI - 910925866989


RC340BI - 910925866987



RC340BI - 910925866969

RC340BI - 910925866968


RC340BI - 910925866979




RC340BI - 910925867050

RC340BI - 910925866973


RC340BI - 910925866991




RC340BI - 910925867002




RC340BI - 910925867003




RC340BI - 910925866977




RC340BI - 910925867017




RC340BI - 910925867043




RC340BI - 910925867049




RC340BI - 910925866967




RC340BI - 910925867022




RC340BI - 910925867009




RC340BI - 910925867047




RC340BI - 910925866966




RC340BI - 910925867018




RC340BI - 910925867016




RC340BI - 910925867020




RC340BI - 910925867044




RC340BI - 910925867045




RC340BI - 910925867048




RC340BI - 910925866972




RC340BI - 910925866999




RC340BI - 910925867001




RC340BI - 910925867004



RC340BI - 910925867007



RC340BI - 910925867015



RC340BI - 910925867046