

# FlexBlend – розкриваємо потенціал світлодіодного освітлення для офісів

## FlexBlend Recessed

Власники офісних просторів та особи, відповідальні за освітлення, постійно шукають високоякісні й енергоефективні рішення, які відповідатимуть усім нормам і стандартам. Лінійка Philips FlexBlend, розроблена саме для цих потреб, дає змогу власникам будівель повною мірою оптимізувати системи освітлення, пропонуючи освітлення, що відповідає стандартам до освітлення офісних приміщень, з привабливим показником окупності. Лінійка FlexBlend також має гнучкість, що дає змогу використовувати її на стелях різних типів, а також у різних типах офісних просторів, наприклад, офісах із відкритим плануванням чи кімнатах для нарад. Технології змінюються дуже швидко, тому ідеальне світлове рішення має бути адаптивним, тобто готовим до перетворень та оптимізації. Тому в лінійці Philips FlexBlend передбачено можливість підключення до таких засобів керування, як Actilume, а також використання спільно із системою Philips SpaceWise. Рішення лінійки також можна впроваджувати в системи освітлення на основі програмного забезпечення, як-от Interact Office, які підвищують інтелектуальну складову освітлення і дають змогу збирати цінні дані про навколишній простір.

### Переваги

- Високоякісні світлові рішення, що відповідають стандартам до офісного освітлення
- Три різні отвори для виходу світла на вибір
- Швидка окупність інвестицій
- Підходить для різних сфер застосування
- Масштабованість та можливість підключення до систем освітлення і засобів керування

## FlexBlend Recessed

### Характеристики

- Повністю відповідають стандартам щодо освітлення в офісних приміщеннях (UGR < 19)
- Однорідне освітлення
- Різні розміри та регіональні варіанти
- Різні варіанти монтажу
- Вбудовані датчики
- Можна комбінувати із системами Philips ActiLume та SpaceWise
- Можливість підключення до систем освітлення на основі програмного забезпечення, як-от Interact Office

### Застосування

- Офіси
- Навчальні заклади
- Медичні заклади
- Банківські установи

### Версії



FlexBlend Recessed-RC340B  
W30L120 MLO VPC




FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 MLO CPC




FlexBlend Recessed RC340B  
W60L60 PCS VPC

# FlexBlend Recessed

## Розміри



## Деталі по продукції



FlexBlend Recessed-RC340B\_MLO\_DPP



FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_Backcover\_VP C




FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_CPC brackets



FlexBlend Recessed-RC340B\_W60L60\_CPC brackets\_B

# FlexBlend Recessed

## Деталі по продукції



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_OPA\_DPP



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_PCS\_DPP



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_PCS\_VPC



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_CPC  
brackets\_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP  
Open



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_backcover\_PC  
V



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_MLO\_VPC



O\_FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_MLO\_CPC

## FlexBlend Recessed

### Деталі по продукції



FlexBlend Recessed-RC340B PIP  
Closed



FlexBlend Recessed-  
RC340B\_W60L60\_backcover\_CP  
C

# FlexBlend Recessed

## Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

## Світлотехнічні

Кут променя джерела світла	120 °
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>90
Тип оптичного пристрою	Широкий промінь

## Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так

## Елементи керування й затемнення

Максимальний рівень зменшення яскравості	1%
--	----

## Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK02

## Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0.4

## Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Початкова колірність	(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

## Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	0,01 %
---	--------

## Дані про виріб

Код сімейства продуктів	RC340B
-------------------------	--------

## Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номінальна)	
		(ном.)	Світловий потік
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	95 lm/W	3 600 lm
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	95 lm/W	3 600 lm
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	93 lm/W	4 200 lm
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	93 lm/W	4 200 lm
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	95 lm/W	3 600 lm
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	93 lm/W	4 200 lm
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	95 lm/W	3 600 lm
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	126 lm/W	3 600 lm
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	125 lm/W	4 200 lm
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	125 lm/W	4 200 lm
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	125 lm/W	4 200 lm
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	95 lm/W	3 600 lm
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	95 lm/W	3 600 lm
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	93 lm/W	4 200 lm
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	93 lm/W	4 200 lm
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	126 lm/W	3 600 lm
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	138 lm/W	3 600 lm
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	138 lm/W	3 600 lm
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	95 lm/W	3 600 lm
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	138 lm/W	3 600 lm
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	138 lm/W	4 200 lm
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	138 lm/W	4 200 lm
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	138 lm/W	4 200 lm
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	138 lm/W	3 600 lm
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	138 lm/W	3 600 lm
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	138 lm/W	4 200 lm
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	138 lm/W	4 200 lm
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	126 lm/W	3 600 lm
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	95 lm/W	3 600 lm
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	93 lm/W	4 200 lm
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	93 lm/W	4 200 lm
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	95 lm/W	3 600 lm
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	95 lm/W	3 600 lm

# FlexBlend Recessed

## Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	38 W
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	38 W
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	45 W
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	45 W
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	38 W
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	45 W
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	38 W
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	28,5 W
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	33,5 W
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	33,5 W
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	33,5 W
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	38 W
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	38 W
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	45 W
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	45 W
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	28,5 W
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	26 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	26 W
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	38 W
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	26 W
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	30,5 W
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	30,5 W
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	30,5 W
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	26 W
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	26 W
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	30,5 W
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	30,5 W
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	28,5 W
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	38 W
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	45 W
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	45 W
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	38 W
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	38 W

## Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Hi
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Так
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Hi
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Так
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Так
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Так
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Так
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Так
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Hi
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Так
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Так
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Так
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Hi
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Hi
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Так
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Так
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Hi

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Так
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Так
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Так
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Hi
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Так
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Так
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Hi
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Так
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Hi
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Так
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Hi
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Так
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Так
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Hi
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Hi
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Так

## Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	IP20/40
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	IP20

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	IP20/40
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP54
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	IP20/54
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40

## FlexBlend Recessed

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	IP20/54
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	IP20/40
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	IP20/54
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	IP20/54
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	IP20/54
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	IP20/54
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	IP20/54
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	IP20/40
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	IP20/40
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	IP20/40

### Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-	-
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	-	-	-
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-	-
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-	-
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	-	-	-
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від	-

## FlexBlend Recessed

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
			джерела постійного струму	
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-	-
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	-	-	-
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925867044	RC340B 36S/940 PSE	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
	W60L60 CPC PCS PIP			
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	-	-	-
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	-	-	-
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Ні	Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	-	-	-
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	-	-	-
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Так	Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму	-

### Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925867015	RC340B 36S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867016	RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с


Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925867017	RC340B 42S/940 PSE W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867018	RC340B 42S/940 DEIA W15L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с

## FlexBlend Recessed


Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925867020	RC340B 36S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867022	RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866979	RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866987	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867001	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867002	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867007	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866969	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867046	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867047	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867048	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866967	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866972	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866973	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866977	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
910925866991	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867003	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867004	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867009	RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867044	RC340B 36S/940 PSE W60L60 CPC PCS PIP	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867045	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867049	RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925867050	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866966	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910925866989	RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELP3	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866999	RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925867043	RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866968	RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO PIP	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910925866978	RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO	Температура 650 °C, тривалість 30 с


## Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - RC340BI -  
910925866978




Polar Normal (separate) - RC340BI -  
910925866989




Polar Normal (separate) - RC340BI -  
910925866987


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866969**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866968**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866979**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867050**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866973**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866991**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867002**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867003**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866977**


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867017**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867043**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867049**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866967**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867022**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867009**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867047**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866966**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867018**


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867016**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867020**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867044**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867045**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867048**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866972**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866999**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867001**




**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867004**

# FlexBlend Recessed


## Полярні діаграми



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867007**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867015**



**Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925867046**

