



PowerBalance RC360 – den perfekte kombination af bæredygtighed og investeringsafkast

PowerBalance Indbyg

Når det gælder kontorbelysning, er investorer villige til at vælge en bæredygtig LED-løsning, hvis investeringen giver mærkbar gevinst. Samtidig forventes det, at systemet overholder gældende kontorstandarder for at sikre et behageligt og produktivt arbejdsmiljø. PowerBalance RC360 kombinerer bæredygtighed med højt investeringsafkast og overholder samtidig alle relevante kontorstandarder.

Løsningen reducerer energiomkostningerne med over 50 % sammenlignet med en T5-løsning og har en lang levetid – hvilket resulterer i betydeligt lavere driftsomkostninger og et solidt investeringsafkast. Designet gør det muligt at bruge en lang række modulopbyggede og delvist modulopbyggede armaturer, som nemt kan monteres i lofter med synlig eller skjult T-profil, pudsede lofter eller bandrasterlofter.

Fordele

- Væsentligt lavere driftsomkostninger sammenlignet med T5-armaturer
- Overholder alle kontorstandarder
- Høj energieffektivitet, der medfører energibesparelser på op til 80%

PowerBalance Indbyg

Funktioner

- LED og optik i perfekt harmoni for optimal ydeevne og komfort
- Høj effektivitet på op til 115 lm/W
- UGR < 19 og L65 ≤ 3.000 cd/m²
- Forskellige dimensioner og et udvalg af ekstraudstyr gør det muligt at tilpasse løsningen til forskellige anvendelsesformål
- Velegnet som erstatning for T5-armaturer

Anvendelsesområder

- Almen kontorbelysning
- Belysning til sundhedssektoren
- Funktionel belysning til uddannelsessektoren

Advarsler og sikkerhed


- Produktet har en IP20-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Versions



PowerBalance RC360B W60L60 CWL

Målskitse




PowerBalance Indbyg

Oplysninger om produktet



PowerBalance LEAF DP

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505105868

