

PHILIPS

Lighting



PowerBalance RC360: perfecta combinación de sostenibilidad y amortización

PowerBalance RC360B

Cuando se trata de iluminar un espacio de oficinas con luminarias LED, la gente normalmente desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversión se amortice. Al mismo tiempo, el sistema debe cumplir las normas de iluminación de oficinas para garantizar un entorno de trabajo confortable. PowerBalance RC360 ofrece la combinación ideal de rendimiento sostenible y amortización además de conformidad con las normas de oficina pertinentes. En comparación con la solución T5, ahorra más de la mitad en costes energéticos y además la fuente de luz tiene una vida útil mayor. El resultado son costes de funcionamiento significativamente inferiores, lo que garantiza una amortización que satisface las necesidades del mercado. La arquitectura de PowerBalance RC360 permite una gama de luminarias modulares y semimodulares de gran versatilidad. Estas luminarias se pueden montar fácilmente en techos con perfiles vistos u ocultos, así como en techos de escayola.

Beneficios

- Ofrece un ahorro notable de costes de funcionamiento respecto a T5
- Totalmente conforme a todas las normas de oficina pertinentes
- Luminaria muy eficiente que permite ahorros de energía de hasta el 60%
- Te ayuda a conseguir puntos para la certificación WELL (IRC>90 y R9>50)

PowerBalance RC360B

Características

- Tecnología óptica/LED innovadora
- Alta eficacia: 115 lm/W
- UGR<19 y L65 ≤ 3000 cd/m²
- Gama de dimensiones y opciones para adecuarse a distintas aplicaciones y necesidades
- Adecuado para sustitución directa de luminarias T5

Aplicaciones

- Iluminación general para edificios de oficinas
- Iluminación general para aplicaciones de sanidad
- Iluminación general aplicaciones de educación

Advertencias y seguridad


- El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. En consecuencia, recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.
- Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Versión



PowerBalance RC360B W60L60 CWL U4

Plano de dimensiones




PowerBalance RC360B

Detalles del producto



PowerBalance LEAF DP

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505105869

