



Philips PowerBalance Gen2 – Suorituskykyä ja tehoa vastuullisesti

PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 on erittäin energiatehokas moduulivalaistusratkaisu, joka soveltuu muiden käyttökohteiden lisäksi hyvin toimistokäyttöön. Korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat ympäristöystävällisen valaistusratkaisun, matalat käyttökustannukset ja lyhyen takaisinmaksuajan. Laadukkaat optiikat, hyvä värintoisto ja matala UGR-arvo takaavat miellyttävän valaistuksen. Saatavilla myös BioUp-versioita, jotka tukevat hyvinvointia ja soveltuvat siten ihmiskeskeiseen valaistukseen. Valaisin voidaan asentaa helposti muun muassa T-listakattoon.

Hyödyt

- Erittäin tehokas LED-valaisin, mahdollistaa merkittävät energiansäästöt
- Toimistoyhteensopiva
- Lyhyt takaisinmaksuaika
- Miellyttävä, häikäisemätön valaistus
- Ympäristöystävällinen, älykäs valaistusratkaisu
- Soveltuu ihmiskeskeiseen valaistukseen (BioUp-versio)

Ominaisuudet

- Valotehokkuus jopa 174 lm/W
- 3 000 K, 4 000 K, Tunable white, CRI > 90
- Pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia (L90)
- Valmistettu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti (ei liimaa, vaihdettava elektroniikka, päivitettävä järjestelmä, korkea tehokkuus ja pitkä käyttöikä)
- Ympäristöseloste (EPD) saatavilla
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

PowerBalance RC360B

Käyttökohteet

- Toimistot
- Koulut
- Terveystieteiden tutkimus

Rajoitukset ja turvallisuus


- Tuotteen suojaluokka on IP20 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Siksi suosittelemme, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa, ja tuotetakuu raukeaa.

Versions



PowerBalance RC360B W60L60 CWL

Mittapiirros




Tuotetiedot



PowerBalance LEAF DP

PowerBalance RC360B

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505105868

