



# PowerBalance RC360 – En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen

## PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 har den perfekte kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen på den ene siden og overenstemmelse med kontorstandarder på den andre siden. Med nesten halvdel av energiutgiftene sammenlignet med T5-løsning og en lyskilde med mye lengre levetid, gir dette betydelig lavere driftskostnader og sikrer en inntjening som optimal for forhandlere. PowerBalance RC360 har en modulbasert arkitektur og kan enkelt monteres i tak med eksponerte eller skjulte T-skiner, i tillegg til gipsplatetak og bandrastertak.

### Fordeler

- Betydelig lavere driftskostnader enn en T5-løsning
- I samsvar med aktuelle kontorstandarder
- Høyeffektivt armatur som gir opp til 80 % energibesparelser

### Funksjoner

- Avansert optisk teknologi / LED-teknologi
- Høyeffektiv: 115 lm/W
- UGR < 19 og L65 ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>
- Bredt utvalg av mål og alternativer til å passe ulike bruksområder og behov
- Egnet for direkte utskiftning av T5-armaturer

# PowerBalance RC360B

## Søknad

- Almennbelysning for kontorbygninger
- Almennbelysning for helse
- Almennbelysning for utdanning

## Warnings and safety


- Produktet er klassifisert som IP20 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

## Versions



PowerBalance RC360B W60L60 CWL

## Målskisse




## Produkt detaljer



PowerBalance LEAF DP

# PowerBalance RC360B

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505105868

