



PowerBalance RC360 – hållbar och prisvärd

PowerBalance RC360B

Kunder som letar efter kontorsbelysning med LED-armaturer vill även ha hållbara lösningar med rimlig återbetalningstid och egenskaper som uppfyller alla krav och standarder för en ergonomisk arbetsmiljö. PowerBalance RC360 är den perfekta kombinationen av hållbar prestanda och rimlig återbetalningstid. Den mer än halverar energikostnaderna jämfört med en traditionell T5-lösning och ljuskällans långa livslängd innebär låga driftskostnader och imponerande ROI. PowerBalance RC360 är en serie flexibla modul- och halvmodularmaturer som enkelt kan monteras i öppna eller nedsänkta T-profiltak samt i gipstak och bandrastertak.

Fördelar

- Betydligt lägre driftskostnader än hos traditionella T5-armaturer
- Uppfyller kontorsnormer
- Mycket effektiv armatur för energibesparingar på upp till 80 %

Funktioner

- Toppmodern optik/LED-teknik
- Hög effektivitet: 115 lm/W
- UGR<19 och L65 \leq 3 000 cd/m²
- Urval av mått och alternativ som passar olika användningsområden och behov
- Lämpligt för direkt ersättning av T5-armaturer

Användning

- Allmänbelysning för kontorsbyggnader
- Allmänbelysning för hälso- och sjukvårdsmiljö
- Allmänbelysning för undervisningsmiljö

PowerBalance RC360B

Varning och Säkerhet


- Produkten är IP20-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vattenintrång kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla

Versions



PowerBalance RC360B W60L60 CWL

Måttskiss




Produktinformation



PowerBalance LEAF DP

PowerBalance RC360B

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505105868

