



Troffer yang melampaui kenyamanan visual

Aura

Sebagai troffer yang inovatif, CoreView Pro RC430V menggunakan keluaran cahaya langsung dan tidak langsung untuk mencapai UGR19 tanpa menggunakan pelat pengontrol silau yang berat dan besar. Modul pusat dapat dengan mudah diganti untuk pemeliharaan di masa mendatang. Cahaya dari modul lampu pusat dapat dikontrol secara terpisah agar sesuai dengan beberapa aplikasi. Teknologi BioUp memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi orang-orang di lingkungan dalam ruangan.

Benefits

- Tampilan dan nuansa nyaman dan ramping
- Perawatan mudah di lokasi
- Cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk kantor dan layanan kesehatan
- Mendukung kesejahteraan yang lebih baik bagi orang di dalam ruangan

Features

- Desain modul lampu unik dengan cahaya tidak langsung dan langsung untuk mencapai UGR19
- Modul lampu yang dapat diganti
- Rasio keluaran cahaya atas dan bawah yang dapat disesuaikan
- Teknologi BioUp yang diaktifkan






Application

- Kantor
- Ruang rapat
- Layanan kesehatan

Versions

Aura RC430

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercapuk	Ya
Alat	-
Jumlah unit alat	1 unit
Teknis Lampu	
Sudut sumber cahaya	115 °
Jumlah sumber cahaya	1
Tipe optik	Sudut cahaya 90°
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Ya
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup prismatic linier horizontal
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	Tanda ENEC
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	3
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Indeks	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
		Terkorelasi (Nom)	renderasi warna (CRI)		
911401583345	RC430X LED35/9TW W60L60 SC15 OC	Tunable white 2700-6500 K	90	118 lm/W	3.500 lm
911401584545	RC430X LED37/BioUPD W60L60 SC15 OC	4000 K	80	106 lm/W	3.700 lm
911401583745	RC430V LED52/BioUPD W60L120 PSD OC	4000 K	80	108 lm/W	5.200 lm
911401593645	RC430V LED37/830 W303L1210 PSU OC	3000 K	80	124 lm/W	3.700 lm
911401594445	RC430V LED37/830 W303L1210 PSD OC	3000 K	80	117 lm/W	3.700 lm
911401582145	RC430V LED35/9TW W60L60 PSD OC	Tunable white 2700-6500 K	90	118 lm/W	3.500 lm
911401583945	RC430V LED37/BioUPD W60L60 PSD OC	4000 K	80	106 lm/W	3.700 lm
911401594045	RC430V LED36/830 W603L603 PSU OC	3000 K	80	114 lm/W	3.600 lm
911401594745	RC430V LED38/840 W603L603 PSD OC	4000 K	80	117 lm/W	3.800 lm
911401594845	RC430V LED36/830 W603L603 PSD OC	3000 K	80	109 lm/W	3.600 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401583345	RC430X LED35/9TW W60L60 SC15 OC	29 W
911401584545	RC430X LED37/BioUPD W60L60 SC15 OC	35 W
911401583745	RC430V LED52/BioUPD W60L120 PSD OC	47 W
911401593645	RC430V LED37/830 W303L1210 PSU OC	30 W
911401594445	RC430V LED37/830 W303L1210 PSD OC	32 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401582145	RC430V LED35/9TW W60L60 PSD OC	29 W
911401583945	RC430V LED37/BioUPD W60L60 PSD OC	35 W
911401594045	RC430V LED36/830 W603L603 PSU OC	31 W
911401594745	RC430V LED38/840 W603L603 PSD OC	33 W
911401594845	RC430V LED36/830 W603L603 PSD OC	33 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401583345	RC430X LED35/9TW W60L60 SC15 OC	Peredupan Nirkabel	1%
911401584545	RC430X LED37/BioUPD W60L60 SC15 OC	Peredupan Nirkabel	1%
911401583745	RC430V LED52/BioUPD W60L120 PSD OC	DALI	1%
911401593645	RC430V LED37/830 W303L1210 PSU OC	-	Tidak berlaku
911401594445	RC430V LED37/830 W303L1210 PSD OC	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401582145	RC430V LED35/9TW W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401583945	RC430V LED37/BioUPD W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401594045	RC430V LED36/830 W603L603 PSU OC	-	Tidak berlaku
911401594745	RC430V LED38/840 W603L603 PSD OC	DALI	1%
911401594845	RC430V LED36/830 W603L603 PSD OC	DALI	1%

