



Một loại đèn troffer không chỉ thoải mái về mặt thị giác

Aura

Là một đèn troffer đột phá, CoreView Pro RC430V tận dụng hiệu quả công suất chiếu sáng gián tiếp và trực tiếp, đạt tiêu chuẩn UGR19 về hạn chế chói mà không cần đến những tấm chắn sáng cồng kềnh và nặng nề. Mô-đun trung tâm có thể dễ dàng thay thế để bảo trì trong tương lai. Ánh sáng từ mô-đun đèn trung tâm có thể được điều khiển riêng biệt để phù hợp với nhiều ứng dụng. Công nghệ BioUp tiên tiến mang đến trải nghiệm sống trong nhà tốt hơn, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho mọi người.

Lợi ích

- Thiết kế mỏng nhẹ và trang nhã
- Bảo trì dễ dàng tại chỗ
- Phù hợp với nhiều ứng dụng cho văn phòng, chăm sóc sức khỏe
- Hỗ trợ sức khỏe tốt hơn cho mọi người trong nhà


Tính năng

- Thiết kế mô-đun chiếu sáng độc đáo với ánh sáng gián tiếp và trực tiếp, đạt tiêu chuẩn UGR19
- Mô-đun đèn có thể thay thế
- Tỷ lệ công suất chiếu sáng lên xuống có thể điều chỉnh
- Hỗ trợ công nghệ BioUp

Ứng dụng

- Văn phòng
- Phòng họp
- Y tế







Phiên bản



Aura RC430

Aura RC430

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Bộ điều khiển	-
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	115°
Loại chóa quang học	Góc chiếu 90°
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp lăng trụ dạng thanh ngang
Màu sắc vỏ thiết bị	RAL 9003 trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	Dấu ENEC
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +10%

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu (CCT)	Chỉ số hoàn màu (CRI)	Hiệu suất phát quang định mức	Quang thông
911401583345	RC430X LED35/9TW W60L60 SC15 OC	Tunable white 2700-6500 K	90	118 lm/W	3.500 lm
911401584545	RC430X LED37/BioUPD W60L60 SC15 OC	4000 K	80	106 lm/W	3.700 lm
911401583745	RC430V LED52/BioUPD W60L120 PSD OC	4000 K	80	108 lm/W	5.200 lm
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	4000 K	80	123 lm/W	3.800 lm
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	4000 K	80	117 lm/W	3.800 lm
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	4000 K	80	122 lm/W	3.800 lm
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	4000 K	90	117 lm/W	3.600 lm
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	4000 K	90	112 lm/W	3.600 lm
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	4000 K	90	115 lm/W	3.600 lm
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	4000 K	80	128 lm/W	5.500 lm
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	4000 K	80	121 lm/W	5.500 lm
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	4000 K	80	129 lm/W	4.900 lm
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	4000 K	90	122 lm/W	5.200 lm
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	4000 K	90	115 lm/W	5.200 lm
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	4000 K	90	122 lm/W	4.600 lm
911401582145	RC430V LED35/9TW W60L60 PSD OC	Tunable white 2700-6500 K	90	118 lm/W	3.500 lm
911401583945	RC430V LED37/BioUPD W60L60 PSD OC	4000 K	80	106 lm/W	3.700 lm
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	4000 K	80	134 lm/W	4.000 lm
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	4000 K	80	126 lm/W	4.000 lm
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	4000 K	80	132 lm/W	4.000 lm
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	4000 K	90	127 lm/W	3.800 lm
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	4000 K	90	120 lm/W	3.800 lm
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	4000 K	90	126 lm/W	3.800 lm

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)

Order Code	Full Product Name	Số lượng nguồn sáng
911401583345	RC430X LED35/9TW W60L60 SC15 OC	1
911401584545	RC430X LED37/BioUPD W60L60 SC15 OC	1
911401583745	RC430V LED52/BioUPD W60L120 PSD OC	1
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	144
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	144
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	144
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	144
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	144
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	144
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	228
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	228
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	228

Order Code	Full Product Name	Số lượng nguồn sáng
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	228
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	228
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	228
911401582145	RC430V LED35/9TW W60L60 PSD OC	1
911401583945	RC430V LED37/BioUPD W60L60 PSD OC	1
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	378
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	378
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	378
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	378
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	378
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	378

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401583345	RC430X LED35/9TW W60L60 SC15 OC	29 W
911401584545	RC430X LED37/BioUPD W60L60 SC15 OC	35 W
911401583745	RC430V LED52/BioUPD W60L120 PSD OC	47 W
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	31 W
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	33 W
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	31 W
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	31 W
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	33 W
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	31 W
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	43 W
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	46 W
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	38 W

Order Code	Full Product Name	Công suất
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	43 W
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	46 W
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	38 W
911401582145	RC430V LED35/9TW W60L60 PSD OC	29 W
911401583945	RC430V LED37/BioUPD W60L60 PSD OC	35 W
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	30 W
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	32 W
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	30 W
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	30 W
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	32 W
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	30 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Độ mở tối đa
911401583345	RC430X LED35/9TW W60L60 SC15 OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401584545	RC430X LED37/BioUPD W60L60 SC15 OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401583745	RC430V LED52/BioUPD W60L120 PSD OC	DALI	1%
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Độ mở tối đa
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	DALI	3%
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	DALI	3%
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%
911401582145	RC430V LED35/9TW W60L60 PSD OC	DALI	1%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	
		Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Độ mờ tối đa
911401583945	RC430V LED37/BioUPD W60L60 PSD OC	DALI	1%
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	DALI	1%
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	
		Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Độ mờ tối đa
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	Cố định	Không áp dụng
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	DALI	1%
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	Điều chỉnh độ sáng không dây	1%

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401583345	RC430X LED35/9TW W60L60 SC15 OC	3
911401584545	RC430X LED37/BioUPD W60L60 SC15 OC	3
911401583745	RC430V LED52/BioUPD W60L120 PSD OC	3
911401522845	RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401523145	RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401523445	RC430X LED38/840 W60L60 WIA OC	(0.382,0.3792)SDCM<3
911401524645	RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401524945	RC430V LED36/940 W60L60 PSD OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401525245	RC430X LED36/940 W60L60 WIA OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401522645	RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3
911401522945	RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3
911401523245	RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC	(0.3847,0.3813)SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401524445	RC430V LED52/940 W60L120 PSU OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401524745	RC430V LED52/940 W60L120 PSD OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401525045	RC430X LED46/940 W60L120 WIA OC	(0.3825,0.3795)SDCM<3
911401582145	RC430V LED35/9TW W60L60 PSD OC	3
911401583945	RC430V LED37/BioUPD W60L60 PSD OC	3
911401522745	RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401523045	RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401523345	RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC	(0.381,0.3774)SDCM<3
911401524545	RC430V LED38/940 W30L120 PSU OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3
911401524845	RC430V LED38/940 W30L120 PSD OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3
911401525145	RC430X LED38/940 W30L120 WIA OC	(0.3841,0.3804)SDCM<3

