



超越舒適視覺體驗的輕鋼架燈

Aura

創新設計的輕鋼架燈，CoreView Pro RC430V 利用間接和直接照明輸出，無需安裝笨重的大型眩光控制板就能達到 UGR19 的眩光指數。中央模組方便日後維護更換。中央照明模組的光線可以單獨控制，以適應多種應用場景。BioUp 技術能夠改善室內環境中人們的健康狀況。

优点

- 外觀纖薄雅致
- 現場維護簡便
- 適用於辦公室、醫療保健等多種應用場景
- 提升室內人員幸福感受

特点

- 獨特的光模組設計，結合間接光和直接光，可達到 UGR19 水平。
- 可更換照明模組
- 可調節的上下光輸出比
- BioUp 技術支援

应用

- 辦公室照明
- 會議室
- 醫療保健

Versions




Aura RC430



Aura RC430

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
部件	-
裝置部件數量	單位
照明技術	
光源光束角度	115 °
演色性指數 (CRI)	80
光源數	1
光學裝置類型	光束角度 90°
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
適合隨機切換	是
機械與外罩	
光學罩類型	移鏡軸/線性水平外蓋
外罩色彩	白色 RAL 9003
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	ENEC 標誌
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
初始效能 (符合 IEC 標準)	
點火色度	3
光通量容限	-10% / +10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標準)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401581445	RC430V LED35/830 W303L1210 PSU OC UVG	3000 K	121 lm/W	3,500 lm
911401593645	RC430V LED37/830 W303L1210 PSU OC	3000 K	124 lm/W	3,700 lm
911401594445	RC430V LED37/830 W303L1210 PSD OC	3000 K	117 lm/W	3,700 lm
911401581845	RC430V LED33/830 W603L603 PSU OC UVG	3000 K	112 lm/W	3,300 lm
911401593945	RC430V LED38/840 W603L603 PSU OC	4000 K	123 lm/W	3,800 lm
911401594045	RC430V LED36/830 W603L603 PSU OC	3000 K	114 lm/W	3,600 lm
911401594745	RC430V LED38/840 W603L603 PSD OC	4000 K	117 lm/W	3,800 lm
911401594845	RC430V LED36/830 W603L603 PSD OC	3000 K	109 lm/W	3,600 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401581445	RC430V LED35/830 W303L1210 PSU OC UVG	29 W
911401593645	RC430V LED37/830 W303L1210 PSU OC	30 W
911401594445	RC430V LED37/830 W303L1210 PSD OC	32 W
911401581845	RC430V LED33/830 W603L603 PSU OC UVG	30 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401593945	RC430V LED38/840 W603L603 PSU OC	31 W
911401594045	RC430V LED36/830 W603L603 PSU OC	31 W
911401594745	RC430V LED38/840 W603L603 PSD OC	33 W
911401594845	RC430V LED36/830 W603L603 PSD OC	33 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401581445	RC430V LED35/830 W303L1210 PSU OC UVG	-	不適用
911401593645	RC430V LED37/830 W303L1210 PSU OC	-	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401594445	RC430V LED37/830 W303L1210 PSD OC	數位可定址照明介面 (DALI)	1%
911401581845	RC430V LED33/830 W603L603 PSU OC UVG	-	不適用

Aura

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401593945	RC430V LED38/840 W603L603	-	不適用 PSU OC
911401594045	RC430V LED36/830 W603L603	-	不適用 PSU OC

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401594745	RC430V LED38/840 W603L603	數位可定址照明介面 PSD OC	1% (DALI)
911401594845	RC430V LED36/830 W603L603	數位可定址照明介面 PSD OC	1% (DALI)

