

TrueBlend Encastré

RC450BI



TrueBlend : une proposition axée sur la flexibilité, le choix et la performance.

Lors de la spécification de l'éclairage pour les applications de bureau haut de gamme, les prescripteurs techniques doivent composer avec de nombreuses exigences et contraintes diverses liées aux types de plafond et aux préférences des clients/architectes. Philips TrueBlend est une gamme de luminaires flexible qui s'adapte à de nombreux types de plafonds et permet aux architectes de choisir entre différents designs et types d'optiques. Philips TrueBlend s'articule autour de la flexibilité et du choix ; notre nouvelle gamme d'éclairage encastré pour bureaux est idéale pour les plafonds non standard et pour les projets de rénovation où les luminaires doivent s'insérer dans les trous des luminaires existants. Une grande variété d'optiques, la meilleure efficacité de sa catégorie, combinées à nos spectres axés sur le bien-être et à la connectivité Interact, offrent le choix en termes de performances et d'apparence. TrueBlend permet de faire des économies d'énergie et fournit le niveau de luminosité qui convient. Non seulement elle est conforme à la norme WELL

Building Standard for Light, mais elle est également classé UGR<19, ce qui est conforme à toutes les normes de bureau (OC). Cette gamme de luminaires est disponible en différentes longueurs, flux lumineux, optiques, couleurs de boîtier, différentes hauteurs de supports, et connecteurs. Cela offre une flexibilité de conception absolue et des possibilités illimitées. Les luminaires TrueBlend offrent une efficacité de pointe et une excellente qualité de lumière (CRI>90) avec des fonctionnalités d'évolutivité et une réparabilité qui promettent une longue durée de vie. Ils sont également conçus pour être recyclables, ce qui en fait un choix véritablement circulaire et écologique. TrueBlend est donc une solution tout-en-un avec des spécifications d'éclairage supérieures combinées à une approche durable de l'éclairage de bureau de haute performance.

Avantages

- Conçu pour améliorer le bien-être des personnes avec une lumière de haute qualité.
- Meilleure efficacité de sa catégorie avec des spécifications d'éclairage supérieures et une longue durée de vie
- Des capacités de bureau intelligent durables, prêtes pour l'avenir et évolutives avec la meilleure proposition Interact de sa catégorie.
- Réduit considérablement les coûts opérationnels pour un délai de récupération de l'investissement rapide.

Applications


- Bureaux
- Établissements scolaires
- Commerces

Fonctions

- La meilleure efficacité de sa catégorie, jusqu'à 170 lm/W, répond aux critères de conception de bâtiments écologiques et de subventions aux économies d'énergie.
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux avec un large choix d'optiques comme DLO, MLO et mini coupelles.

- Éclairage très uniforme avec un excellent contrôle de l'éblouissement (UGR<19, L65<3000cd/m2)
- 3 000 K, 4 000 K, versions Tunable White et blanc réglable Bio-up, toutes CRI>90
- Longue durée de vie jusqu'à L90 à 50 000 heures
- Large choix de connecteurs pour une installation plus simple et plus rapide
- Système connecté prêt avec la plate-forme évolutive Interact Pro utilisant des capteurs intégrés et/ou des pilotes sans fil pour la collecte de données, l'occupation, la régulation de la lumière du jour et l'orientation.
- Conçu pour la circularité (pas de colle, électronique remplaçable, système évolutif, efficace et longue durée de vie) plus guide de déclaration environnementale sur le produit (EPD).
- Options de montage encastré, y compris tous les accessoires.
- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions

	TrueBlend Recessed RC455B MXO U4 4FT		TrueBlend MLO/MXO SPP
	TrueBlend Recessed RC455B MLO U4		TrueBlend Recessed RC453B DLO U4 EL
	TrueBlend Recessed RC455B MXO		TrueBlend Recessed RC455B minicups WH U4 4FT
	TrueBlend Recessed RC453B MXO		TrueBlend Recessed RC455B MXO 4FT
	TrueBlend Recessed RC455B DLO U4		TrueBlend Recessed RC455B DLO 4FT
	TrueBlend Recessed RC455B MINI CUPS WH U4		TrueBlend Recessed RC455X DLO
	TrueBlend Recessed RC455X DLO U4		TrueBlend Recessed RC455B DLO U4



TrueBlend Recessed RC453X
DLO U4



TrueBlend Recessed RC455B
MCB U4



TrueBlend Recessed RC455B
MLO U4 4FT



TrueBlend Recessed RC455X
DLO



TrueBlend Recessed RC455B
MINI CUPS BK U4 4FT



TrueBlend Recessed RC455B
DLO



TrueBlend Recessed RC455X
DLO



TrueBlend Recessed RC453B
DLO U4



TrueBlend Recessed RC453X
MXO



TrueBlend Recessed RC453B
MXO



TrueBlend Recessed RC455B
MLO U4 4FT



TrueBlend Recessed RC453B
DLO



TrueBlend Recessed RC455B
MINI CUPS WH C



TrueBlend Recessed RC455B
MINI CUPS WH U4




TrueBlend Recessed RC455X
DLO U4



TrueBlend Recessed RC453B
DLO U5


Schéma dimensionnel




RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30




RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30




RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40




RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40




RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30




RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40




RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30




RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30




RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30




RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40




RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30




RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30




RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30




RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40




RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT




RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC




RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40




RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30




RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30




RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30




RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30




RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30




RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30




RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT




RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30




RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30




RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40




RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30




RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40




RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC




RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40




RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30




RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40




RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT




RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30




RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT




RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC



RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40



RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40



RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30

Détails sur le produit



TrueBlend Recessed DLO-optics DPP



TrueBlend Recessed U5 sensor



TrueBlend Recessed MXO-optics DPP



TrueBlend Recessed Mini cups- Black optics DPP



TrueBlend Recessed T profile



TrueBlend Recessed U4 sensor



TrueBlend Recessed U4 & EL indicator DPP



TrueBlend Recessed C profile



TrueBlend Recessed Mini cups- White optics DPP



TrueBlend Recessed EL indicator

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	72 degré(s)

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]

Fonctionnement de secours

Alimentation de secours	6 W
Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)	3 h
Secours centralisé	Oui

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	36S
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	40S
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	40S
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	40S
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	36S
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	42S
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	34S
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	48S
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	40S
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	36S
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	28S
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	28S
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	36S
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	40S
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	36S
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	36S
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	28S
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	-
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	40S
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	36S
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	36S
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	-
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	40S
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	40S
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	-
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	-
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	36S
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	-
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	36S
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	28S
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	36S
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	36S
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	40S
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	36S
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	36S
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	40S
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	36S
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	36S
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	40S
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	36S

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	40S
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	36S
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	40S
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	40S
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	40S
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	36S
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	42S
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	28S
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	-
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	-
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	28S
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	28S
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	28S
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	28S
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	36S
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	36S
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	36S
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	40S
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	48S
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	40S
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	28S
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	28S
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	28S
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	-
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	-
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	36S
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	40S
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	-
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	40S
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	36S
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	40S
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	36S
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	36S
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	34S

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumi- neux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de cou- leur (IRC)	Type d'optique
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	3.600 lm	4000 K	122 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	4.000 lm	Tunable white 2700-6500 K	90 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	4.000 lm	4000 K	108 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	2.800 lm	Tunable white 2700-6500 K	85 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	3.600 lm	4000 K	95 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	4.200 lm	4000 K	131 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	3.600 lm	4000 K	126 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	4.800 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	2.800 lm	Tunable white 2700-6500 K	75 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	3.600 lm	4000 K	122 lm/W	>90	Réflecteur
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	2.800 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	2.800 lm	4000 K	110 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	3.600 lm	4000 K	120 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	4.000 lm	4000 K	118 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	3.600 lm	4000 K	124 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	3.600 lm	4000 K	129 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	2.800 lm	4000 K	127 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	4.000 lm	4000 K	114 lm/W	>90	Faisceau extensif
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	4.000 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	3.600 lm	4000 K	150 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	3.600 lm	4000 K	122 lm/W	>90	Réflecteur
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	3.600 lm	4000 K	122 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	4.000 lm	4000 K	140 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	4.000 lm	4000 K	151 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	4.000 lm	4000 K	151 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	4.000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	3.600 lm	4000 K	153 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	3.600 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	3.600 lm	4000 K	153 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	2.800 lm	4000 K	112 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	2.800 lm	Tunable white 2700-6500 K	73 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	3.600 lm	4000 K	107 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	4000 K	105 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	2.800 lm	Tunable white 2700-6500 K	85 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	3.600 lm	4000 K	150 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	4.000 lm	4000 K	151 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	3.600 lm	4000 K	100 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	3.600 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	3.600 lm	4000 K	105 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	4.000 lm	4000 K	104 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	3.600 lm	4000 K	107 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	4000 K	151 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	3.600 lm	4000 K	150 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	4000 K	151 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	4.000 lm	4000 K	151 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	3000 K	151 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	3.600 lm	4000 K	150 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	4.000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	4.000 lm	Tunable white 2700-6500 K	118 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	4.200 lm	4000 K	162 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	4.200 lm	4000 K	183 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	2.800 lm	4000 K	161 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	2.800 lm	4000 K	110 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	2.800 lm	4000 K	144 lm/W	>80	Faisceau extensif
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	2.800 lm	4000 K	97 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	3.600 lm	4000 K	95 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	3.600 lm	4000 K	100 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	3.600 lm	4000 K	100 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	4.000 lm	4000 K	94 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	4.800 lm	4000 K	96 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	2.800 lm	Tunable white 2700-6500 K	85 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	2.800 lm	4000 K	97 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	4.000 lm	4000 K	94 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	4.000 lm	4000 K	100 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	2.800 lm	4000 K	161 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	2.800 lm	4000 K	119 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	2.800 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	2.800 lm	4000 K	152,2 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	4.000 lm	4000 K	182 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	2.800 lm	4000 K	180 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	2.800 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	3.600 lm	4000 K	120 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	4.000 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Réflecteur
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	3.600 lm	4000 K	120 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	4.000 lm	4000 K	121 lm/W	>90	Réflecteur
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	3.600 lm	4000 K	147 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	4.000 lm	Tunable white 2700-6500 K	119 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	3.600 lm	4000 K	153 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	3.600 lm	3000 K	150 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	3.600 lm	4000 K	160 lm/W	>90	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	29,5 W	Oui
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	44,5 W	Oui
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	37 W	Non
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	33 W	Oui
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	38 W	Oui
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	32 W	Oui
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	28,5 W	Oui
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	40,5 W	Non
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	37,5 W	Oui
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	29,5 W	Oui
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	19,4 W	Non
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	25,5 W	Non
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	30 W	Non
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	34 W	Non
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	29 W	Non
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	28 W	Non
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	22 W	Non
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	35 W	Non
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	26 W	Oui
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	24 W	Non
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	29,5 W	Oui
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	29,5 W	Oui
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	28,5 W	Non
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	26,5 W	Non
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	26,6 W	Non
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	22 W	Non
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	23,5 W	Oui
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	19,8 W	Oui
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	23,5 W	Oui
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	25 W	Oui
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	38,5 W	Oui
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	33,5 W	Oui
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	38 W	Non
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	33 W	Oui
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	24 W	Non
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	26,5 W	Non
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	36 W	Non
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	19,8 W	Non
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	34 W	Non
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	38,5 W	Non
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	33,5 W	Oui

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	26,5 W	Non
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	24 W	Non
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	26,5 W	Non
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	26,5 W	Non
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	26,5 W	Non
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	24 W	Non
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	22 W	Non
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	28 W	Non
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	26 W	Oui
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	36,5 W	Oui
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	26 W	Oui
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	23,1 W	Oui
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	17,4 W	Non
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	25,5 W	Non
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	19,4 W	Non
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	29 W	Non
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	38 W	Non
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	36 W	Non
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	36 W	Non
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	42,5 W	Non
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	50 W	Non
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	33 W	Non
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	29 W	Non
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	42,5 W	Non
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	39,9 W	Non
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	17,4 W	Non
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	23,5 W	Non
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	22,5 W	Non
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	18,4 W	Non
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	22 W	Non
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	15,4 W	Non
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	19,6 W	Non
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	30 W	Non
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	33,5 W	Non
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	30 W	Non
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	33 W	Oui
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	24,5 W	Oui
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	33,5 W	Oui
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	23,5 W	Oui
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	24 W	Oui
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	22,5 W	Oui

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	-
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	-
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	-
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	-
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	-
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	-
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	-
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	-
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	-
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	-
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	-
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	-
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	-
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	-
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	-
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	-
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	-
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	-
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	-
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	-
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	-
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	-
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	-
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	-
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	-
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	-
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	-
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	-
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	-
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	-
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	Faisceau de capteurs multifonctions InterAct SC1500
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	Faisceau de capteurs multifonctions InterAct SC1500

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	Optique micro-hexagonale
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	Optique micro-hexagonale
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	Optique micro-hexagonale
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	Optique à microlentilles
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	Optique à microlentilles
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	Optique micro-hexagonale
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	Optique micro-hexagonale
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	-
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	Optique micro-hexagonale
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	Optique micro-hexagonale
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	Optique micro-hexagonale
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	Optique micro-hexagonale
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	Optique micro-hexagonale
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	Optique micro-hexagonale
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	Optique micro-hexagonale
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	-
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	-
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	-
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	-
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	-
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	-
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	Optique micro-hexagonale
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	-
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	Optique à microlentilles
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	Optique micro-hexagonale
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	-

Order Code	Full Product Name	Type de cache optique/de lentille
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	Optique micro-hexagonale
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	-
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	-
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	Optique micro-hexagonale
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	Optique micro-hexagonale
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	Optique à microlentilles
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	Optique à microlentilles
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	Optique à microlentilles
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	Optique à microlentilles
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	Optique à microlentilles
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	Optique à microlentilles
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	Optique à microlentilles
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	-
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	-
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	-
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	-
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	Vasque/cache acrylique dépoli
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	Vasque/cache acrylique dépoli

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Eclairage de secours
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	405 lm	Éclairage de secours 3 heures version Pro Éclairage de secours central à courant continu
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	520 lm	Éclairage de secours central à courant continu Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	520 lm	Éclairage de secours central à courant continu Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	405 lm	Éclairage de secours 3 heures version Pro Éclairage de secours central à courant continu
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	-	Éclairage de secours central à courant continu Éclairage de secours 3 heures version basique
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	-	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Eclairage de secours
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	405 lm	Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI Éclairage de secours central à courant continu
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	520 lm	Éclairage de secours 3 heures version Pro Éclairage de secours central à courant continu
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Eclairage de secours
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	-	Éclairage de secours central à courant continu

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	(0.43, 0.40) SDCM ≤3.0
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	(0.43, 0.40) SDCM ≤3.0
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0


Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	RC455B
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	RC455B
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	RC455B
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	RC455B
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	RC455B
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	RC455B
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	RC455B
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	RC455B
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	RC455B
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	RC455B
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	RC455B
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	RC455B
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	RC455B
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	RC455B
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	RC455B
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	RC455X
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	RC455B
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	RC455B
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	RC455X
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	RC455B
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	RC455B
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	RC455X
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	RC455B
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	RC455B
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	RC455B
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	RC455B
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	RC455B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	RC455B
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	RC455B
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	RC455B
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	RC455B
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	RC455B
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	RC455B
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	RC455B
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	RC455B
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	RC455B
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	RC455B
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	RC455B
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	RC455B
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	RC455X
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	RC455X
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	RC455B
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	RC455B
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	RC453B
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	RC453B
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	RC455B
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	RC455B
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	RC455B
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	RC455B
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	RC455B
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	RC455B
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	RC455B
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	RC455B
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	RC455B
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	RC455B
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	RC455B
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	RC453B
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	RC453B
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	RC453B
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	RC453B
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	RC455B
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	RC455B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	RC455B
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	RC455B
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	RC455B
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	RC455B
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	RC455B
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	RC455B
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	RC455B


PDiagramme photométrique polaire



RC450BI - 910505103949

RC450BI - 910505103973


RC450BI - 910505103943




RC450BI - 910505103948

RC450BI - 910505103918


RC450BI - 910505103941




RC450BI - 910505103946




RC450BI - 910505103921




RC450BI - 910505103960




RC450BI - 910505103980




RC450BI - 910505103985




RC450BI - 910505103917




RC450BI - 910505103942




RC450BI - 910505103955




RC450BI - 910505103919




RC450BI - 910505103974




RC450BI - 910505103932




RC450BI - 910505103981




RC450BI - 910505103931




RC450BI - 910505103916




RC450BI - 910505103926




RC450BI - 910505103954




RC450BI - 910505103920




RC450BI - 910505103978




RC450BI - 910505103944




RC450BI - 910505103958




RC450BI - 910505103967




RC450BI - 910505103953




RC450BI - 910505103947




RC450BI - 910505103964




RC450BI - 910505103945




RC450BI - 910505103957




RC450BI - 910505103950




RC450BI - 910505103952




RC450BI - 910505103956




RC450BI - 910505103979




RC450BI - 910505103951




RC450BI - 910505103982




RC450BI - 910505103961




RC450BI - 910505103962




RC450BI - 910505103927




RC450BI - 910505103940




RC450BI - 910505103971




RC450BI - 910505103972




RC450BI - 910505103977




RC450BI - 910505103984




RC450BI - 910505103976




RC450BI - 910505103975




RC450BI - 910505103966




RC450BI - 910505103922




RC450BI - 910505103934




RC450BI - 910505103924




RC450BI - 910505103968




RC450BI - 910505103925




RC450BI - 910505103937




RC450BI - 910505103923




RC450BI - 910505103936




RC450BI - 910505103938




RC450BI - 910505103930




RC450BI - 910505103935




RC450BI - 910505103965




RC450BI - 910505103963




RC450BI - 910505103939




RC450BI - 910505103959




RC450BI - 910505105901




RC450BI - 910505105902




RC450BI - 910505105904




RC450BI - 910505105903




RC450BI - 910505105909




RC450BI - 910505105905




RC450BI - 910505105907




RC450BI - 910505105906




910505105908




910505105910




910505105915




910505105917




910505105911




910505105913




910505105912



910505105914



910505105916



910505105918