



TrueBlend: Propositie opgebouwd rond flexibiliteit, keuze en prestaties.

TrueBlend inbouw

Bij het specificeren van verlichting voor hoogwaardige kantoortoepassingen moeten technische bestekschrijvers rekening houden met een grote verscheidenheid aan vereisten en beperkingen met betrekking tot het type plafond en de voorkeuren van klanten/architecten. Het flexibele assortiment Philips TrueBlend-armaturen biedt architecten een ruime keuze aan vormgeving en uitstraling, is mechanisch geschikt voor veel verschillende plafondtypen en heeft een ruim aanbod optieken. Philips TrueBlend is gebaseerd op flexibiliteit en ruime keuzemogelijkheden; ons nieuwe assortiment inbouwarmaturen voor kantoren is perfect geschikt voor uw niet-standaard plafond of renovatieproject waarbij de nieuwe armaturen in het gat van bestaande armaturen moeten passen. Dankzij de grote verscheidenheid aan optieken en het beste rendement in zijn klasse, gecombineerd met onze welzijnsgerichte spectra en Interact-connectiviteit, biedt deze reeks een ruime keuze als het gaat om prestaties en uitstraling. TrueBlend helpt energie te besparen en biedt het juiste lichtniveau. De reeks voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar heeft ook de UGR<19-classificatie en voldoet daarmee aan alle kantoornormen (OC). Deze armatuurfamilie is verkrijgbaar in verschillende lengtes, lichtrendementen, optieken, behuizingskleuren, beugelhoogtes en connectoren. Dit biedt de ultieme ontwerpflexibiliteit en onbeperkte mogelijkheden. TrueBlend-armaturen bieden een zeer hoog rendement, uitstekende lichtkwaliteit (CRI>90), evenals upgrademogelijkheden en repareerbaarheid voor een lange levensduur. Ze zijn ook ontworpen met het oog op recyclebaarheid, wat ze tot een echt circulaire, groene keuze maakt. TrueBlend is dus een alles-in-één-oplossing met superieure verlichtingsspecificaties en een duurzame benadering van hoogwaardige kantoorverlichting.

TrueBlend inbouw

Voordelen

- Ontworpen om het welzijn van mensen te verbeteren met hoge lichtkwaliteit.
- Eersteklas rendement met superieure verlichtingsspecificaties en lange levensduur
- Duurzaam, klaar voor de toekomst, schaalbare mogelijkheden voor smart offices met eersteklas Interact-propositie.
- Aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten voor een aantrekkelijke terugverdientijd.

Kenmerken

- Het beste rendement in zijn klasse tot 170 lm/W, dus ondersteunt het ontwerp van groene gebouwen en subsidiecriteria voor energiebesparing.
- Voldoet aan kantoorverlichtingsnorm met ruime keuze aan optieken zoals DLO, MLO en minicups.
- Zeer uniforme verlichting met uitstekende verblindingsregeling (UGR<19, L65<3000 cd/m²)
- 3000 K, 4000 K, uitvoeringen met instelbaar wit en instelbaar wit BioUP, alle CRI>90
- Lange levensduur tot 50.000 uur bij L90
- Ruime connectorkeuze voor eenvoudigere en snellere installatie
- Connected en system-ready met schaalbaar Interact Pro-platform met geïntegreerde sensoren en/of draadloze drivers voor gegevensverzameling, gebruik van ruimte, daglichtafhankelijke regeling en bewegwijzering.
- Gereed voor circulariteit (geen lijm, vervangbare elektronica, upgradebaar systeem, efficiënte en lange levensduur), met bijbehorende handleiding Milieuproductverklaring (EPD).
- Opties voor inbouwmontage, inclusief alle accessoires.

Toepassing

- Kantoren
- Onderwijs
- Winkels

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Versions

TrueBlend MLO/MXO SPP



TrueBlend Recessed RC455B MXO



TrueBlend inbouw

Versions



TrueBlend Recessed RC455B DLO
U4



TrueBlend Recessed RC455B DLO
4Ft



TrueBlend Recessed RC455B MINI
CUPS WH U4



TrueBlend Recessed RC455B DLO
U4



TrueBlend Recessed RC453X DLO
U4



TrueBlend Recessed RC455B MLO
U4 4FT



TrueBlend Recessed RC453X MXO



TrueBlend Recessed RC453B MXO



TrueBlend Recessed RC455B MINI
CUPS WH U4











TrueBlend Recessed RC455X DLO
U4











TrueBlend Recessed RC453B DLO
U5









Maatschets











Maatschets











Maatschets



Maatschets



Maatschets



TrueBlend inbouw

Productgegevens



TrueBlend Recessed DLO- optics
DPP



TrueBlend Recessed U5 sensor



TrueBlend Recessed MXO- optics
DPP



TrueBlend Recessed Mini cups-
Black optics DPP



TrueBlend Recessed T profile



TrueBlend Recessed U4 sensor



TrueBlend Recessed U4 & EL
indicator DPP



TrueBlend Recessed C profile



TrueBlend Recessed Mini cups-
White optics DPP



TrueBlend Recessed EL indicator

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Maximaal dimniveau	1%
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK03
Beschermingsklasse	IP 20
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Ja
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Servicetag
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	36S	Ja
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	40S	Ja
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	40S	Ja
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	40S	Ja
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	36S	Ja
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	42S	Ja
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	34S	Ja
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	48S	Ja
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	40S	Ja
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	36S	Ja
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	28S	Ja
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	28S	Ja
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	36S	Ja
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	40S	Ja
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	36S	Ja
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	36S	Ja
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	28S	Ja
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	-	-
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	40S	Ja
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	36S	Ja
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	36S	Ja
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	-	-
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	40S	Ja
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	40S	Ja
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	-	-
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	-	-
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	36S	Ja
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	-	-
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	36S	Ja
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	28S	Ja
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	36S	Ja
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	36S	Ja
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	40S	Ja
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	36S	Ja
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	36S	Ja
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	40S	Ja
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	36S	Ja
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-	-
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	36S	Ja
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	40S	Ja
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	36S	Ja
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	40S	Ja
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	36S	Ja
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	40S	Ja
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	40S	Ja
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	40S	Ja
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	36S	Ja
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-	-
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	-
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	42S	Ja
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	28S	Ja

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Servicetag
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	-	-
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	-	-
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	28S	Ja
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	28S	Ja
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	28S	Ja
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	28S	Ja
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	36S	Ja
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	36S	Ja
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	36S	Ja
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	40S	Ja
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	48S	Ja
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	40S	Ja
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-	-
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-	-
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	-	-
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	28S	Ja
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	28S	Ja
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	28S	Ja
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	-	-
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	-	-
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	-	-
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	-	-
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	36S	Ja
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	40S	Ja
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	-	-
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	40S	Ja
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	36S	Ja
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	40S	Ja
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	36S	Ja
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	36S	Ja
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	34S	Ja

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Kleurw index
		Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)			Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	-	4000 K	8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	-	Tunable white 2700-6500 K	>90
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	-	Tunable white 2700-6500 K	8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	-	4000 K	>90
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	-	4000 K	8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	-	4000 K	>80
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	-	Tunable white 2700-6500 K	8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	-	4000 K	>80
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	-	4000 K	8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	-	4000 K	>90
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	-	4000 K	8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	-	4000 K	>90
8720169621787	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	-	4000 K	8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	-	4000 K	>90
8720169621794	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	-	4000 K	8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	-	4000 K	>90
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	-	4000 K	8720169621800	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	-	4000 K	>90
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	-	4000 K	8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	72 graden	4000 K	>90

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Kleurindex
		Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)			Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-	4000 K	8920169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	4000 K	>90
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	-	4000 K	8920169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	4000 K	>90
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	-	4000 K	>90	RC455X 36S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	3000 K	>90
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	72 graden	4000 K	>90	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	4000 K	>90
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	-	4000 K	>90	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30	-	4000 K	>90
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	-	4000 K	>90	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	72 graden	4000 K	>80
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	72 graden	4000 K	>90	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	72 graden	4000 K	>80
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	72 graden	4000 K	>80	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W100 B30	-	4000 K	>90
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	-	4000 K	>90	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	-	Tunable white 2700-6500 K	>90
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	72 graden	4000 K	>80	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200 W100B30 SC	72 graden	4000 K	>90
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	-	4000 K	>90	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200 W100B30	72 graden	4000 K	>80
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	-	4000 K	8920169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	-	4000 K	>80
8720169621459	RC455X 28S/TWBUCB-M U4 W3 L1722W100B30	-	Tunable white 2700-6500 K	8920169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	-	4000 K	>80
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	-	4000 K	8920169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	-	4000 K	>90
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	-	4000 K	8920169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	-	4000 K	>90
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	-	Tunable white 2700-6500 K	8920169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	-	4000 K	>90
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	-	4000 K	8920169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	-	4000 K	>90
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	-	4000 K	8920169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	-	4000 K	>90
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	-	4000 K	8920169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	-	4000 K	>90
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	72 graden	4000 K	8920169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	-	Tunable white 2700-6500 K	>90
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-	4000 K	8920169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	72 graden	4000 K	>90
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-	4000 K	8920169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	72 graden	4000 K	>90
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	-	4000 K	8920169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	72 graden	4000 K	>80
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-	4000 K	8920169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	-	4000 K	>80
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-	4000 K	8920169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010	-	4000 K	>80
				>90	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-	4000 K	>80
				8920169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-	4000 K	>80
				8920169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	72 graden	4000 K	>80
				8920169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	72 graden	4000 K	>80
				8920169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	72 graden	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Kleurindex
		Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)			Bundelhoek lichtbron	kleurtemperatuur (nom.)	
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	72 graden	4000 K	8720169621404	RC455B 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-	4000 K	>90
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-	4000 K	8720169621442	RC455B 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-	Tunable white 2700-6500 K	>90
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-	4000 K	8720169621473	RC455B 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	-	4000 K	>90
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	72 graden	4000 K	8720169621558	RC455B 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	-	3000 K	>90
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	-	4000 K	8720169621992	RC455B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	-	4000 K	>90

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektipe	Li n (L	Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektipe	Lichtver naar bov (ULR)
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	3.600 lm	Brede bundel	0	8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	4.000 lm	Brede bundel	0	8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	4.000 lm	Brede bundel	0	8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	3.600 lm	Reflector	0
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	3.600 lm	Reflector	-
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	4.200 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	4.800 lm	Brede bundel	0	8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	2.800 lm	Reflector	0	8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	3.600 lm	Reflector	0	8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	2.800 lm	Brede bundel	0	8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	2.800 lm	Brede bundel	0	8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	2.800 lm	Brede bundel	0
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	3.600 lm	Brede bundel	0					
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	4.000 lm	Brede bundel	0					
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	3.600 lm	Brede bundel	0					
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	3.600 lm	Brede bundel	0					
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	2.800 lm	Brede bundel	0					
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	4.000 lm	Brede bundel	-					

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektipe	Li ni (L	Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektipe	Lichtver naar bov (ULR)
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	2.800 lm	Reflector	0	8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	3.600 lm	Reflector	0	8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	4.200 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	Reflector	0					
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	4.200 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	4.200 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-	8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	2.800 lm	Brede bundel	0
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	3.600 lm	Reflector	0	8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	2.800 lm	Brede bundel	0
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	4.000 lm	Reflector	0	8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	3.600 lm	Reflector	0	8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	4.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	0	8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-	8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonormen	-

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype	Li ni (L	Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Optiektype	Lichtver naar bov (ULR)
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	-	8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	3.600 lm	Reflector	0
					8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	4.000 lm	Reflector	0
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	0	8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	3.600 lm	Reflector	-
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	0	8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	4.000 lm	Reflector	0
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	0	8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	0
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	-	8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	0
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	4.000 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	-	8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	0
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	-	8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	0
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	2.800 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	-	8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	3.600 lm	Brede bundel, voldoet aan kantoonnormen	0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geslacht voor willekeurige schakeling	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geslacht voor willekeurige schakeling
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	29,5 W	Ja	8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	19,4 W	Nee
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	44,5 W	Ja	8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	25,5 W	Nee
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	37 W	Nee	8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	30 W	Nee
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	33 W	Ja	8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	34 W	Nee
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	38 W	Ja	8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	29 W	Nee
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	32 W	Ja	8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	28 W	Nee
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	28,5 W	Ja	8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	22 W	Nee
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	40,5 W	Nee	8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	35 W	Nee
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	37,5 W	Ja	8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	26 W	Ja
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	29,5 W	Ja	8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	24 W	Nee
				8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	29,5 W	Ja
				8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	29,5 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geslacht voor willekeurige schakeling	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geslacht voor willekeurige schakeling
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	28,5 W	Nee	8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	24 W	Nee
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	26,5 W	Nee	8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	22 W	Nee
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	26,6 W	Nee	8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	28 W	Nee
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	22 W	Nee	8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	26 W	Ja
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	23,5 W	Ja	8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	36,5 W	Ja
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	19,8 W	Ja	8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	26 W	Ja
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	23,5 W	Ja	8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	23,1 W	Ja
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	25 W	Ja	8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	17,4 W	Nee
8720169621459	RC455X 28S/TWBUCB-M U4 W3 L1722W100B30	38,5 W	Ja	8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	25,5 W	Nee
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	33,5 W	Ja	8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	19,4 W	Nee
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	38 W	Nee	8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	29 W	Nee
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	33 W	Ja	8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	38 W	Nee
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	24 W	Nee	8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	36 W	Nee
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	26,5 W	Nee	8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	36 W	Nee
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	36 W	Nee	8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	42,5 W	Nee
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	19,8 W	Nee	8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	50 W	Nee
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	34 W	Nee	8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	33 W	Nee
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	38,5 W	Nee	8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	29 W	Nee
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	33,5 W	Ja	8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	42,5 W	Nee
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	26,5 W	Nee	8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	39,9 W	Nee
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	24 W	Nee	8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	17,4 W	Nee
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	26,5 W	Nee	8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	23,5 W	Nee
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	26,5 W	Nee	8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	22,5 W	Nee
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	26,5 W	Nee	8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	18,4 W	Nee
				8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	22 W	Nee
				8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	15,4 W	Nee
				8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	19,6 W	Nee
				8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	30 W	Nee
				8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	33,5 W	Nee

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geslacht voor willekeurige schakeling
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	30 W	Nee
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	33 W	Ja
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	24,5 W	Ja
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	33,5 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Geslacht voor willekeurige schakeling
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	23,5 W	Ja
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	24 W	Ja
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	22,5 W	Ja

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	-
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	-
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	-
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	-
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	-
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	-
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	-
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	-
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	-
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	-
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	-
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	-
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	-
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	-
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	-

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	-
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	-
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	-
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	-
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	-

Order Code	Full Product Name	Ingebouwde regeling
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	-
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	-
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	-
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	-
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	-
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	-
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	-
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	-
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	-
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	-
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	Interact SC1500-multisensorbundel
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	Interact SC1500-multisensorbundel

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	Micro-zeshoekige optiek
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	Micro-zeshoekige optiek
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	Micro-zeshoekige optiek

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	Micro-lensoptiek
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	Micro-lensoptiek
8720169621985	RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	Acrylaat schaal/lichtkap, mat

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat	8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	Micro- zeshoekige optiek	8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	Micro- zeshoekige optiek
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	Micro- zeshoekige optiek	8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	-	8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	-
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	Micro- zeshoekige optiek	8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	Micro- zeshoekige optiek	8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	Micro- lensoptiek
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	Micro- zeshoekige optiek	8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	Micro- zeshoekige optiek	8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	Micro- zeshoekige optiek	8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	Micro- zeshoekige optiek
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	Micro- zeshoekige optiek	8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	Micro- zeshoekige optiek	8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	-	8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat	8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	-
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat	8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	-	8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	-	8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat	8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat	8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	-	8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	-	8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat	8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	-	8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
			8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	Micro- zeshoekige optiek

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	-
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	-
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	Micro- zeshoekige optiek
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	Micro- zeshoekige optiek
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	Micro- lensoptiek
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	Micro- lensoptiek
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	Micro- lensoptiek
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	Micro- lensoptiek
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	Micro- lensoptiek
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	Micro- lensoptiek
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	Micro- lensoptiek
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	-
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	-
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	-
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	-
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	-
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	-
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	Acrylaat schaal/ lichtkap, mat

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	noo
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	405 lm	8720169621985	RC453B42S/ 940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	520 lm	6 W

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroo	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroo	Opg ver tijde DC- nood
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	520 lm	8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621831	RC455B 28S/TWBUCMCW-M U4 L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	405 lm	8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	-	noodverlichting	-	-
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
				8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroo	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroo	Opg ver tijde DC- noo
		centrale noodverlichting		8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	Centrale gelijkstroomwerking	-	-
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking	-			Centrale noodverlichting	-	-
		centrale noodverlichting		8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	Centrale gelijkstroomwerking	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroom	Opgave
		centrale noodverlichting				centrale noodverlichting		verlichting
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	DC-voeding
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface	405 lm	8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	6W
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-	-	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	
				8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering	520 lm	6 W
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting	-	-
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	Centrale gelijkstroomwerking	-	8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	Centrale gelijkstroomwerking	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroo	Order Code	Full Product Name	Noodverlichting	Noodstroo
		centrale noodverlichting		8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	Centrale gelijkstroomwerking	- -
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-			centrale noodverlichting	-
		centrale noodverlichting		8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	Centrale gelijkstroomwerking	- -
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Centrale gelijkstroomwerking	-			centrale noodverlichting	-
		centrale noodverlichting					
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	Centrale gelijkstroomwerking	-			centrale noodverlichting	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Flikkerwaarde (PstLM)
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	-
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	-
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	-
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	-
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	-
8720169621985	RC453B42S/ 940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	-
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	-
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	-
8720169621831	RC455B 28S/TWBUCW-M U4 L1200 W100 B40	-
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	-
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	-
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	-
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	-
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	-
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	-
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	-
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	-
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	1
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	-
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	-
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	1
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	-
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	-
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	1
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	1
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	-

Order Code	Full Product Name	Flikkerwaarde (PstLM)
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	1
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	-
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	-
8720169621459	RC455X 28S/TWBUCB-M U4 W3 L1722W100B30	-
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	-
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	-
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	-
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	-
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	-
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	1
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	-
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	-
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	-
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	-
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	-
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	-
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	1
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	1
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	-
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	-
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	1
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	1
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	-

Order Code	Full Product Name	Flikkerwaarde (PstLM)
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	-
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	-
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	-
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	-
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	-
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	-
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	1
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	1
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	1
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	-
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	-
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	-

Order Code	Full Product Name	Flikkerwaarde (PstLM)
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	1
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	1
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	1
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	1
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	-
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	1
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	-
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	-
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	-
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	-
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621985	RC453B42S/ 940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621831	RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621459	RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit	Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	Tunable, SDCM ≤3.0	8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	(0.43, 0.40) SDCM ≤3.0	8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	Tunable, SDCM ≤3.0	8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	Tunable, SDCM ≤3.0
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	(0.43, 0.40) SDCM ≤3.0
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0	8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	(0.38, 0.38) SDCM ≤3.0




Productgegevens

TrueBlend inbouw

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169621763	RC455B 36S/940 MXO U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621824	RC455B 40S/TW9 MXO U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621848	RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT	RC455B
8720169621732	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40	RC455B
8720169621749	RC455B 36S/940 MLO U4 W3 L1722 W100 B40	RC455B
8720169621985	RC453B42S/ 940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30	RC455B
8720169622005	RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30	RC455B
8720169621817	RC455B 48S/940 MXO L1495 W100 B40	RC455B
8720169621831	RC455B 28S/TWBW MCW-M U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621893	RC455B 36S/940 MCW-M U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169622029	RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30	RC455B
8720169622036	RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30	RC455B
8720169621756	RC455B 36S/940 MXO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621770	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621787	RC455B 36S/940 MXO L1200 W125 B40	RC455B
8720169621794	RC455B 36S/940 MXO L1200 W150 B40	RC455B
8720169621800	RC455B 28S/940 MXO L1200 W150 B40	RC455B
8720169633681	RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC	RC455B
8720169621619	RC455B 40S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	RC455B
8720169621640	RC455B 36S/940 DLO L1200 W100 B30	RC455B
8720169621589	RC455X 36S/940 MCW-M U4 W3 L1722 W100B30	RC455B
8720169633650	RC455B 36S/940 MCW-M U4W3L1722W100B30SC	RC455X
8720169621503	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1700 W100 B30	RC455B
8720169621510	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W150 B30	RC455B
8720169633643	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497W150B30 SC	RC455X
8720169633766	RC455B 40S/UE 840 DLO L1200 W100 B30	RC455B
8720169621480	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W200 B40	RC455B
8720169633742	RC455X 36S/UE840 DLO U4 W3 L1722W200B40	RC455X
8720169621602	RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30	RC455B
8720169622098	RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30	RC455B
8720169621459	RC455X 28S/TWBW MCB-M U4 W3 L1722W100B30	RC455B
8720169621596	RC455X 36S/940 MCB-M U4 W3 L1722 W100B30	RC455B
8720169621916	RC455B 40S/940 MCB-M W3W2 L1722 W150 B30	RC455B
8720169621725	RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40	RC455B
8720169621428	RC455X 36S/940 DLO W5 L1722 W185 B30 WT	RC455B
8720169621541	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1497 W185 B30	RC455B
8720169621565	RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT	RC455B
8720169633759	RC455B 36S/UE840 DLO W3W2 L1722 W185 B30	RC455B
8720169621862	RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40	RC455B
8720169621886	RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40	RC455B
8720169621909	RC455B 36S/940 MCB-M U4 L1200 W100 B40	RC455B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169621626	RC455B 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	RC455B
8720169621633	RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30	RC455B
8720169621411	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B30	RC455B
8720169621435	RC455X 40S/940 DLO W3W2 L1722 W150 B40	RC455B
8720169621466	RC455X 40S/930 DLO W3W2 L1722 W150 B30	RC455B
8720169621497	RC455X 36S/940 DLO W5 L1700 W150 B30 WT	RC455B
8720169633735	RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40	RC455X
8720169633810	RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30	RC455X
8720169621978	RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30	RC455B
8720169622050	RC453B 40S/TW9 DLO U4 L1200 W300 B30	RC455B
8720169633728	RC453B 42S/940 DLO9010U4 L1200W300B30 SC	RC453B
8720169633780	RC453B 42S/UE840 DLO9010 U4 L1200W300B30	RC453B
8720169622081	RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30	RC455B
8720169622043	RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30	RC455B
8720169622067	RC453B 28S/UE840 MXO L1200 W150 B30	RC455B
8720169621657	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621664	RC455B 36S/940 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621671	RC455B 36S/940 MLO L1200 W125 B40	RC455B
8720169621688	RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40	RC455B
8720169621695	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621701	RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40	RC455B
8720169621718	RC455B 28S/TW9 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169633667	RC455B 28S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	RC455B
8720169633674	RC455B 40S/940 MLO L1200 W100 B40 SC	RC455B
8720169633803	RC455B 40S/BU840 MLO L1200 W100 B40	RC455B
8720169621954	RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30	RC455B
8720169621961	RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30	RC455B
8720169622012	RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30	RC455B
8720169633704	RC453B 28S/840 DLO L1200W300B30 SC	RC453B
8720169633711	RC453B 40S/UE840 DLO L1200W300B30 SC	RC453B
8720169633773	RC453B 28S/UE840 DLO L1200 W300 B30	RC453B
8720169633797	RC453B 28S/BU840 DLO L1200W300B30	RC453B
8720169621855	RC455B 36S/940 MCW-M L1200 W100 B40	RC455B
8720169621879	RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40	RC455B
8720169633698	RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC	RC455B
8720169621923	RC455B 40S/940MCW-M U4W3 L1722 W150 B40	RC455B
8720169621404	RC455X 36S/940 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	RC455B
8720169621442	RC455X 40S/TW9 DLO U4 W3 L1722 W100 B30	RC455B
8720169621473	RC455X 36S/940 DLOU5 9016W3 L1722W185B40	RC455B
8720169621558	RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30	RC455B
8720169621992	RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30	RC455B




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103949

Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103973




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103943



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103948

Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103918

Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103941




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103946


Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103921

Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103960


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103980




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103985




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103917




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103942




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103955




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103919



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103974




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103932




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103981


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103931




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103916




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103926




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103954




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103920




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103978



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103944




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103958




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103967


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103953




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103947




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103964




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103945




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103957




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103950



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103952




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103956




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103979


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103951




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103982




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103961




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103962




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103927




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103940



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103971




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103972




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103977


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103984




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103976




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103975




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103966




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103922




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103934



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103924




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103968




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103925


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103937




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103923




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103936




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103938




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103930




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103935



Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103965




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103963




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103939


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505103959




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505105901




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505105902




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505105904




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505105903




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505105909




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505105905




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505105907




Polar Normal (separate) - RC450BI - 910505105906



Polar Normal (separate) - null - 910505105908




Polar Normal (separate) - null - 910505105910




Polar Normal (separate) - null - 910505105915


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 910505105917




Polar Normal (separate) - null - 910505105911




Polar Normal (separate) - null - 910505105913




Polar Normal (separate) - null - 910505105912



Polar Normal (separate) - null - 910505105914



Polar Normal (separate) - null - 910505105916



Polar Normal (separate) - null - 910505105918

