



## PowerBalance gen2 – des performances durables

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux le moins énergivore. En effet, il permet des économies de plus de 50 % par rapport à une solution T5 et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d'une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L'architecture gen2 permet d'utiliser une gamme de luminaires polyvalents modulaires et semi-modulaires. Ces luminaires peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraster.

### Avantages

- Luminaire LED extrêmement efficace conforme à la norme d'éclairage des bureaux (efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W)
- Solution d'éclairage de qualité pour le remplacement des luminaires T5 dans la plupart des applications d'intérieur (plus de 50% d'économies d'énergie)
- Réduit considérablement les coûts opérationnels, résultant en un amortissement rapide

### Applications

- Bureaux
- Autres applications intérieures

### Fonctions

- Options de montage multiples
- Technologie LED avancée
- Disponible en différentes formes et tailles
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas

garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

## Versions



PowerBalance RC463B  
W31L125 CWL




PowerBalance Rectangle-  
16cup




PowerBalance Square- 16cup




PowerBalance RC461B  
W60L60 CWL U4




IPPR\_RC460Bi\_0027-Product  
photo




IPPR\_RC460Bi\_0049-Product  
photo




IPPR\_RC460Bi\_0053-Product  
photo



IPPR RC460Bi 0047



IPPR RC460Bi 0069



IPPR\_RC460Bi\_0065-Product photo



PowerBalance RC461B  
W60L60 CWL



PowerBalance RC461B  
W30L120 CWL U4



PowerBalance RC463B  
W62L62 CWL CPC



PowerBalance RC463B  
W62L62 CWL CPC U4



PowerBalance RC463B  
W62L62 CWL VPC




PowerBalance RC463B  
W31L125 CWL U4




PowerBalance RC463B  
W62L62 CWL VPC U4


## Schéma dimensionnel




RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4




RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC




RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC



RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC



RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4



RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC

## Détails sur le produit



IPDP\_RC460Bi\_0153-Detail photo



Upgradable sensor



IPDP\_RC460Bi\_0041-Detail photo



IPDP\_RC460Bi\_0043-Detail photo




IPDP\_RC460Bi\_0045-Detail photo



IPDP\_RC460Bi\_0047-Detail photo



IPDP\_RC460Bi\_0049-Detail photo



IPDP\_RC460Bi\_0051-Detail photo



IPDP\_RC460Bi\_0053-Detail photo



IPDP\_RC460Bi\_0054-Detail photo



IPDP\_RC460Bi\_0081-Detail photo



PowerBalance LEAF DP



PowerBalance\_RC461\_W31L1 25\_IA4-DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP

PowerBalance CPC DP



PowerBalance SC200 DPP



## Informations générales

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Source lumineuse remplaçable | Non     |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité |
| Appareillage                 | -       |
| Driver inclus                | Oui     |
| Service Tag                  | Oui     |

## Données techniques de l'éclairage

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nombre de sources lumineuses                         | 1                                                               |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                                                    |
| Type d'optique                                       | Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif |

## Fonctionnement et électricité

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée         | 220 à 240 V         |
| Fréquence linéaire       | 50 to 60 Hz         |
| Classe de protection CEI | Classe électrique I |

## Commandes et gradation

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Niveau de gradation maximal        | 1%  |

## Mécanique et boîtier

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Couleur du corps                       | Blanc                                               |
| Indice de protection                   | IP20/40 [Protection des doigts, surface d'émission] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK03 [0,35 J renforcé]                              |
| Classe du risque explosif              | -                                                   |
| Type de cache optique/de lentille      | Vasque/cache en polycarbonate                       |

## Fonctionnement de secours

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Secours centralisé   | Oui                                            |
| Eclairage de secours | Éclairage de secours central à courant continu |

## Approbation et application

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Essai au fil incandescent           | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Inflammabilité                      | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Marquage CE                         | Oui                                                |
| Marquage ENEC                       | Marquage ENEC                                      |
| Valeur de scintillement (PstLM)     | 1                                                  |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4                                                |
| Gamme de températures ambiantes     | +10 à +35 °C                                       |

## Performances initiales

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tolérance de flux lumineux | +/-10% |
|----------------------------|--------|

## Informations générales

| Order Code    | Full Product Name                     | Code famille lampe |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 8720169633346 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL   | -                  |
| 8720169633353 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | -                  |
| 8718699980481 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | -                  |
| 8718699980498 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | -                  |
| 8718699980504 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | -                  |
| 8720169100527 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4    | -                  |
| 8720169100534 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4    | -                  |
| 8720169109292 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | -                  |
| 8720169109377 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | -                  |
| 8720169109490 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | -                  |
| 8720169109513 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | -                  |
| 8718699980337 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | -                  |
| 8718699980344 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | -                  |
| 8718699980351 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | -                  |
| 8718699980368 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | -                  |
| 8720169100480 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4     | -                  |
| 8720169100510 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4     | -                  |
| 8720169109308 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | -                  |
| 8720169109384 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | -                  |
| 8720169109452 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | -                  |
| 8720169109476 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | -                  |

| Order Code    | Full Product Name                        | Code famille lampe |
|---------------|------------------------------------------|--------------------|
| 8720169633384 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4    | -                  |
| 8718699966133 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC           | -                  |
| 8718699966140 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC           | -                  |
| 8718699966775 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC           | -                  |
| 8718699966782 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC           | -                  |
| 8718699964573 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2      | LED28S             |
| 8718699964658 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2      | LED34S             |
| 8718699964849 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC           | LED40S             |
| 8718699966041 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC           | -                  |
| 8718699966058 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC           | -                  |
| 8718699966065 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC           | -                  |
| 8718699966768 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC           | -                  |
| 8720169109438 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE        | -                  |
| 8720169109445 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE        | -                  |
| 8720169109469 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE        | -                  |
| 8718699966072 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC           | -                  |
| 8720169109247 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | -                  |
| 8720169109285 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | -                  |
| 8720169109360 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | -                  |
| 8718699964429 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC          | LED40S             |
| 8718699966102 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC          | -                  |
| 8718699966119 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC          | -                  |
| 8718699966126 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC          | -                  |
| 8718699966157 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC          | -                  |
| 8720169109483 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | -                  |
| 8720169109506 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | -                  |
| 8720169109278 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | -                  |
| 8720169109353 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | -                  |
| 8720169633391 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC     | -                  |
| 8720169633308 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4   | -                  |
| 8720169633421 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC       | -                  |
| 8720169633438 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL       | -                  |
| 8720169633490 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL     | -                  |
| 8720169633452 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4   | -                  |
| 8720169633506 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | -                  |
| 8720169633407 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | -                  |
| 8720169633414 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | -                  |
| 8720169633476 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL     | -                  |
| 8720169633339 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4   | -                  |
| 8720169633445 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | -                  |
| 8720169633469 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | -                  |
| 8720169633483 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4  | -                  |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code    | Full Product Name                     | Flux lumineux | Température de couleur<br>corrélée (nom.) | Efficacité lumineuse<br>(nominale) | Indice de rendu<br>de couleur (IRC) |
|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 8720169633346 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL   | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 146 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633353 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8718699980481 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 139 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699980498 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 138 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699980504 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | 6'000 lm      | 4000 K                                    | 130 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169100527 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4    | 8'000 lm      | Tunable white 2700-6500 K                 | 122 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169100534 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4    | 8'000 lm      | Tunable white 2700-6500 K                 | 122 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169109292 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109377 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 174 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109490 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109513 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 174 lm/W                           | >80                                 |
| 8718699980337 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | 2'800 lm      | 4000 K                                    | 137 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699980344 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 139 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699980351 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 138 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699980368 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | 6'000 lm      | 4000 K                                    | 144 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169100480 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4     | 8'000 lm      | Tunable white 2700-6500 K                 | 122 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169100510 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4     | 8'000 lm      | Tunable white 2700-6500 K                 | 122 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169109308 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109384 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 174 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109452 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109476 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 174 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169633384 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | 7'800 lm      | Tunable white 2700-6500 K                 | 122 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966133 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC        | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 142 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966140 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC        | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 146 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966775 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC        | 3'400 lm      | 3000 K                                    | 133 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966782 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC        | 4'000 lm      | 3000 K                                    | 133 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699964573 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2   | 2'800 lm      | 4000 K                                    | 141 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699964658 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2   | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 142 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699964849 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC        | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 146 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966041 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC        | 2'800 lm      | 4000 K                                    | 141 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966058 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC        | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 142 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966065 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC        | 3'400 lm      | 3000 K                                    | 133 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966768 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC        | 2'800 lm      | 3000 K                                    | 133 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169109438 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | 2'800 lm      | 4000 K                                    | 173 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109445 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109469 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 174 lm/W                           | >80                                 |
| 8718699966072 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC        | 4'000 lm      | 3000 K                                    | 133 lm/W                           | >90                                 |

| Order Code    | Full Product Name                        | Flux lumineux | Température de couleur<br>corrélée (nom.) | Efficacité lumineuse<br>(nominale) | Indice de rendu<br>de couleur (IRC) |
|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 8720169109247 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | 2'800 lm      | 4000 K                                    | 173 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109285 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109360 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 174 lm/W                           | >80                                 |
| 8718699964429 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC          | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 140 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966102 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC          | 3'400 lm      | 3000 K                                    | 133 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966119 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC          | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 146 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966126 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC          | 4'000 lm      | 3000 K                                    | 133 lm/W                           | >90                                 |
| 8718699966157 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC          | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 142 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169109483 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109506 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 174 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109278 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169109353 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 174 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169633391 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC     | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 167 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169633308 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4   | 7'800 lm      | Tunable white 2700-6500 K                 | 122 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633421 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC       | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 148 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633438 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL       | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 146 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633490 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL     | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169633452 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4   | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 138 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633506 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169633407 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 148 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633414 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 146 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633476 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL     | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |
| 8720169633339 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4   | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 138 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633445 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | 4'000 lm      | 4000 K                                    | 138 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633469 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | 7'800 lm      | Tunable white 2700-6500 K                 | 122 lm/W                           | >90                                 |
| 8720169633483 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4  | 3'400 lm      | 4000 K                                    | 172 lm/W                           | >80                                 |

## Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                     | Consomma-<br>tion électri-<br>que | Convient pour la commutation aléatoire                                                    |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8720169633346 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL   | 29 W                              | Non                                                                                       |
| 8720169633353 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | 24 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699980481 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | 25 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8718699980498 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | 29 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8718699980504 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | 45 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169100527 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4    | 64 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169100534 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4    | 64 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |

| Order Code    | Full Product Name                     | Consomma-<br>tion électri-<br>que | Convient pour la commutation aléatoire                                                    |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8720169109292 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 20 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169109377 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 23 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169109490 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 20 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169109513 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 23 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8718699980337 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | 21 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8718699980344 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | 25 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8718699980351 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | 29 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8718699980368 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | 45 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169100480 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4     | 64 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169100510 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4     | 64 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169109308 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | 20 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169109384 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | 23 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169109452 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | 20 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169109476 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | 23 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169633384 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | 64 W                              | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8718699966133 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC        | 24 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699966140 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC        | 29 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699966775 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC        | 26 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699966782 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC        | 30 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699964573 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2   | 20 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699964658 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2   | 24 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699964849 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC        | 29 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699966041 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC        | 20 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699966058 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC        | 24 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699966065 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC        | 26 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699966768 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC        | 21 W                              | Non                                                                                       |
| 8720169109438 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | 16 W                              | Non                                                                                       |
| 8720169109445 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | 20 W                              | Non                                                                                       |
| 8720169109469 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | 23 W                              | Non                                                                                       |
| 8718699966072 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC        | 30 W                              | Non                                                                                       |
| 8720169109247 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE     | 16 W                              | Non                                                                                       |
| 8720169109285 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE     | 20 W                              | Non                                                                                       |

| Order Code    | Full Product Name                        | Consomma-<br>tion électrici-<br>que | Convient pour la commutation aléatoire                                                    |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8720169109360 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | 23 W                                | Non                                                                                       |
| 8718699964429 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC          | 29 W                                | Non                                                                                       |
| 8718699966102 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC          | 26 W                                | Non                                                                                       |
| 8718699966119 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC          | 29 W                                | Non                                                                                       |
| 8718699966126 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC          | 30 W                                | Non                                                                                       |
| 8718699966157 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC          | 24 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169109483 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | 20 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169109506 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | 23 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169109278 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | 20 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169109353 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | 23 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169633391 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC     | 23 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169633308 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4   | 64 W                                | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169633421 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC       | 23 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169633438 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL       | 28 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169633490 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL     | 20 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169633452 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4   | 23 W                                | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169633506 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | 29 W                                | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169633407 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | 23 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169633414 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | 28 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169633476 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL     | 20 W                                | Non                                                                                       |
| 8720169633339 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4   | 24 W                                | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169633445 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | 29 W                                | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169633469 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | 64 W                                | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 8720169633483 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4  | 20 W                                | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |

## Commandes et gradation

| Order Code    | Full Product Name                     | Commande intégrée      |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| 8720169633346 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL   | -                      |
| 8720169633353 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | -                      |
| 8718699980481 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | Capteur InterAct SC200 |
| 8718699980498 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | Capteur InterAct SC200 |
| 8718699980504 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | Capteur InterAct SC200 |
| 8720169100527 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4    | Capteur InterAct SC200 |
| 8720169100534 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4    | Capteur InterAct SC200 |
| 8720169109292 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | Capteur InterAct SC200 |
| 8720169109377 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | Capteur InterAct SC200 |

| Order Code    | Full Product Name                      | Commande intégrée                                    |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8720169109490 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE  | Capteur InterAct SC200                               |
| 8720169109513 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE  | Capteur InterAct SC200                               |
| 8718699980337 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4      | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8718699980344 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4      | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8718699980351 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4      | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8718699980368 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4      | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169100480 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4      | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169100510 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4      | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169109308 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE   | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169109384 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE   | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169109452 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE   | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169109476 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE   | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169633384 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4  | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8718699966133 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC         | -                                                    |
| 8718699966140 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC         | -                                                    |
| 8718699966775 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC         | -                                                    |
| 8718699966782 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC         | -                                                    |
| 8718699964573 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2    | -                                                    |
| 8718699964658 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2    | -                                                    |
| 8718699964849 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC         | -                                                    |
| 8718699966041 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC         | -                                                    |
| 8718699966058 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC         | -                                                    |
| 8718699966065 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC         | -                                                    |
| 8718699966768 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC         | -                                                    |
| 8720169109438 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE      | -                                                    |
| 8720169109445 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE      | -                                                    |
| 8720169109469 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE      | -                                                    |
| 8718699966072 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC         | -                                                    |
| 8720169109247 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE      | -                                                    |
| 8720169109285 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE      | -                                                    |
| 8720169109360 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE      | -                                                    |
| 8718699964429 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC        | -                                                    |
| 8718699966102 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC        | -                                                    |
| 8718699966119 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC        | -                                                    |
| 8718699966126 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC        | -                                                    |
| 8718699966157 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC        | -                                                    |
| 8720169109483 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC      | -                                                    |
| 8720169109506 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC      | -                                                    |
| 8720169109278 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC      | -                                                    |
| 8720169109353 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC      | -                                                    |
| 8720169633391 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC   | -                                                    |
| 8720169633308 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | Capteur InterAct SC200                               |

| Order Code    | Full Product Name                        | Commande intégrée                                    |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8720169633421 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC       | -                                                    |
| 8720169633438 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL       | -                                                    |
| 8720169633490 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL     | -                                                    |
| 8720169633452 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4   | Capteur InterAct SC200                               |
| 8720169633506 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | Capteur InterAct SC200                               |
| 8720169633407 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | -                                                    |
| 8720169633414 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | -                                                    |
| 8720169633476 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL     | -                                                    |
| 8720169633339 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4   | Capteur InterAct SC200                               |
| 8720169633445 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169633469 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 8720169633483 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4  | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |

## Performances initiales

| Order Code    | Full Product Name                     | Chromaticité initiale |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 8720169633346 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL   | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633353 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699980481 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699980498 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699980504 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169100527 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4    | Tunable, SDCM ≤3      |
| 8720169100534 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4    | Tunable, SDCM ≤3      |
| 8720169109292 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109377 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109490 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109513 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699980337 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699980344 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699980351 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699980368 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169100480 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4     | Tunable, SDCM ≤3      |
| 8720169100510 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4     | Tunable, SDCM ≤3      |
| 8720169109308 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109384 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109452 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109476 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633384 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | -                     |
| 8718699966133 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699966140 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699966775 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC        | (0.43, 0.40) SDCM ≤3  |
| 8718699966782 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC        | (0.43, 0.40) SDCM ≤3  |
| 8718699964573 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2   | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |

| Order Code    | Full Product Name                        | Chromaticité initiale |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 8718699964658 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2      | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699964849 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC           | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699966041 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC           | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699966058 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC           | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699966065 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC           | (0.43, 0.40) SDCM ≤3  |
| 8718699966768 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC           | (0.43, 0.40) SDCM ≤3  |
| 8720169109438 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109445 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109469 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699966072 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC           | (0.43, 0.40) SDCM ≤3  |
| 8720169109247 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109285 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109360 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699964429 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC          | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699966102 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC          | (0.43, 0.40) SDCM ≤3  |
| 8718699966119 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC          | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8718699966126 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC          | (0.43, 0.40) SDCM ≤3  |
| 8718699966157 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC          | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109483 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109506 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109278 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169109353 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633391 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC     | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633308 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4   | -                     |
| 8720169633421 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC       | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633438 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL       | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633490 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL     | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633452 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4   | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633506 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633407 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633414 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633476 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL     | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633339 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4   | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633445 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |
| 8720169633469 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | -                     |
| 8720169633483 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4  | (0.38, 0.38) SDCM ≤3  |


## Données du produit

| Order Code    | Full Product Name                     | Code famille de produits |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 8720169633346 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL   | RC463B                   |
| 8720169633353 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | RC463B                   |
| 8718699980481 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | RC463B                   |

| Order Code    | Full Product Name                     | Code famille de produits |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 8718699980498 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | RC463B                   |
| 8718699980504 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4    | RC463B                   |
| 8720169100527 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4    | RC461B                   |
| 8720169100534 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4    | RC463B                   |
| 8720169109292 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | RC461B                   |
| 8720169109377 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | RC461B                   |
| 8720169109490 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | RC461B                   |
| 8720169109513 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | RC461B                   |
| 8718699980337 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | RC463B                   |
| 8718699980344 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | RC463B                   |
| 8718699980351 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | RC463B                   |
| 8718699980368 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4     | RC463B                   |
| 8720169100480 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4     | RC461B                   |
| 8720169100510 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4     | RC463B                   |
| 8720169109308 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | RC461B                   |
| 8720169109384 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE  | RC461B                   |
| 8720169109452 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | RC461B                   |
| 8720169109476 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE  | RC461B                   |
| 8720169633384 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | RC461B                   |
| 8718699966133 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC        | RC463B                   |
| 8718699966140 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC        | RC463B                   |
| 8718699966775 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC        | RC463B                   |
| 8718699966782 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC        | RC463B                   |
| 8718699964573 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2   | RC463B                   |
| 8718699964658 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2   | RC463B                   |
| 8718699964849 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC        | RC463B                   |
| 8718699966041 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC        | RC463B                   |
| 8718699966058 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC        | RC463B                   |
| 8718699966065 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC        | RC463B                   |
| 8718699966768 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC        | RC463B                   |
| 8720169109438 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | RC463B                   |
| 8720169109445 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | RC461B                   |
| 8720169109469 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE     | RC461B                   |
| 8718699966072 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC        | RC463B                   |
| 8720169109247 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE     | RC461B                   |
| 8720169109285 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE     | RC461B                   |
| 8720169109360 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE     | RC461B                   |
| 8718699964429 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC       | RC463B                   |
| 8718699966102 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC       | RC463B                   |
| 8718699966119 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC       | RC463B                   |
| 8718699966126 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC       | RC463B                   |
| 8718699966157 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC       | RC463B                   |

| Order Code    | Full Product Name                        | Code famille de produits |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 8720169109483 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | RC461B                   |
| 8720169109506 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC        | RC461B                   |
| 8720169109278 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | RC461B                   |
| 8720169109353 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC        | RC461B                   |
| 8720169633391 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC     | RC461B                   |
| 8720169633308 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4   | RC461B                   |
| 8720169633421 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC       | RC463B                   |
| 8720169633438 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL       | RC463B                   |
| 8720169633490 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL     | RC463B                   |
| 8720169633452 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4   | RC463B                   |
| 8720169633506 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | RC463B                   |
| 8720169633407 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | RC463B                   |
| 8720169633414 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC       | RC463B                   |
| 8720169633476 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL     | RC463B                   |
| 8720169633339 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4   | RC463B                   |
| 8720169633445 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | RC463B                   |
| 8720169633469 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4    | RC463B                   |
| 8720169633483 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4  | RC463B                   |


### Diagramme photométrique polaire




RC460BN - 910505100251

RC460BN - 910505100259


RC460BN - 910505100416




RC460BP - 910505100427




RC460BN - 910505100425




RC460BN - 910505100426




RC460BP - 910505100422




RC460BN - 910505100418




RC460BN - 910505100417




RC460BN - 910505100489




RC460BP - 910505100423




RC460BN - 910505100419




RC460BP - 910505100424




RC460BN - 910505101716




RC460BN - 910505100490




RC460BN - 910505101715




RC460BP - 910505101728




RC460BN - 910505101713




RC460BN - 910505100488




RC460BP - 910505101730




RC460BN - 910505101714




RC460BP - 910505100236




RC460BP - 910505101729




RC460BN - 910505103620




RC460BP - 910505103623




RC460BN - 910505103624




RC460BP - 910505103625




RC460BN - 910505103626




RC460BN - 910505103632




RC460BP - 910505103633




RC460BP - 910505103631




RC460BN - 910505103634




RC460BN - 910505103642




RC460BN - 910505103639




RC460BN - 910505103641




RC460BN - 910505103643




RC460BN - 910505103640




RC460BP - 910505103644




RC460BP - 910505103645




RC460BP - 910505103647




RC460BP - 910505103646




RC460BN - 910505103383




RC460BN - 910505103386




RC460BP - 910505103388




RC460BP - 910505103387




RC460BN - 910505100278




910505105870




910505105878




910505105883




910505105873




910505105888




910505105890




910505105886




910505105884




910505105880




910505105875




910505105882




910505105881




910505105885




910505105889



910505105874



910505105887



910505105879