



PowerBalance gen2 – des performances durables

PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux le moins énergivore. En effet, il permet des économies de plus de 50 % par rapport à une solution T5 et la source lumineuse présente une durée de vie accrue. Cela se traduit par des coûts opérationnels considérablement réduits, synonymes d'une rentabilisation conforme aux besoins du marché de la spécification. L'architecture gen2 permet d'utiliser une gamme de luminaires polyvalents modulaires et semi-modulaires. Ces luminaires peuvent être aisément montés au plafond suspendu en T visible ou caché, ainsi que sur des plafonds en plâtre et des plafonds à profil Bandraster.

Avantages

- Luminaire LED extrêmement efficace conforme à la norme d'éclairage des bureaux (efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W)
- Solution d'éclairage de qualité pour le remplacement des luminaires T5 dans la plupart des applications d'intérieur (plus de 50% d'économies d'énergie)
- Réduit considérablement les coûts opérationnels, résultant en un amortissement rapide

Fonctions

- Options de montage multiples
- Technologie LED avancée
- Disponible en différentes formes et tailles
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux

Application

- Bureaux
- Autres applications intérieures

PowerBalance gen2

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.


Versions




PowerBalance Rectangle- 16cup




PowerBalance RC461B W60L60 CWL U4




IPPR_RC460Bi_0053-Product photo



IPPR RC460Bi 0047



IPPR RC460Bi 0069



IPPR_RC460Bi_0065-Product photo



PowerBalance RC461B W60L60 CWL




PowerBalance RC461B W30L120 CWL U4



PowerBalance RC463B W31L125 CWL U4

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo




Upgradable sensor

PowerBalance gen2

Détails sur le produit


IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0043-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0045-Detail photo




IPDP_RC460Bi_0047-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0049-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0051-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0053-Detail photo



IPDP_RC460Bi_0054-Detail photo



PowerBalance gen2

Détails sur le produit

IPDP_RC460Bi_0081-Detail photo



PowerBalance LEAF DP



PowerBalance_RC461_W31L125_I
A4-DPP



PowerBalance SC200 DPP




PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance SC200 DPP



PowerBalance CPC DP



PowerBalance SC200 DPP



| Informations générales | |
|--|---|
| Driver inclus | Oui |
| Appareillage | - |
| Nombre d'appareillages | 1 unité |
| Données techniques de l'éclairage | |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s) |
| Type d'optique | Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif |
| Fonctionnement et électricité | |
| Classe de protection CEI | Classe électrique I |
| Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |
| Commandes et gradation | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Niveau de gradation maximal | 1% |
| Mécanique et boîtier | |
| Classe du risque explosif | - |
| Couleur du corps | Blanc |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK03 |
| Indice de protection | IP20/40 |
| Fonctionnement de secours | |
| Secours centralisé | Oui |
| Eclairage de secours | Éclairage de secours central à courant continu |
| Approbation et application | |
| Gamme de températures ambiantes | +10 à +35 °C |
| Marquage CE | Oui |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC |
| Inflammabilité | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s |
| Valeur de scintillement (PstLM) | 1 |
| Performances initiales | |
| Tolérance de flux lumineux | +/-10% |

Informations générales

| Order Code | Full Product Name | Code famille lampe | Source lumineuse remplaçable | Service Tag |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | - | - | - |
| 63335300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | - | - | - |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | - | Non | Oui |
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | - | Non | Oui |
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | - | Non | Oui |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | - | Non | Oui |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | - | Non | Oui |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | - | Non | Oui |
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | - | Non | Oui |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | - | Non | Oui |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | - | Non | Oui |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | - | - | - |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | - | Non | Oui |
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | - | Non | Oui |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | - | Non | Oui |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | - | Non | Oui |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | LED28S | Non | Oui |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | LED34S | Non | Oui |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | LED40S | Non | Oui |
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | - | Non | Oui |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | - | Non | Oui |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | - | Non | Oui |
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | - | Non | Oui |
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - | Non | Oui |
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - | Non | Oui |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - | Non | Oui |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | - | Non | Oui |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - | Non | Oui |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - | Non | Oui |
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - | Non | Oui |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | LED40S | Non | Oui |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | - | Non | Oui |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | - | Non | Oui |
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | - | Non | Oui |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | - | Non | Oui |
| 10948300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC | - | Non | Oui |
| 10950600 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC | - | Non | Oui |
| 10927800 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC | - | Non | Oui |
| 10935300 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC | - | Non | Oui |
| 63339100 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | - | - | - |

| Order Code | Full Product Name | Code famille lampe | Source lumineuse remplaçable | Service Tag |
|------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | - | - | - |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | - | - | - |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | - | - | - |
| 63349000 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | - | - | - |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | - | - | - |
| 63350600 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | - | - | - |
| 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - | - | - |
| 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - | - | - |
| 63347600 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | - | - | - |
| 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | - | - | - |
| 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - | - | - |
| 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - | - | - |
| 63348300 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - | - | - |

Données techniques de l'éclairage (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|------------|---|--|---|---------------------------------------|------------------|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | 4000 K | >90 | 146 lm/W | 4'000 lm |
| 63335300 | RC463B 34S/ UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 4000 K | >90 | 139 lm/W | 3'400 lm |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 4000 K | >90 | 138 lm/W | 4'000 lm |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 4000 K | >90 | 130 lm/W | 6'000 lm |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | Tunable white 2700-6500 K | >90 | 122 lm/W | 8'000 lm |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | Tunable white 2700-6500 K | >90 | 122 lm/W | 8'000 lm |
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 4000 K | >80 | 174 lm/W | 4'000 lm |

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|------------|---|--|---|---------------------------------------|------------------|
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 4000 K | >80 | 174 lm/W | 4'000 lm |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 4000 K | >90 | 137 lm/W | 2'800 lm |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 4000 K | >90 | 139 lm/W | 3'400 lm |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 4000 K | >90 | 138 lm/W | 4'000 lm |
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 4000 K | >90 | 144 lm/W | 6'000 lm |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | Tunable white 2700-6500 K | >90 | 122 lm/W | 8'000 lm |
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | Tunable white 2700-6500 K | >90 | 122 lm/W | 8'000 lm |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | 4000 K | >80 | 174 lm/W | 4'000 lm |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | 4000 K | >80 | 174 lm/W | 4'000 lm |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | Tunable white 2700-6500 K | >90 | 122 lm/W | 7'800 lm |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | 4000 K | >90 | 142 lm/W | 3'400 lm |
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | 4000 K | >90 | 146 lm/W | 4'000 lm |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | 3000 K | >90 | 133 lm/W | 3'400 lm |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | 3000 K | >90 | 133 lm/W | 4'000 lm |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | 4000 K | >90 | 141 lm/W | 2'800 lm |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | 4000 K | >90 | 142 lm/W | 3'400 lm |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | 4000 K | >90 | 146 lm/W | 4'000 lm |
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | 4000 K | >90 | 141 lm/W | 2'800 lm |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | 4000 K | >90 | 142 lm/W | 3'400 lm |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | 3000 K | >90 | 133 lm/W | 3'400 lm |
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | 3000 K | >90 | 133 lm/W | 2'800 lm |

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 4000 K | >80 | 173 lm/W | 2'800 lm |
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 4000 K | >80 | 174 lm/W | 4'000 lm |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | 3000 K | >90 | 133 lm/W | 4'000 lm |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 4000 K | >80 | 173 lm/W | 2'800 lm |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 4000 K | >80 | 174 lm/W | 4'000 lm |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | 4000 K | >90 | 140 lm/W | 4'000 lm |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | 3000 K | >90 | 133 lm/W | 3'400 lm |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | 4000 K | >90 | 146 lm/W | 4'000 lm |
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | 3000 K | >90 | 133 lm/W | 4'000 lm |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | 4000 K | >90 | 142 lm/W | 3'400 lm |
| 10948300 | RC463B 34S/ UE840 DEIA W31L125 VPC | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 10950600 | RC463B 40S/ UE840 DEIA W31L125 VPC | 4000 K | >80 | 174 lm/W | 4'000 lm |
| 10927800 | RC461B 34S/ UE840 DEIA W30L120 VPC | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |

PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 10935300 | RC461B 40S/ UE840 DEIA W30L120 VPC | 4000 K | >80 | 174 lm/W | 4'000 lm |
| 63339100 | RC461B 40S/ UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | 4000 K | >80 | 167 lm/W | 4'000 lm |
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | Tunable white 2700-6500 K | >90 | 122 lm/W | 7'800 lm |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | 4000 K | >90 | 148 lm/W | 3'400 lm |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | 4000 K | >90 | 146 lm/W | 4'000 lm |
| 63349000 | RC463B 34S/ UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | 4000 K | >90 | 138 lm/W | 4'000 lm |
| 63350600 | RC463B 34S/ UE840 SEIA | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |

| Order Code | Full Product Name | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | W62L62 CPC CWL IA4 | | | | |
| 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | 4000 K | >90 | 148 lm/W | 3'400 lm |
| 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | 4000 K | >90 | 146 lm/W | 4'000 lm |
| 63347600 | RC463B 34S/ UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |
| 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | 4000 K | >90 | 138 lm/W | 4'000 lm |
| 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | 4000 K | >90 | 138 lm/W | 4'000 lm |
| 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | Tunable white 2700-6500 K | >90 | 122 lm/W | 7'800 lm |
| 63348300 | RC463B 34S/ UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | 4000 K | >80 | 172 lm/W | 3'400 lm |

Données techniques de l'éclairage (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Nombre de sources lumineuses |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | - |
| 63335300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | - |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | - |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | - |
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | - |
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | - |
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | - |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | - |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | - |

| Order Code | Full Product Name | Nombre de sources lumineuses |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | - |
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | - |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | - |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | - |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | - |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | 1 |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | 1 |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | 1 |
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | - |

| Order Code | Full Product Name | Nombre de sources lumineuses |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | - |
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | - |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | 1 |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | - |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | - |
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | - |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | - |
| 10948300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC | - |
| 10950600 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC | - |
| 10927800 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC | - |

| Order Code | Full Product Name | Nombre de sources lumineuses |
|------------|--|------------------------------|
| 10935300 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC | - |
| 63339100 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | - |
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | - |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | - |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | - |
| 63349000 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | - |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | - |
| 63350600 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | - |
| 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - |
| 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - |
| 63347600 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | - |
| 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | - |
| 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |
| 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |
| 63348300 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | 29 W | Non |
| 63335300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | 24 W | Non |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 25 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 29 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 45 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | 64 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | 64 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 20 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 23 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 20 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 23 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 21 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 25 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 29 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 45 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | 64 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la |

PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| | | | collecte de la lumière du jour) |
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | 64 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | 20 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | 23 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | 20 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | 23 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | 64 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | 24 W | Non |
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | 29 W | Non |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | 26 W | Non |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | 30 W | Non |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | 20 W | Non |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | 24 W | Non |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | 29 W | Non |
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | 20 W | Non |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | 24 W | Non |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | 26 W | Non |
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | 21 W | Non |
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 16 W | Non |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|--|-------------------------|---|
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 20 W | Non |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 23 W | Non |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | 30 W | Non |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 16 W | Non |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 20 W | Non |
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 23 W | Non |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | 29 W | Non |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | 26 W | Non |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | 29 W | Non |
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | 30 W | Non |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | 24 W | Non |
| 10948300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC | 20 W | Non |
| 10950600 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC | 23 W | Non |
| 10927800 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC | 20 W | Non |
| 10935300 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC | 23 W | Non |
| 63339100 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | 23 W | Non |
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | 64 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | 23 W | Non |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | 28 W | Non |
| 63349000 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | 20 W | Non |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | 23 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 63350600 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | 29 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la |

PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|--|-------------------------|---|
| | | | collecte de la lumière du jour) |
| 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | 23 W | Non |
| 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | 28 W | Non |
| 63347600 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | 20 W | Non |
| 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | 24 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la |

| Order Code | Full Product Name | Consommation électrique | Convient pour la commutation aléatoire |
|------------|---|-------------------------|---|
| | | | collecte de la lumière du jour) |
| 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | 29 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | 64 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |
| 63348300 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | 20 W | Oui (relatif à la détection de présence/mouvement et à la collecte de la lumière du jour) |

Commandes et gradation

| Order Code | Full Product Name | Commande intégrée |
|------------|---------------------------------------|--|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | - |
| 63335300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | - |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | Capteur InterAct SC200 |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | Capteur InterAct SC200 |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | Capteur InterAct SC200 |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | Capteur InterAct SC200 |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | Capteur InterAct SC200 |
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | Capteur InterAct SC200 |
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | Capteur InterAct SC200 |
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | Capteur InterAct SC200 |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | Capteur InterAct SC200 |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |

| Order Code | Full Product Name | Commande intégrée |
|------------|---------------------------------------|--|
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | - |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | - |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | - |
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | - |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | - |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | - |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | - |

PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Commande intégrée |
|------------|--|------------------------|
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | - |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | - |
| 10948300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC | - |
| 10950600 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC | - |
| 10927800 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC | - |
| 10935300 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC | - |
| 63339100 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | - |
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | Capteur InterAct SC200 |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | - |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | - |
| 63349000 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | - |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | Capteur InterAct SC200 |
| 63350600 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | Capteur InterAct SC200 |

| Order Code | Full Product Name | Commande intégrée |
|------------|---|--|
| 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - |
| 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - |
| 63347600 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | - |
| 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | Capteur InterAct SC200 |
| 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |
| 63348300 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200 |

Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name | Type de cache optique/de lentille |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | - |
| 63335300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | - |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | - |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | - |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | - |
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | - |
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | - |
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | - |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | - |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | - |
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | - |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | - |
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | - |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | - |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | - |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | - |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | - |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | Vasque/cache en polycarbonate |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | Vasque/cache en polycarbonate |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | Vasque/cache en polycarbonate |

| Order Code | Full Product Name | Type de cache optique/de lentille |
|------------|--|-----------------------------------|
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | - |
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | - |
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | - |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | - |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | - |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | Vasque/cache en polycarbonate |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | - |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | - |
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | - |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | - |
| 10948300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC | - |
| 10950600 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC | - |
| 10927800 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC | - |
| 10935300 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC | - |
| 63339100 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | - |
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | - |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | - |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | - |
| 63349000 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | - |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | - |
| 63350600 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | - |
| 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - |
| 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - |
| 63347600 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | - |
| 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | - |

PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Type de cache optique/de lentille |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |
| 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |

| Order Code | Full Product Name | Type de cache optique/de lentille |
|------------|---|-----------------------------------|
| 63348300 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |

Approbation et application

| Order Code | Full Product Name | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | - |
| 63335300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | - |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 0.4 |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 0.4 |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | 0.4 |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | 0.4 |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | 0.4 |
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 0.4 |
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | 0.4 |
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 0.4 |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | 0.4 |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 0.4 |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 0.4 |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 0.4 |
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | 0.4 |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | 0.4 |
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | 0.4 |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | 0.4 |
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | 0.4 |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | 0.4 |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | 0.4 |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | - |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | 0.4 |
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | 0.4 |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | 0.4 |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | 0.4 |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | 0.4 |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | 0.4 |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | 0.4 |
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | 0.4 |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | 0.4 |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | 0.4 |

| Order Code | Full Product Name | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) |
|------------|--|-------------------------------------|
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | 0.4 |
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 0.4 |
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 0.4 |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | 0.4 |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | 0.4 |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 0.4 |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 0.4 |
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | 0.4 |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | 0.4 |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | 0.4 |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | 0.4 |
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | 0.4 |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | 0.4 |
| 10948300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC | 0.4 |
| 10950600 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC | 0.4 |
| 10927800 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC | 0.4 |
| 10935300 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC | 0.4 |
| 63339100 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | - |
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | - |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | - |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | - |
| 63349000 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | - |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | - |
| 63350600 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | - |
| 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - |
| 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | - |
| 63347600 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | - |
| 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | - |
| 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |
| 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |
| 63348300 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |

Performances initiales

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63335300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | Tunable, SDCM ≤3 |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | Tunable, SDCM ≤3 |

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |

PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | Tunable, SDCM ≤3 |
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | Tunable, SDCM ≤3 |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | - |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |

| Order Code | Full Product Name | Chromaticité initiale |
|------------|--|-----------------------|
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10948300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10950600 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10927800 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 10935300 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63339100 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | - |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63349000 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63350600 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63347600 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |
| 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | - |
| 63348300 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | (0.38, 0.38) SDCM ≤3 |

Données du produit


| Order Code | Full Product Name | Code famille de produits |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 63334600 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC CWL | RC463B |
| 63335300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL | RC463B |
| 98048100 | RC463B 34S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | RC463B |
| 98049800 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | RC463B |
| 98050400 | RC463B 60S/940 SEIA W31L125 VPC U4 | RC463B |
| 10052700 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 | RC461B |
| 10053400 | RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 | RC463B |
| 10929200 | RC461B 34S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | RC461B |
| 10937700 | RC461B 40S/840 SEIA W30L120 VPC U4 UE | RC461B |
| 10949000 | RC463B 34S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | RC461B |
| 10951300 | RC463B 40S/840 SEIA W31L125 VPC U4 UE | RC461B |
| 98033700 | RC463B 28S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | RC463B |
| 98034400 | RC463B 34S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | RC463B |
| 98035100 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | RC463B |
| 98036800 | RC463B 60S/940 SEIA W62L62 VPC U4 | RC463B |
| 10048000 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC U4 | RC461B |
| 10051000 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC U4 | RC463B |
| 10930800 | RC461B 34S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | RC461B |
| 10938400 | RC461B 40S/840 SEIA W60L60 VPC U4 UE | RC461B |
| 10945200 | RC463B 34S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | RC461B |
| 10947600 | RC463B 40S/840 SEIA W62L62 VPC U4 UE | RC461B |
| 63338400 | RC461B 80S/TW9 SEIA W60L60 VPC CWL U4 | RC461B |
| 96613300 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CPC | RC463B |

| Order Code | Full Product Name | Code famille de produits |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 96614000 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC | RC463B |
| 96677500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 CPC | RC463B |
| 96678200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 CPC | RC463B |
| 96457300 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | RC463B |
| 96465800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC W3W2 | RC463B |
| 96484900 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 VPC | RC463B |
| 96604100 | RC463B 28S/940 DEIA W62L62 VPC | RC463B |
| 96605800 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 VPC | RC463B |
| 96606500 | RC463B 34S/930 DEIA W62L62 VPC | RC463B |
| 96676800 | RC463B 28S/930 DEIA W62L62 VPC | RC463B |
| 10943800 | RC463B 28S/840 DEIA W62L62 VPC UE | RC463B |
| 10944500 | RC463B 34S/840 DEIA W62L62 VPC UE | RC461B |
| 10946900 | RC463B 40S/840 DEIA W62L62 VPC UE | RC461B |
| 96607200 | RC463B 40S/930 DEIA W62L62 VPC | RC463B |
| 10924700 | RC461B 28S/840 DEIA W60L60 VPC UE | RC461B |
| 10928500 | RC461B 34S/840 DEIA W60L60 VPC UE | RC461B |
| 10936000 | RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC UE | RC461B |
| 96442900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 CPC | RC463B |
| 96610200 | RC463B 34S/930 DEIA W31L125 VPC | RC463B |
| 96611900 | RC463B 40S/940 DEIA W31L125 VPC | RC463B |
| 96612600 | RC463B 40S/930 DEIA W31L125 VPC | RC463B |
| 96615700 | RC463B 34S/940 DEIA W31L125 CPC | RC463B |
| 10948300 | RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC | RC461B |


PowerBalance gen2

| Order Code | Full Product Name | Code famille de produits | Order Code | Full Product Name | Code famille de produits |
|------------|--|--------------------------|------------|--|--------------------------|
| 10950600 | RC463B 40S/UE840 DEIA W31L125 VPC | RC461B | 63350600 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | RC463B |
| 10927800 | RC461B 34S/UE840 DEIA W30L120 VPC | RC461B | 63340700 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | RC463B |
| 10935300 | RC461B 40S/UE840 DEIA W30L120 VPC | RC461B | 63341400 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CWL VPC | RC463B |
| 63339100 | RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC | RC461B | 63347600 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 VPC CWL | RC463B |
| 63330800 | RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 | RC461B | 63333900 | RC463B 40S/940 SEIA W31L125 VPC CWL U4 | RC463B |
| 63342100 | RC463B 34S/940 DEIA W62L62 CWL CPC | RC463B | 63344500 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | RC463B |
| 63343800 | RC463B 40S/940 DEIA W62L62 CPC CWL | RC463B | 63346900 | RC463B 80S/TW9 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | RC463B |
| 63349000 | RC463B 34S/UE840 DEIA W62L62 CPC CWL | RC463B | 63348300 | RC463B 34S/UE840 SEIA W62L62 VPC CWL U4 | RC463B |
| 63345200 | RC463B 40S/940 SEIA W62L62 CPC CWL IA4 | RC463B | | | |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100251




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100259




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100416




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100427




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100425




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100426



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100422




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100418




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100417


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100489




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100423




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100419




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100424




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101716




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100490



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101715




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101728




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101713


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100488




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101730




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505101714




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505100236




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505101729




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103620



Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103623




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103624




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103625


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103626




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103632




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103633




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103631




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103634




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103642



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103639




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103641




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103643


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103640




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103644




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103645




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103647




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103646




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103383



Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505103386




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103388




Polar Normal (separate) - RC460BP - 910505103387


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC460BN - 910505100278




Polar Normal (separate) - null - 910505105870




Polar Normal (separate) - null - 910505105878




Polar Normal (separate) - null - 910505105883




Polar Normal (separate) - null - 910505105873




Polar Normal (separate) - null - 910505105888




Polar Normal (separate) - null - 910505105890




Polar Normal (separate) - null - 910505105886



Polar Normal (separate) - null - 910505105884




Polar Normal (separate) - null - 910505105880




Polar Normal (separate) - null - 910505105875


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 910505105882




Polar Normal (separate) - null - 910505105881




Polar Normal (separate) - null - 910505105885




Polar Normal (separate) - null - 910505105889



Polar Normal (separate) - null - 910505105874



Polar Normal (separate) - null - 910505105887



Polar Normal (separate) - null - 910505105879

