



Desain elegan dan indah digabungkan dengan fleksibilitas penuh membantu menciptakan ruang yang lebih baik

SlimBalance

SlimBalance merupakan beragam jajaran produk dengan desain elegan dan indah yang membantu menciptakan ruang yang menarik dan berbeda bagi pelanggan. Jajaran ini mencakup panjang berbeda (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), tutup ujung berbeda (bundar, kotak), dan distribusi cahaya berbeda (langsung, tak langsung). Versi yang sesuai dengan kantor ini memberikan cahaya yang nyaman dengan kualitas yang baik.

Benefits

- Menciptakan ruang menarik/berbeda
- Solusi keseluruhan mencakup persyaratan pemasangan berbeda, panjang, tutup ujung termasuk pojok
- Kualitas cahaya baik
- Sesuai kantor, Cahaya nyaman

Features

- Desain elegan dan indah
- Desain modular menawarkan estetika seragam untuk semua jajaran
- CRI > 80, SDCM<4, Bebas kedip
- UGR 19 tersedia

Application

- Kantor terbuka
- Kantor sel
- Area publik
- Ruang rapat

Warnings and Safety

- Produk ini termasuk kategori IPX0 dan dengan demikian tidak dilengkapi perlindungan terhadap masuknya air. Oleh karena itu, sebaiknya periksa dengan benar lingkungan tempat pemasangan lampu
- Jika saran di atas tidak diikuti dan lampu kemasukan air, Philips/Signify tidak dapat menjamin keamanannya dan garansi produk tidak berlaku

Versions







SlimBalance SP550P L150
Standard Product Photo



SlimBalance RC550B RC551B
SM550C SM551C SP550P SP551P
L120

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercapuk	Ya
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Teknis Lampu	
Sudut sumber cahaya	- °
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Tipe optik	Cahaya lebar
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220/240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Opal
Warna Housing	Perak
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	(0.38, 0.38) SDCM< 3
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	100 lm/W	4.000 lm
911401524141	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM	97,56 lm/W	4.000 lm
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	97,56 lm/W	4.000 lm
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	100 lm/W	2.500 lm
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	89,29 lm/W	1.250 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	40 W
911401524141	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM	41 W
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	41 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	25 W
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	14 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	Tidak	Tidak berlaku
911401524141	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM	Tidak	Tidak berlaku
911401524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	Ya	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401519641	SP550P LED25S 840 L120 PSU CD	Tidak	Tidak berlaku
911401519741	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD	Tidak	Tidak berlaku

