

PHILIPS

Lighting



Tam esneklikle birlikte düzgün ve şık tasarım, daha iyi yerler oluşturmaya yardımcı olur

SlimBalance

SlimBalance, müşteriler için çekici ve farklı bir alan oluşturmaya yardımcı olan düzgün ve şık bir tasarıma sahip eksiksiz bir ürün ailesidir. Ürün ailesi farklı uzunlukları (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), farklı uç kapaklarını (yuvarlak, kare) ve farklı ışık dağılımlarını (doğrudan, dolaylı) kapsar. Ofis için uygun modeli iyi kalitede konforlu ışık sunar.

Faydaları

- Çekici/farklı bir alan oluşturun
- Farklı montaj ihtiyaçları, uzunlukları ve köşeler dahil uç kapakları kapsayan eksiksiz çözüm
- İyi ışık kalitesi
- Ofise uygun, konforlu ışık

Özellikler

- Düzgün ve zarif tasarım
- Modüler tasarım, tüm ürün ailesi için eş biçimli estetik sunar
- CRI > 80, SDCM<4, Titreşimsiz
- UGR 19 mevcut

Uygulama

- Açık ofis
- Hücre ofis
- Kamusal alan
- Toplantı odaları

Güvenlik ve uyarılar


- Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur

Versions




SlimBalance RC550B RC551B
SM550C SM551C SP550P SP551P
L120150

Boyutlu çizim



Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık Akısı	4.000 lm
Optik sistem türü	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Opal
Muhafaza Rengi	Gümüş
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
01525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	4000 K	100 lm/W
01525141	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM	4000 K	100 lm/W
01530741	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ	4000 K	100 lm/W
52126199	RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM	4000 K	97,56 lm/W
72851699	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM	4000 K	97,56 lm/W
01524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	4000 K	97,56 lm/W
72850999	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM SQ	4000 K	97,56 lm/W
01530541	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM SQ	4000 K	97,56 lm/W
01530641	SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM SQ	6500 K	97,56 lm/W
01524641	SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM	4000 K	97,56 lm/W
01524741	SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM	6500 K	97,56 lm/W
72853099	SP550P LED40S 840 L120 PSD CD GM	4000 K	97,56 lm/W

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	40 W
01525141	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM	40 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01530741	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ	40 W
52126199	RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM	41 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
72851699	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM	41 W
01524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	41 W
72850999	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM SQ	41 W
01530541	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM SQ	41 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01530641	SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM SQ	41 W
01524641	SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM	41 W
01524741	SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM	41 W
72853099	SP550P LED40S 840 L120 PSD CD GM	41 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
01525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	Hayır	Yok
01525141	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM	Evet	1%
01530741	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ	Evet	1%
52126199	RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM	Hayır	Yok
72851699	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM	Hayır	Yok
01524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	Evet	1%
72850999	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM SQ	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
01530541	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM SQ	Evet	1%
01530641	SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM SQ	Hayır	Yok
01524641	SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM	Hayır	Yok
01524741	SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM	Hayır	Yok
72853099	SP550P LED40S 840 L120 PSD CD GM	Evet	1%

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
01525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	(0.38, 0.38) SDCM< 3
01525141	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM	(0.38, 0.38) SDCM< 3
01530741	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ	(0.38, 0.38) SDCM< 3
52126199	RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM	(0.38, 0.38) SDCM< 3
72851699	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM	(0.38, 0.38) SDCM< 3
01524341	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM	(0.38, 0.38) SDCM< 3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
72850999	SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM SQ	(0.38, 0.38) SDCM< 3
01530541	SP550P LED40S 840 L120 PSD SD GM SQ	(0.38, 0.38) SDCM< 3
01530641	SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM SQ	(0.31, 0.33) SDCM< 3
01524641	SP550P LED40S 840 L120 PSU CD GM	(0.38, 0.38) SDCM< 3
01524741	SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM	(0.31, 0.33) SDCM< 3
72853099	SP550P LED40S 840 L120 PSD CD GM	(0.38, 0.38) SDCM< 3

