



DALI Square Track – flexibilitate care permite economii de energie

DALI Square Track

Proiectată pentru utilizarea cu proiectoare DALI cu un adaptor dedicat, șina DALI Square Track este ideală pentru utilizatorii care doresc flexibilitate în materie de iluminat pentru a crea o ambianță specială în magazinul lor și pentru a reduce consumul de energie. Sistemul este alcătuit dintr-o șină de aluminiu masiv, disponibilă cu diverse lungimi și cu o gamă de conductoare electrice. Se poate crea ușor orice configurație - orizontală sau verticală, cu montaj pe sau în tavan, pe perete sau pe panouri independente. Sistemul poate fi utilizat și ca structură flotantă. Toate corpurile de iluminat au alimentare separat și pot fi comutate selectiv. Acestea pot fi mutate cu ușurință pentru modificarea iluminatului și a prezentării. Astfel, se poate crea un sistem de șine multifuncționale pentru iluminatul accentuat, precum și pentru suspendarea materialelor publicitare și decorative.

Beneficii

- Permite setări flexibile de iluminat
- Permite economii de energie
- Șină inteligentă discretă

DALI Square Track

Caracteristici

- Integrarea protocolului DALI într-o utilizat într-o șină pentru proiectoare discretă utilizată pe scară largă pentru reglarea intensității luminoase și control
- Poate fi utilizat în cu toate proiectoarele LED de la Philips
- Disponibil în lungimi de 1, 2, 3 și 4 m
- Șapte conductoare electrice: L1/L2/L3/nul/masă 16 A/400 V, IP20 + DA/DA 2x1 A/50 V FELV CA (DALI)
- Disponibil în trei finisaje - alb, negru și aluminiu
- Este disponibilă o gamă de adaptoare, conexiuni de alimentare și accesorii de montaj

Cerere

- Iluminat accentuat în magazine, centre comerciale și muzee
- Toate aplicațiile de iluminat arhitectural de interior

Versions



RBS750 recessed track, white



RCS750 track, white



RCS750 track, alu










RBS750 recessed track, alu



RCS750 track, black

DALI Square Track


Cote




DALI Square Track

Detalii produs

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail photo



Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță
	I
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță
	I

Sistem mecanic și carcasă

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP30
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP30

Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
Marcaj CE	Da
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare accesoriu
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Alb
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Alb
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Alb
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Alb
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Alb
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Alb
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminiu
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminiu
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminiu
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminiu
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Negru
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Negru
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Negru
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminiu
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminiu
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminiu
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Negru
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Negru
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Negru
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Negru

