

DALI Square Track

RCS750-D



DALI Square Track – flexibilita umožňujúca úsporu energie

Žľaby DALI Square Track navrhnuté na používanie s DALI projektormi so špeciálnym adaptérom sú ideálne pre používateľov, ktorí požadujú flexibilitu osvetlenia s cieľom vytvoriť v predajni určitú atmosféru a zároveň znížiť spotrebu energie. Systém tvorí pevná hliníková lišta, ktorá je dostupná v rozličných dĺžkach a rôzne elektrické vodiče. Umožňuje veľmi jednoduché vytvorenie ľubovoľnej konfigurácie – horizontálnej či vertikálnej, namontovanú na strop alebo zabudovanú do stropu, s montážou na stenu alebo ako samostatne stojace panely. Systém možno použiť aj ako prechodnú konštrukciu. Všetky svietidlá majú oddelené napájanie a spínajú sa výberom. Dajú sa v lište ľahko posúvať s cieľom zmeniť osvetlenie a prezentáciu. Týmto spôsobom možno vytvoriť multifunkčný lištový systém na akcentačné osvetlenie, ako aj na zavesenie reklamných a dekoratívnych materiálov.

Výhody

- Poskytuje flexibilné nastavenie svetla
- Umožňuje úsporu energie
- Nenápadná inteligentná lišta

Applications

- Akcentačné osvetlenie v predajných priestoroch, nákupných strediskách a múzeách
- Všetky interiérové aplikácie na osvetlenie architektonických prvkov

Vlastnosti

- Protokol DALI integrovaný v nenápadnej lište umiestnenej v obchode sa často používa na stmievanie a ovládanie
- Možnosť použitia so všetkými Philips 3C verziami LED svietidiel

- K dispozícii v dĺžkach 1, 2, 3 a 4 m
- Sedem elektrických vodičov: L1/L2/L3/neutrálny/uzemňovací 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- K dispozícii v troch farebných prevedeniach – bielej, čiernej a hliníkovej
- K dispozícii je široká škála adaptérov, napájacích konektorov a montážneho príslušenstva

Versions

RBS750 recessed track, white



RCS750 track, white



RCS750 track, alu



IPAC RCS750i 0009-Accessory




RBS750 recessed track, alu




RCS750 track, black




Rozmerový obrázok




RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)




RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)




RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)




RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)



RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)




RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)




RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)

Podrobnosti o produkte

IPDP_RCS750i_0001-Detail
photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail
photo



Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC

Bezpečnostná trieda I

Mechanické časti a teleso

Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť Teplota 850 °C, trvanie 5 s

Značka CE Áno

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba príslušenstva
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Biela
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Biela
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Biela
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Biela
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Biela
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Biela
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Hliník
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Hliník
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Hliník
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Hliník
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Čierna
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Čierna
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Čierna
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Hliník
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Hliník
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Hliník
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Čierna
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Čierna
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Čierna
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Čierna