

DALI Square Track

RCS750-D



DALI Square Track – flexibilitet och besparingar

Avsedd för användning med DALI-strålkastare med särskild adaptor, är DALI Square Track idealisk för användare som önskar flexibel belysning för att kunna skapa en viss miljö i butiken eller reducera sin energiförbrukning. Systemet bygger på en stabil aluminiumskena som finns tillgänglig i flera olika längder samt ett urval elektriska ledare. DALI Square Track erbjuder stor designfrihet - montera horisontellt eller vertikalt, på eller i tak, på väggar eller fristående paneler. Systemet kan även monteras nedpendlat från taket. Alla armaturer kan ha separat strömförsörjning och tändas/släckas selektivt. De kan enkelt flyttas för att förändrar belysningen och systemets utseendet, vilket gör DALI Square Track till ett multifunktionellt skensystem för accentbelysning såväl som annonsskyltar och dekorativt material.

Fördelar

- Underlättar flexibla ljusinställningar
- Möjliggör energibesparingar
- Diskret och smart monteringskena

Applications

- Accent lighting in retail outlets, shopping malls, museums
- All indoor architectural lighting applications

Funktioner

- Integration of the DALI protocol within an unobtrusive retail spot track widely used for dimming and control
- Can be used with all Philips LED 3C track spots
- Available in lengths of 1, 2, 3 and 4 m

- Seven electrical conductors: L1/L2/L3/neutral/ground 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Available in three finishes – white, black, aluminum
- Range of adaptors, power supply connections and mounting accessories available

Versions

RBS750 recessed track, white



RCS750 track, white



RCS750 track, alu



IPAC RCS750i 0009-Accessory




RBS750 recessed track, alu




RCS750 track, black




Måttskiss




RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)




RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)




RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)




RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)



RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)



RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)




RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)

Produktinformation

IPDP_RCS750i_0001-Detail
photo



IPDP_RCS750i_0003-Detail
photo



Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC

Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass

IP20 [Petsyddad]

Användning och godkännande

Glödtrådtest

Temperatur 850 °C, under 5 s

CE-märkning

Ja

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Tillbehörsfärg
910502500058	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	Vit
910502500061	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	Vit
910502500043	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	Vit
910502500046	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	Vit
910502500049	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	Vit
910502500052	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	Vit
910502500041	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminium
910502500044	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminium
910502500047	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminium
910502500050	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminium
910502500057	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Svart
910502500060	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Svart
910502500063	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Svart
910502500056	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminium
910502500059	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminium
910502500062	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminium
910502500042	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Svart
910502500045	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Svart
910502500048	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Svart
910502500051	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Svart