



RCS750 3-fázisú négyzetes sínrendszer – rugalmas és multifunkcionális

3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.

Előnyök

- Flexibilis 3-fázisú áramsín rendszer professzionális felhasználóknak
- A felszerelt lámpatestek mindegyike különálló táplálással rendelkezik, így könnyen mozgathatók a kívánt pozícióba különböző hangulatok létrehozására kirakatokban és üzletekben
- Lebegő struktúrák is létrehozhatók a függesztőelemek segítségével

Szolgáltatások

• -

Alkalmazás

- Kereskedelem
- Beltéri kiemelő világítás







3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Versions



RBS750 recessed track, alu

Méretezett rajza



3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
---------------------	-----------------------

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
---------------------	-----------------------

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP30
---------------------------------	------

Por és víz elleni védelem kódja	IP30
---------------------------------	------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
------------	------

CE jelölés	Igen
------------	------

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
-------------------	-------------------------------------

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
-------------------	-------------------------------------

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	A tartozék színe
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	Fehér
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	Fehér
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	Fehér
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	Fehér
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	Fehér
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	Fehér
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	Alumínium
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	Alumínium
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	Alumínium
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	Alumínium
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	Alumínium
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	Alumínium
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	Fekete
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	Fekete
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	Fekete
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	Fekete

