



# RCS750 3-fasen railsysteem - flexibel en multifunctioneel

## 3-fasen rail RCS750

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

### Voordelen

- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking

### Kenmerken

- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengtes van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar

### Toepassing

- Retail
- Indoor architectural lighting

# 3-fasen rail RCS750

## Versions









RCS750 track, alu



RBS750 recessed track, alu

## Maatschets



## 3-fasen rail RCS750

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Beschermingsklasse | IP 30 |
| Beschermingsklasse | IP 30 |

### Keurmerken en classificaties

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| CE-markering   | Ja                              |
| CE-markering   | Ja                              |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 850<br>°C, duur 5 s |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 850<br>°C, duur 5 s |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name                | Accessoirekleur |
|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 8711559149806 | RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)  | Wit             |
| 8711559149820 | RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)  | Wit             |
| 8711559381107 | RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)   | Wit             |
| 8711559381114 | RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)   | Wit             |
| 8711559381121 | RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)   | Wit             |
| 8711559381138 | RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)   | Wit             |
| 8711559381060 | RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)  | Aluminium       |
| 8711559381077 | RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)  | Aluminium       |
| 8711559381084 | RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)  | Aluminium       |
| 8711559381091 | RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)  | Aluminium       |
| 8711559149790 | RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1) | Aluminium       |
| 8711559149813 | RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1) | Aluminium       |
| 8711559798516 | RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)   | Zwart           |
| 8711559798523 | RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)   | Zwart           |
| 8711559798530 | RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)   | Zwart           |
| 8711559798547 | RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)   | Zwart           |

