



# CoreLine Recessed Spot gen2 - Voor elk project waar licht het verschil maakt.

## CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Inbouwspot gen2 maakt de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Het modulaire ontwerp maakt een "configureer om te passen" optie mogelijk die beter aansluit op je specifieke behoeften. Het assortiment biedt een ruime keuze aan lichtkleuren (CCT), lichtopbrengst, kleurafwerking, frametypen en aansluitmogelijkheden. Het compacte en lichte ontwerp van CoreLine Recessed Spot gen2, altijd voorzien van een insteekconnector die bedrading in/uitlussen mogelijk maakt en een breed scala aan draaddiameters/doorsnede ondersteunt, maakt installatie probleemloos. De hoge lichtkwaliteit, talrijke aansluitmogelijkheden, lange levensduur van de armatuur en hoge systeemefficiëntie maken van CoreLine Recessed Spot gen2 een ideale accentoplossing voor je spots binnenshuis.

### Voordelen

- Diversiteit dankzij een modulaair ontwerp, geschikt voor een groot aantal toepassingen
- Opmerkelijk eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Compact en licht productontwerp met materialen en afwerking van hoge kwaliteit
- Goede lichtkwaliteit
- Goede prestaties
- Goede prijs-kwaliteitverhouding

## CoreLine Recessed Spot gen2

### Kenmerken

- Verkrijgbaar in vaste of verstelbare uitvoeringen
- CE-, UKCA- en ENEC-gecertificeerd
- Witte, zwarte of aluminium afwerking
- 650, 900 of 1200 lumen (systeemrendement)
- L70 bij 50.000 uur
- Systeemrendement van 88-107 lm/w, afhankelijk van configuratie
- Kleurweergave-index, CRI >80
- Standaard kleurafwijking, SDCM < 3
- Gecorreleerde lichtkleurtemperatuur van 2700K, 3000 K of 4000 K
- LED-modules met sprankelende lensoptieken
- Chip-On-Board (COB) LED-lampen
- Verscheidene uitwisselbare frame-accessoires
- Alle configuraties ondersteunen een basis isolatiebedekking volgens IEC 60598-1:edit 8.1
- Verschillende connectiviteitsopties: faseafsnijding (PSR), DALI (PSD) of Interact Pro (WIA)
- Dimbare LED driver met hoge prestaties (PSR), compatibel met de meeste muurdimmers op de markt
- Er zijn voor HaloX® 100 betonnen installatiebehuizingen compatibele opties verkrijgbaar


### Toepassing

- Horeca
- Winkels
- Kantoren
- Woningen
- Horeca
- Breed scala aan algemene verlichtingstoepassingen voor binnen
- Gangen
- Vergaderruimten
- Badkamers en toiletten
- Ontspanningsruimten
- Schappen en kasten

### Waarschuwingen en veiligheid









- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten, per montageinstructies van het product.

### Maatschets



# CoreLine Recessed Spot gen2

## Maatschets



# CoreLine Recessed Spot gen2

## Productgegevens



CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS140B-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed\_Spot-RS141B-  
DPP.TIF



CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS140B\_Fixed\_ALU-DPP.TIF




CoreLine\_Recessed\_Spot-  
RS141B\_Adjustable\_ALU-DPP.TIF



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix WH  
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix WH  
DDP

# CoreLine Recessed Spot gen2


## Productgegevens



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm Fix ALU  
DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 1200lm Adjustable PSD  
WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm PSD Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm PSR Fix



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 650-950lm Fix

# CoreLine Recessed Spot gen2


## Productgegevens



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 650-900lm PSR  
Adjustable




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 1200lm Adjustable WIA  
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm WIA Adjustable



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable ALU DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D78mm 1200lm PSR Adjustable

# CoreLine Recessed Spot gen2

## Algemene informatie

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Driver/VSA inbegrepen | Ja     |
| Lichtbron vervangbaar | Ja     |
| Aantal VSA's          | 1 unit |

## Gegevens lichttechniek

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Bundelhoek lichtbron      | 120 graden   |
| Kleurweergave-index (CRI) | >80          |
| Optiektype                | Brede bundel |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| IEC beschermingsklasse                | Veiligheidsklasse II |
| Ingangsspanning                       | 220 tot 240 V        |
| Ingangsfrequentie                     | 50 or 60 Hz          |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Nee                  |

## Dimbaarheid en regelsystemen

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Dimbaar            | Ja                                   |
| Maximaal dimniveau | 10% (afhankelijk van de dimmer, ELV) |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                  |      |
|------------------|------|
| IK-classificatie | IK03 |
|------------------|------|

## Keurmerken en classificaties

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Bereik omgevingstemperatuur   | 0 tot +35 °C                                   |
| CE-markering                  | Ja   |
| ENEC-markering                | ENEC-markering                                 |
| Brandbaarheidsmarkering       | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Gloeidraadtest                | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 1  |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4  |

## Initiële prestaties (conform IEC)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
|------------------------|--------|

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name                       | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 8719514548268 | RS150B LED6-WB-/830 D78<br>PSR PI6 WH   | 3000 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |
| 8719514548275 | RS150B LED6-WB-/840 D78<br>PSR PI6 WH   | 4000 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |
| 8719514548282 | RS150B LED9-WB-/830 D78<br>PSR PI6 WH   | 3000 K                                | 88 lm/W                         | 900 lm      |
| 8719514548299 | RS150B LED9-WB-/840 D78<br>PSR PI6 WH   | 4000 K                                | 88 lm/W                         | 900 lm      |
| 8719514548305 | RS150B LED12-WB-/830 D78<br>PSR PI6 WH  | 3000 K                                | 98 lm/W                         | 1.200 lm    |
| 8719514548312 | RS150B LED12-WB-/840 D78<br>PSR PI6 WH  | 4000 K                                | 98 lm/W                         | 1.200 lm    |
| 8719514548114 | RS151B LED6-WB-/830 D78<br>PSR PI6 WH   | 3000 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |
| 8719514548138 | RS151B LED6-WB-/840 D78<br>PSR PI6 WH   | 4000 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |
| 8719514548169 | RS151B LED9-WB-/830 D78<br>PSR PI6 WH   | 3000 K                                | 88 lm/W                         | 900 lm      |
| 8719514548183 | RS151B LED9-WB-/840 D78<br>PSR PI6 WH   | 4000 K                                | 88 lm/W                         | 900 lm      |
| 8719514548190 | RS151B LED12-WB-/830 D78<br>PSR PI6 WH  | 3000 K                                | 98 lm/W                         | 1.200 lm    |
| 8719514548213 | RS151B LED12-WB-/840 D78<br>PSR PI6 WH  | 4000 K                                | 98 lm/W                         | 1.200 lm    |
| 8719514548220 | RS151B LED12-WB-/830 D78<br>WIA PI6 WH  | 3000 K                                | 100 lm/W                        | 1.200 lm    |
| 8719514548237 | RS151B LED12-WB-/840 D78<br>WIA PI6 WH  | 4000 K                                | 100 lm/W                        | 1.200 lm    |
| 8719514548251 | RS151B LED12-WB-/840 D78<br>PSD PI10 WH | 4000 K                                | 98 lm/W                         | 1.200 lm    |
| 8719514938205 | RS150B LED6-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU  | 3000 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |
| 8719514938212 | RS150B LED9-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU  | 3000 K                                | 88 lm/W                         | 900 lm      |
| 8719514938229 | RS150B LED12-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU | 3000 K                                | 98 lm/W                         | 1.200 lm    |
| 8719514941663 | RS150B LED6-WB-/840 D78<br>PSR PI6 ALU  | 4000 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |
| 8719514941670 | RS150B LED6-WB-/827 D78<br>PSR PI6 ALU  | 2700 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |
| 8719514938182 | RS151B LED9-WB-/840 D78<br>PSR PI6 ALU  | 4000 K                                | 88 lm/W                         | 900 lm      |
| 8719514938199 | RS151B LED12-WB-/840 D78<br>PSR PI6 ALU | 4000 K                                | 98 lm/W                         | 1.200 lm    |
| 8719514548121 | RS151B LED6-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU  | 3000 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |
| 8719514548145 | RS151B LED6-WB-/840 D78<br>PSR PI6 ALU  | 4000 K                                | 90 lm/W                         | 650 lm      |

## CoreLine Recessed Spot gen2

| Order Code    | Full Product Name                       | Gecorreleerde<br>kleurtemperatuur<br>(nom.) | Lichtrendement<br>(gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
|---------------|---|---|------------------------------------|-------------|
| 8719514548152 | RS151B LED6-WB-/827 D78<br>PSR PI6 ALU  | 2700 K                                      | 90 lm/W                            | 650 lm      |
| 8719514548176 | RS151B LED9-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU  | 3000 K                                      | 88 lm/W                            | 900 lm      |
| 8719514548206 | RS151B LED12-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU | 3000 K                                      | 98 lm/W                            | 1.200 lm    |
| 8719514548244 | RS151B LED12-WB-/830 D78<br>PSD PI10 WH | 3000 K                                      | 98 lm/W                            | 1.200 lm    |
| 8719514940987 | RS155B LED6-WB-/830 D68<br>PSR PI6 ALU  | 3000 K                                      | 104 lm/W                           | 750 lm      |
| 8719514941014 | RS155B LED9-WB-/830 D68<br>PSR PI6 ALU  | 3000 K                                      | 98 lm/W                            | 1.000 lm    |
| 8719514941045 | RS155B LED12-WB-/830 D68<br>PSR PI6 ALU | 3000 K                                      | 105 lm/W                           | 1.300 lm    |
| 8719514941687 | RS155B LED6-WB-/840 D68<br>PSR PI6 ALU  | 4000 K                                      | 110 lm/W                           | 800 lm      |
| 8719514941694 | RS155B LED6-WB-/827 D68<br>PSR PI6 ALU  | 2700 K                                      | 100 lm/W                           | 720 lm      |
| 8719514940796 | RS156B LED6-WB-/830 D68<br>PSR PI6 WH   | 3000 K                                      | 104 lm/W                           | 750 lm      |
| 8719514940819 | RS156B LED6-WB-/840 D68<br>PSR PI6 WH   | 4000 K                                      | 110 lm/W                           | 800 lm      |
| 8719514940857 | RS156B LED9-WB-/830 D68<br>PSR PI6 WH   | 3000 K                                      | 98 lm/W                            | 1.000 lm    |
| 8719514940871 | RS156B LED9-WB-/840 D68<br>PSR PI6 WH   | 4000 K                                      | 105 lm/W                           | 1.080 lm    |
| 8719514940895 | RS156B LED12-WB-/830 D68<br>PSR PI6 WH  | 3000 K                                      | 105 lm/W                           | 1.300 lm    |
| 8719514940918 | RS156B LED12-WB-/840 D68<br>PSR PI6 WH  | 4000 K                                      | 112 lm/W                           | 1.380 lm    |
| 8719514940932 | RS156B LED12-WB-/830 D68<br>WIA PI6 WH  | 3000 K                                      | 108 lm/W                           | 1.300 lm    |
| 8719514940949 | RS156B LED12-WB-/840 D68<br>WIA PI6 WH  | 4000 K                                      | 115 lm/W                           | 1.380 lm    |
| 8719514940956 | RS156B LED12-WB-/830 D68<br>PSD PI10 WH | 3000 K                                      | 105 lm/W                           | 1.300 lm    |
| 8719514940963 | RS156B LED12-WB-/840 D68<br>PSD PI10 WH | 4000 K                                      | 112 lm/W                           | 1.380 lm    |
| 8719514940970 | RS155B LED6-WB-/830 D68<br>PSR PI6 WH   | 3000 K                                      | 104 lm/W                           | 750 lm      |
| 8719514940994 | RS155B LED6-WB-/840 D68<br>PSR PI6 WH   | 4000 K                                      | 110 lm/W                           | 800 lm      |
| 8719514941007 | RS155B LED9-WB-/830 D68<br>PSR PI6 WH   | 3000 K                                      | 98 lm/W                            | 1.000 lm    |
| 8719514941021 | RS155B LED9-WB-/840 D68<br>PSR PI6 WH   | 4000 K                                      | 105 lm/W                           | 1.080 lm    |
| 8719514941038 | RS155B LED12-WB-/830 D68<br>PSR PI6 WH  | 3000 K                                      | 105 lm/W                           | 1.300 lm    |
| 8719514941052 | RS155B LED12-WB-/840 D68<br>PSR PI6 WH  | 4000 K                                      | 112 lm/W                           | 1.380 lm    |

## CoreLine Recessed Spot gen2

| Order Code    | Full Product Name                       | Gecorreleerde           |                                 | Lichtstroom |
|---------------|---|-------------------------|---------------------------------|-------------|
|               |   | kleurtemperatuur (nom.) | Lichtrendement (gespec.) (nom.) |             |
| 8719514940802 | RS156B LED6-WB-/830 D68<br>PSR PI6 ALU  | 3000 K                  | 104 lm/W                        | 750 lm      |
| 8719514940826 | RS156B LED6-WB-/840 D68<br>PSR PI6 ALU  | 4000 K                  | 110 lm/W                        | 800 lm      |
| 8719514940833 | RS156B LED6-WB-/827 D68<br>PSR PI6 ALU  | 2700 K                  | 100 lm/W                        | 720 lm      |
| 8719514940864 | RS156B LED9-WB-/830 D68<br>PSR PI6 ALU  | 3000 K                  | 98 lm/W                         | 1.000 lm    |
| 8719514940888 | RS156B LED9-WB-/840 D68<br>PSR PI6 ALU  | 4000 K                  | 105 lm/W                        | 1.080 lm    |
| 8719514940901 | RS156B LED12-WB-/830 D68<br>PSR PI6 ALU | 3000 K                  | 105 lm/W                        | 1.300 lm    |
| 8719514940925 | RS156B LED12-WB-/840 D68<br>PSR PI6 ALU | 4000 K                  | 112 lm/W                        | 1.380 lm    |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                    | Energieverbruik | Order Code    | Full Product Name                    | Energieverbruik |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| 8719514548268 | RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH   | 7,2 W           | 8719514940987 | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           |
| 8719514548275 | RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH   | 7,2 W           | 8719514941014 | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU  | 10,2 W          |
| 8719514548282 | RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH   | 10,2 W          | 8719514941045 | RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU | 12,3 W          |
| 8719514548299 | RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH   | 10,2 W          | 8719514941687 | RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           |
| 8719514548305 | RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH  | 12,3 W          | 8719514941694 | RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           |
| 8719514548312 | RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH  | 12,3 W          | 8719514940796 | RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH   | 7,2 W           |
| 8719514548114 | RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH   | 7,2 W           | 8719514940819 | RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH   | 7,2 W           |
| 8719514548138 | RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH   | 7,2 W           | 8719514940857 | RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH   | 10,2 W          |
| 8719514548169 | RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH   | 10,2 W          | 8719514940871 | RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH   | 10,2 W          |
| 8719514548183 | RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH   | 10,2 W          | 8719514940895 | RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH  | 12,3 W          |
| 8719514548190 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH  | 12,3 W          | 8719514940918 | RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH  | 12,3 W          |
| 8719514548213 | RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH  | 12,3 W          | 8719514940932 | RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH  | 12 W            |
| 8719514548220 | RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH  | 12 W            | 8719514940949 | RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH  | 12 W            |
| 8719514548237 | RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH  | 12 W            | 8719514940956 | RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH | 12,3 W          |
| 8719514548251 | RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH | 12,3 W          | 8719514940963 | RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH | 12,3 W          |
| 8719514938205 | RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           | 8719514940970 | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH   | 7,2 W           |
| 8719514938212 | RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU  | 10,2 W          | 8719514940994 | RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH   | 7,2 W           |
| 8719514938229 | RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU | 12,3 W          | 8719514941007 | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH   | 10,2 W          |
| 8719514941663 | RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           | 8719514941021 | RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH   | 10,2 W          |
| 8719514941670 | RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           | 8719514941038 | RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH  | 12,3 W          |
| 8719514938182 | RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU  | 10,2 W          | 8719514941052 | RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH  | 12,3 W          |
| 8719514938199 | RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU | 12,3 W          | 8719514940802 | RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           |
| 8719514548121 | RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           | 8719514940826 | RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           |
| 8719514548145 | RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           | 8719514940833 | RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           |
| 8719514548152 | RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU  | 7,2 W           | 8719514940864 | RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU  | 10,2 W          |
| 8719514548176 | RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU  | 10,2 W          | 8719514940888 | RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU  | 10,2 W          |
| 8719514548206 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU | 12,3 W          | 8719514940901 | RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU | 12,3 W          |
| 8719514548244 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH | 12,3 W          | 8719514940925 | RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU | 12,3 W          |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

## CoreLine Recessed Spot gen2

| Order Code    | Full Product Name                       | Kleur     |                    |
|---------------|---|-----------|--------------------|
|               |   | behuizing | Beschermingsklasse |
| 8719514548268 | RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514548275 | RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514548282 | RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514548299 | RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514548305 | RS150B LED12-WB-/830 D78<br>PSR PI6 WH  | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514548312 | RS150B LED12-WB-/840 D78<br>PSR PI6 WH  | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514548114 | RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514548138 | RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514548169 | RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514548183 | RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514548190 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR<br>PI6 WH  | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514548213 | RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR<br>PI6 WH  | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514548220 | RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA<br>PI6 WH  | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514548237 | RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA<br>PI6 WH  | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514548251 | RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD<br>PI10 WH | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514938205 | RS150B LED6-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514938212 | RS150B LED9-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514938229 | RS150B LED12-WB-/830 D78<br>PSR PI6 ALU | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514941663 | RS150B LED6-WB-/840 D78<br>PSR PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514941670 | RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514938182 | RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514938199 | RS151B LED12-WB-/840 D78<br>PSR PI6 ALU | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514548121 | RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514548145 | RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514548152 | RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514548176 | RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514548206 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR<br>PI6 ALU | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514548244 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD<br>PI10 WH | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940987 | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514941014 | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514941045 | RS155B LED12-WB-/830 D68<br>PSR PI6 ALU | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514941687 | RS155B LED6-WB-/840 D68<br>PSR PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514941694 | RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/65           |
| 8719514940796 | RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940819 | RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940857 | RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940871 | RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940895 | RS156B LED12-WB-/830 D68<br>PSR PI6 WH  | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940918 | RS156B LED12-WB-/840 D68<br>PSR PI6 WH  | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940932 | RS156B LED12-WB-/830 D68<br>WIA PI6 WH  | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940949 | RS156B LED12-WB-/840 D68<br>WIA PI6 WH  | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940956 | RS156B LED12-WB-/830 D68<br>PSD PI10 WH | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940963 | RS156B LED12-WB-/840 D68<br>PSD PI10 WH | Wit       | IP 20/44           |
| 8719514940970 | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514940994 | RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514941007 | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514941021 | RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR<br>PI6 WH   | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514941038 | RS155B LED12-WB-/830 D68<br>PSR PI6 WH  | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514941052 | RS155B LED12-WB-/840 D68<br>PSR PI6 WH  | Wit       | IP 20/65           |
| 8719514940802 | RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/44           |

## CoreLine Recessed Spot gen2

| Order Code    | Full Product Name                      | Kleur     |                    |
|---------------|--|-----------|--------------------|
|               |  | behuizing | Beschermingsklasse |
| 8719514940826 | RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR<br>PI6 ALU | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514940833 | RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR<br>PI6 ALU | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514940864 | RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR<br>PI6 ALU | Aluminium | IP 20/44           |

| Order Code    | Full Product Name                       | Kleur     |                    |
|---------------|---|-----------|--------------------|
|               |   | behuizing | Beschermingsklasse |
| 8719514940888 | RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR<br>PI6 ALU  | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514940901 | RS156B LED12-WB-/830 D68<br>PSR PI6 ALU | Aluminium | IP 20/44           |
| 8719514940925 | RS156B LED12-WB-/840 D68<br>PSR PI6 ALU | Aluminium | IP 20/44           |

### Initiële prestaties (conform IEC)




| Order Code    | Full Product Name                       | Aanvankelijke kleurkwaliteit |
|---------------|---|------------------------------|
| 8719514548268 | RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6<br>WH   | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548275 | RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6<br>WH   | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548282 | RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6<br>WH   | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548299 | RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6<br>WH   | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548305 | RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6<br>WH  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548312 | RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6<br>WH  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548114 | RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6<br>WH   | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548138 | RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6<br>WH   | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548169 | RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6<br>WH   | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548183 | RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6<br>WH   | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548190 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6<br>WH  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548213 | RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6<br>WH  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548220 | RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6<br>WH  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548237 | RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6<br>WH  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548251 | RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10<br>WH | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514938205 | RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514938212 | RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514938229 | RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6<br>ALU | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514941663 | RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514941670 | RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.46, 0.41) SDCM <5         |

| Order Code    | Full Product Name                       | Aanvankelijke kleurkwaliteit |
|---------------|---|------------------------------|
| 8719514938182 | RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514938199 | RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6<br>ALU | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548121 | RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548145 | RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514548152 | RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.46, 0.41) SDCM <5         |
| 8719514548176 | RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6<br>ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548206 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6<br>ALU | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514548244 | RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10<br>WH | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514940987 | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514941014 | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514941045 | RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6<br>ALU | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514941687 | RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514941694 | RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.46, 0.41) SDCM <5         |
| 8719514940796 | RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6<br>WH   | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514940819 | RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6<br>WH   | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514940857 | RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6<br>WH   | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514940871 | RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6<br>WH   | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514940895 | RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6<br>WH  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514940918 | RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6<br>WH  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514940932 | RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6<br>WH  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |

# CoreLine Recessed Spot gen2

| Order Code    | Full Product Name                       | Aanvankelijke kleurkwaliteit | Order Code    | Full Product Name                       | Aanvankelijke kleurkwaliteit |
|---------------|---|------------------------------|---------------|---|------------------------------|
| 8719514940949 | RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6<br>WH  | (0.38, 0.38) SDCM <5         | 8719514941052 | RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6<br>WH  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514940956 | RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10<br>WH | (0.43, 0.40) SDCM <5         | 8719514940802 | RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514940963 | RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10<br>WH | (0.38, 0.38) SDCM <5         | 8719514940826 | RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514940970 | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6<br>WH   | (0.43, 0.40) SDCM <5         | 8719514940833 | RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.46, 0.41) SDCM <5         |
| 8719514940994 | RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6<br>WH   | (0.38, 0.38) SDCM <5         | 8719514940864 | RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514941007 | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6<br>WH   | (0.43, 0.40) SDCM <5         | 8719514940888 | RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6<br>ALU  | (0.38, 0.38) SDCM <5         |
| 8719514941021 | RS155B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6<br>WH   | (0.38, 0.38) SDCM <5         | 8719514940901 | RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6<br>ALU | (0.43, 0.40) SDCM <5         |
| 8719514941038 | RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6<br>WH  | (0.43, 0.40) SDCM <5         | 8719514940925 | RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6<br>ALU | (0.38, 0.38) SDCM <5         |




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401810384

Polar Normal (separate) - 911401810584

Polar Normal (separate) - 911401810484



Polar Normal (separate) - 911401810684

Polar Normal (separate) - 911401810784

Polar Normal (separate) - 911401824484











# CoreLine Recessed Spot gen2

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - 911401899482

Polar Normal (separate) - 911401899382

