



GreenSpace Accent Fixed Gen2 – Huollettava ja päivitettävä alasvalo myymälätiloihin

GreenSpace Accent Fixed Gen2

GreenSpace Accent Fixed Gen2 tuo vähittäismyymälöihin yliveraisen valon laadun sekä PerfectAccent-optiikan markkinoiden johtavan energiatehokkuuden edullisessa ja kestävässä korostusallasvalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-moduulin ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. GreenSpace Accent Fixed Gen2 auttaa näin tukemaan elinkaarivalaistusta. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Saatavilla on tuoreen ruoan LED-valoreseptejä, jotka pidentävät säilyvyyttä, parantavat ruoan visuaalista ilmettä, vähentävät ruokahävikkiä ja lisäävät myyntiä. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-valoresepteistä.

Hyödyt

- Enemmän loistetta ja miellyttävämpi valo PerfectAccent-optiikan avulla
- Pidennä tuotteen käyttöikää helpoilla huolloilla ja päivityksillä
- Selkeän ja ajattoman muotoilun ansiosta valaisin sulautuu kattoon

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Ominaisuudet

- Huollettavissa ja päivitettävissä vakio työkaluilla
- Varustettu uusimmalla PerfectAccent-heijastinoptiikalla
- Pienempi hiilijalanjälki korkean tehokkuuden ansiosta
- Saatavilla elintarvikkeiden LED-valoreseptillä ja LED-sävyvaihtoehdoilla
- Langallisia (DALI) ja langattomia liitäntävaihtoehtoja
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)


Käyttökohteet

- Supermarketit ja hypermarketit
- Suuret vähittäismyymälät
- Ostoskeskukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasiä. Etulasiä käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon aikana tuote on sammutettava ja jäähdytettävä.
- Tuote on asennettava käsivarren ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä.

Mittapiirros



Tuotetiedot

GreenSpace Accent Fixed is fully serviceable and upgradeable

RS350B GreenSpace Accent Fixed White standard

RS350B GreenSpace Accent Fixed White painted



GreenSpace Accent Fixed Gen2

Tuotetiedot

RS350B GreenSpace Accent Fixed
Black standard



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
-------------------------	-------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Räjähdyshaarallisuusluokka	-
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvalaistus	Ei
-------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
-----------------------	-------------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	RS350B
--------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	133 lm/W	2 600 lm
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	137 lm/W	4 100 lm
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	125 lm/W	4 000 lm
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	5000 K	>90	130 lm/W	2 600 lm
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2 700 lm
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2 700 lm
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	2 800 lm
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	2 600 lm
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	3000 K	>90	112 lm/W	2 800 lm
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 000 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Erittäin leveä keila	910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Leveä valokeila

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Leveä valokeila
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Keskileveä valokeila
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Keskileveä valokeila
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Leveä valokeila
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Keskileveä valokeila
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Leveä valokeila
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Kyllä	10%
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Kyllä	10%
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Kyllä	10%
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Kyllä	10%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Kyllä	10%
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Kyllä	10%
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Kyllä	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Musta
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Musta
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Musta
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Valkoinen
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Valkoinen




Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Valkoinen
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Valkoinen
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Valkoinen
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Valkoinen
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102745

Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102740




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102748



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102741

Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102744

Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102746




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102743

Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102749

Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102742

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - RS350BI -
910505102747**

