



GreenSpace Accent Fixed Gen2: En användbar och uppgraderingsbar downlight för detaljhandeln

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Med GreenSpace Accent Fixed Gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare uppleva den överlägsna ljus kvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar downlight för accent-belysning. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Fixed Gen2 användas för cirkulär belysning. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. LED-belysningskoncept för färska livsmedel finns för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på vår katalogs kläder- och livsmedelssidor.

Fördelar

- PerfectAccent-optiken ger lite mer gnista till butiken och ljus som är behagligt för ögonen
- Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar
- Den neutrala och stilrena produktdesignen ger taket ett sömlöst utseende

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Funktioner

- Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg
- Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken
- Minskat koldioxidavtryck tack vare hög effektivitet
- LED-belysningskoncept för fräska livsmedel och LED-utföranden finns
- Trådbundna (DALI) och trådlösa alternativ för uppkoppling
- Frontglas som tillval (rekommenderas för dammiga miljöer)


Användning

- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor
- Gallerior

Varning och Säkerhet

- Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flux bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.
- Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra lysdiodlampan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och svalna.
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Manipulering av produkten när den är varm är endast möjlig med en isolerad handske.

Måttskiss



Produktinformation



GreenSpace Accent Fixed is fully serviceable and upgradeable



RS350B GreenSpace Accent Fixed White standard

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Produktinformation

RS350B GreenSpace Accent Fixed
White painted



RS350B GreenSpace Accent Fixed
Black standard



Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
------------------------------	-------

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Mekanik och armaturhus

Riskklass, explosioner	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Nöddrift

Central nödbelysning	Nej
----------------------	-----

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	0,9

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
------------------------	-------------

Produktdata

Produktfamiljens kod	RS350B
----------------------	--------

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	131 lm/W	2 600 lm
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	135 lm/W	4 100 lm
910505102749	RS350B 39S/ PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	127 lm/W	4 000 lm
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3 000 lm
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2 800 lm
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2 700 lm
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	142 lm/W	2 800 lm
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2700 K	>80	125 lm/W	2 600 lm
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	3000 K	>90	111 lm/W	2 800 lm
910505102748	RS350B 39S/ PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	4 000 lm

Ljusteknik (2/2)

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Mycket bredstrålande ljusfördelning
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Medelstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	33 W
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	30 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Ja	10%
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Ja	10%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Ja	10%
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Ja	10%
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Ja	1%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	Svart
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	Svart
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Svart
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Vit
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Vit


Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	Vit
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	Vit
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Vit
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Vit
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102740	RS350B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102747	RS350B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102749	RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102744	RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102746	RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102741	RS350B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102742	RS350B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102743	RS350B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102745	RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102748	RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102745




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102740




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102748




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102741




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102744




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102746



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102743




Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102749



Polar Normal (separate) - RS350BI - 910505102742

GreenSpace Accent Fixed Gen2

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - RS350BI -
910505102747**

