



# GreenSpace Accent Elbow Gen2 – Huollettava, päivitettävä ja suunnattava korostusallasvalo myymälätiloihin

## GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2 tuo vähittäismyymälöihin yliveraisen valon laadun sekä PerfectAccent-optiikan markkinoiden johtavan energiatehokkuuden edullisessa ja kestävässä korostusallasvalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-moduulin ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Elbow Gen2 tukee kiertotaloutta. Valaisimen kääntyvä spottipää varmistaa, että valo voidaan kohdistaa haluttuun paikkaan.

Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Saatavilla on tuoreen ruoan LED-valoreseptejä, jotka pidentävät säilyvyyttä, parantavat ruoan visuaalista ilmettä, vähentävät ruokahävikkiä ja lisäävät myyntiä. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-valoresepteistä.

# GreenSpace Accent Elbow Gen2

## Hyödyt

- Enemmän loistetta ja miellyttävämpi valo PerfectAccent-optiikan avulla
- Pidennä tuotteen käyttöikää helpoilla huolloilla ja päivityksillä
- Selkeän ja ajattoman muotoilun ansiosta valaisin sulautuu kattoon
- Valon suunnattavuus mahdollistaa monipuolisen valaistuksen

## Ominaisuudet

- Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla
- Varustettu uusimmalla PerfectAccent-heijastinoptiikalla
- Pienempi hiilijalanjälki korkean tehokkuuden ansiosta
- Saatavilla elintarvikkeiden LED-valoresepteillä ja LED-sävyvaihtoehdoilla
- Langallisia (DALI) ja langattomia liitäntävaihtoehtoja
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

## Käyttökohteet

- Supermarketit ja hypermarketit
- Suuret vähittäismyymälät
- Ostoskeskukset

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon aikana tuote on sammutettava ja jäähdytettävä.
- Tuote on asennettava käsivarren ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä.


## Versions



RS352B GreenSpace Accent Elbow Black

# GreenSpace Accent Elbow Gen2

## Mittapiirros



## Tuotetiedot

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow  
Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow  
White



# GreenSpace Accent Elbow Gen2

## Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	2 yksikköä
Huoltotunniste	Kyllä

## Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
-------------------------	-------

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

## Mekaaniset tiedot ja runko

Räjähdyssvaarallisuusluokka	-
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

## Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvalaistus	Ei
-------------------------------	----

## Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
-----------------------	-------------

## Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	RS352B
--------------------	--------

## Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2 700 lm
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	2 800 lm
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	2700 K	>80	127 lm/W	2 600 lm
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	5000 K	>90	130 lm/W	2 600 lm
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	3000 K	>90	112 lm/W	2 800 lm
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	2200 K	>80	97 lm/W	2 700 lm
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 000 lm
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	133 lm/W	2 600 lm
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	137 lm/W	4 100 lm
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	125 lm/W	4 000 lm

## Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Leveä valokeila	910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Keskileveä valokeila
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Leveä valokeila	910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Leveä valokeila
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Keskileveä valokeila	910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Erittäin leveä keila
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Keskileveä valokeila	910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Leveä valokeila
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Leveä valokeila	910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Leveä valokeila

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W	910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	20 W
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W	910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	25 W
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	20,5 W	910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	28 W

# GreenSpace Accent Elbow Gen2

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

## Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Kyllä	10%
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Kyllä	10%
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Kyllä	10%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Kyllä	10%
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Kyllä	1%
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Kyllä	10%
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Kyllä	10%

## Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	Valkoinen
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	Valkoinen
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	Valkoinen
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	Valkoinen
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	Valkoinen




Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	Valkoinen
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Valkoinen
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	Musta
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	Musta
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Musta

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102761	RS352B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102762	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102763	RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102764	RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102765	RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102766	RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102768	RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102760	RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102767	RS352B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102769	RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI -  
910505102766

Polar Normal (separate) - RS352BI -  
910505102762


Polar Normal (separate) - RS352BI -  
910505102763

# GreenSpace Accent Elbow Gen2


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102764

## GreenSpace Accent Elbow Gen2

