



GreenSpace Accent Elbow Gen2: En servicevennlig, oppgraderbar og uttrekkbar aksent-downlight for detaljhandel

GreenSpace Accent Elbow Gen2

GreenSpace Accent Elbow Gen2 gir butikkeiere og bygningsoperatører overlegen lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet med PerfectAccent-optikken i denne rimelige og bærekraftige aksentdownlighten. Vedlikehold og oppgraderinger av driver, LED og optikk er enkelt og krever kun standardverktøy. På grunn av dette kan GreenSpace Accent Elbow Gen2 støtte en sirkulær belysningsinstallasjon. Spothodet i armaturen, som kan trekkes ut og roteres, gjør at du kan sikte lyset dit du trenger det. I tillegg til dimmealternativer er flere systemintegrasjonsalternativer tilgjengelige, inkludert kablet og trådløst. Lysoppskrifter for fersk mat kan fås og dette kan gi forlenget holdbarhet, i tillegg til bedre visuell representasjon av mat, reduksjon av matsvinn og økt salg. Se mote- og matkatalogsidene våre for å finne ut mer om lysoppskriftene PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Fordeler

- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-optikk
- Forleng produktets levetid med enkelt vedlikehold og oppgraderinger
- Den nøytrale og rene designen gjør at produktet går i ett med taket
- Siktefrihet gir fleksibilitet i butikken

Funksjoner

- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektoroptikk
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Tilgjengelig med LED-lysprofiler for matvarer
- Kablede (DALI) og trådløse tilkoblingsmuligheter
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

Søknad

- Supermarkeder og hypermarkeder
- Storhandel
- Kjøpesentre

Warnings and safety

- Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske.


Versions



RS352B GreenSpace Accent Elbow Black

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Målskisse



Produkt detaljer

GreenSpace Accent Elbow is fully serviceable and upgradeable

RS352B GreenSpace Accent Elbow Black



RS352B GreenSpace Accent Elbow White



GreenSpace Accent Elbow Gen2

Generell informasjon

| | |
|-----------------------|-----------|
| Driver inkludert | Ja |
| Antall utstyrsenheter | 2 enheter |
| Service Tag | Ja |

Teknisk belysning

| | |
|------------------------------|--------------|
| Lyskjeglevinkel for lyskilde | 120 grad(er) |
|------------------------------|--------------|

Drift og elektronikk

| | |
|------------------------------|---------------------|
| IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II |
| Inngangsspenning | 220 til 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Egnet for tilfeldig veksling | Nei |

Mekanikk og innfatning

| | |
|-------------------------------|------|
| Eksplisjonsfare-klasse | - |
| Mekanisk støtteskyttelseskode | IK02 |
| Ingress beskyttelseskode | IP20 |

Nøddrift

| | |
|----------------------|-----|
| Sentral nødbelysning | Nei |
|----------------------|-----|

Godkjenning og bruksområde

| | |
|-----------------------------------|--|
| For omgivelsestemperaturer mellom | +10 til +35 °C |
| CE-merke | Ja |
| ENEC-merke | ENEC-merke |
| Brennbarhetsmerke | - |
| Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek |
| Flimmerverdi (PstLM) | 0,9 |

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

| | |
|-------------------|-------------|
| Lysstrømtoleranse | -10% / +10% |
|-------------------|-------------|

Produktdata

| | |
|------------------|--------|
| Produktseriekode | RS352B |
|------------------|--------|

Teknisk belysning (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Korrelert | | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Lysytelse |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | fargetemperatur (nom.) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) | | |
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | 3000 K | >80 | 138 lm/W | 2 700 lm |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | >80 | 143 lm/W | 2 800 lm |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | 2700 K | >80 | 127 lm/W | 2 600 lm |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | 5000 K | >90 | 130 lm/W | 2 600 lm |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | 3000 K | >90 | 112 lm/W | 2 800 lm |
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | 2200 K | >80 | 97 lm/W | 2 700 lm |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 3000 K | >90 | 125 lm/W | 4 000 lm |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | 2700 K | >80 | 133 lm/W | 2 600 lm |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | 3000 K | >80 | 137 lm/W | 4 100 lm |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | 3000 K | >90 | 125 lm/W | 4 000 lm |

Teknisk belysning (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Optikktype | Order Code | Full Product Name | Optikktype |
|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | Bredstrålet | 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | Mellomstrålet |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | Bredstrålet | 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Bredstrålet |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | Mellomstrålet | 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | Svært bredstrålet |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | Mellomstrålet | 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | Bredstrålet |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Bredstrålet | 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | Bredstrålet |

Drift og elektronikk

| Order Code | Full Product Name | Effektforbruk | Order Code | Full Product Name | Effektforbruk |
|--------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | 19,6 W | 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | 20,5 W |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | 19,6 W | 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | 20 W |

GreenSpace Accent Elbow Gen2

| Order Code | Full Product Name | Effektforbruk |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | 25 W |
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | 28 W |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | 32 W |

| Order Code | Full Product Name | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------|---------------|
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | 19,6 W |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | 30 W |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | 32 W |

Kontroller og dimming

| Order Code | Full Product Name | Kan dimmes | Maksimalt dimmenivå |
|--------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | Nei | Ikke relevant |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | Nei | Ikke relevant |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | Ja | 10% |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | Ja | 10% |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Ja | 10% |

| Order Code | Full Product Name | Kan dimmes | Maksimalt dimmenivå |
|--------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | Ja | 10% |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Ja | 1% |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | Nei | Ikke relevant |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | Ja | 10% |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | Ja | 10% |

Mekanikk og innfatning

| Order Code | Full Product Name | Innfatningsfarge |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | Hvit |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | Hvit |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | Hvit |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | Hvit |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | Hvit |


| Order Code | Full Product Name | Innfatningsfarge |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | Hvit |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | Hvit |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | Svart |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | Svart |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | Svart |

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


| Order Code | Full Product Name | Innledende kromatisitet |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 910505102761 | RS352B 27S/830 PSU-E WB WH | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 910505102762 | RS352B 27S/840 PSU-E WB WH | (0.382, 0.380) SDCM <2 |
| 910505102763 | RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 910505102764 | RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH | (0.343, 0.331) SDCM <3 |
| 910505102765 | RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |

| Order Code | Full Product Name | Innledende kromatisitet |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 910505102766 | RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH | (0.478, 0.382) SDCM <2 |
| 910505102768 | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 910505102760 | RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK | (0.458, 0.410) SDCM <2 |
| 910505102767 | RS352B 39S/830 WIA-E WB BK | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| 910505102769 | RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK | (0.422, 0.386) SDCM <2 |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102766




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102762




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102763

GreenSpace Accent Elbow Gen2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102767




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102761




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102760




Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102765



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102769



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102764

