



GreenSpace Accent Cardanic Gen2 – Huollettava ja päivitettävä, suunnattava korostusvalaisin myymälätiloihin

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

GreenSpace Accent Cardanic Gen2:n avulla myymälöissä voidaan nauttia erinomaisesta valonlaadusta ja markkinoiden johtavasta PerfectAccent-optiikan energiatehokkuudesta edullisessa ja kestävässä korostusvalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-moduukun ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Cardanic Gen2 tukee kiertotalouden mukaista valaistusasennusta. Valon suuntaaminen on helppo valaisimen kääntävän spottipään ansiosta. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Saatavilla on tuoreen ruoan LED-valoreseptejä, jotka pidentävät säilyvyyttä, parantavat ruoan visuaalista ilmettä, vähentävät ruokahävikkiä ja lisäävät myyntiä. Tuoteluettelomme Fashion- ja Food-sivuilta saat lisätietoja PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-valoresepteistä.

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Hyödyt

- Enemmän loistetta ja miellyttävä valo PerfectAccent-optiikan avulla
- Pidennä tuotteen käyttöikää helpoilla huolloilla ja päivityksillä
- Selkeän ja ajattoman muotoilun ansiosta valaisin sulautuu kattoon
- Valoa on helppo kohdistaa

Ominaisuudet

- Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla
- Varustettu uusimmalla PerfectAccent-heijastinoptiikalla
- Pienempi hiilijalanjälki korkean tehokkuuden ansiosta
- Saatavilla elintarvikkeiden LED-valoresepteillä ja LED-sävyvaihtoehdoilla
- Langallisia (DALI) ja langattomia liitäntävaihtoehtoja
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)


Käyttökohteet

- Supermarketit ja hypermarketit
- Suuret vähittäismyymälät
- Ostoskeskukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon aikana tuote on sammutettava ja jäähdytettävä.
- Tuote on asennettava käsivarren ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä.

Mittapiirros



Tuotetiedot

RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White painted



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic White standard



GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Tuotetiedot



RS353B GreenSpace Accent
Cardanic Black standard



GreenSpace Accent Cardanic is
fully serviceable and upgradeable

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
-------------------------	-------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Räjähdyssvaarallisuusluokka	-
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvalaistus	Ei
-------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
-----------------------	-------------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	RS353B
--------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2 700 lm
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	2 800 lm
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	2 600 lm
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	3000 K	>90	112 lm/W	2 800 lm
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 000 lm
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	5000 K	>90	130 lm/W	2 600 lm
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2 700 lm
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	133 lm/W	2 600 lm
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	137 lm/W	4 100 lm
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	125 lm/W	4 000 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Leveä valokeila
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Leveä valokeila
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Keskileveä valokeila
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Leveä valokeila
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Keskileveä valokeila
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Keskileveä valokeila
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Erittäin leveä keila
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Leveä valokeila
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Kyllä	10%
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Kyllä	10%
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Kyllä	1%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Kyllä	10%
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Kyllä	10%
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Kyllä	10%
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Kyllä	10%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Valkoinen
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Valkoinen
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Valkoinen
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Valkoinen
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Valkoinen


Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Valkoinen
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Valkoinen
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Musta
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Musta
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Musta

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102751	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102752	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
910505102753	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102755	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102758	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102754	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
910505102756	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
910505102750	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
910505102757	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
910505102759	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102756




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102759




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102758




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102750




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102753




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102757



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102755




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102754



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102751

GreenSpace Accent Cardanic Gen2

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - RS353BI -
910505102752**

