GreenSpace Accent Cardanic Gen2: un downlight cardanico riparabile e aggiornabile per la vendita al dettaglio

GreenSpace Accent Cardanico Gen2

Con GreenSpace Accent Cardanic Gen2, rivenditori e coloro che operano in ambito edile possono apprezzare la qualità superiore della luce e l'efficienza energetica leader del mercato delle ottiche PerfectAccent in un downlighter d'accento economico e sostenibile. La manutenzione e gli aggiornamenti del driver, del LED e delle ottiche sono semplici e richiedono solo strumenti standard. Per questo motivo, GreenSpace Accent Cardanic Gen2 può supportare un'installazione di illuminazione circolare. La struttura cardanica dell'apparecchio per illuminazione facilita il puntamento della luce. Oltre alle opzioni di regolazione, sono disponibili molteplici opzioni di integrazione del sistema, incluse quelle cablate e wireless. Sono disponibili ricette di illuminazione a LED per alimenti freschi per una durata di conservazione prolungata, una migliore rappresentazione visiva degli alimenti, una riduzione degli sprechi alimentari e un aumento delle vendite. Consulta le pagine del nostro catalogo Moda e Cibo per saperne di più sulle nostre ricette PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

GreenSpace Accent Cardanico Gen2

Vantaggi

- Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent
- Prolunga la vita utile del prodotto con manutenzione e aggiornamenti semplici
- Il design neutro e pulito del prodotto aiuta a fondersi con il soffitto
- Facile puntamento della luce

Caratteristiche

- Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
- Dotato di ottiche del riflettore PerfectAccent allo stato dell'arte
- Impronta di carbonio ridotta grazie all'elevata efficacia
- Disponibile con soluzioni di illuminazione LED e Fresh Food LED
- Opzioni di connettività cablata (DALI) e wireless
- Vetro frontale opzionale (consigliato per ambienti polverosi)

Applicazione

- Supermercati e ipermercati
- Grande distribuzione
- Centri commerciali

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza il vetro frontale.
- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con livelli elevati di polvere, consigliamo vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, poiché può essere pulito con un panno in microfibra asciutto.
- Durante la manutenzione il prodotto deve essere spento e raffreddato.
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto quando è caldo è possibile solo con un guanto isolante.

Versions

RS353B GreenSpace Accent Cardanic White standard

RS353B GreenSpace Accent Cardanic Black standard

GreenSpace Accent Cardanico Gen2

Disegno tecnico



Dati del prodotto

RS353B GreenSpace Accent Cardanic White painted

RS353B GreenSpace Accent Cardanic White standard

RS353B GreenSpace Accent Cardanic Black standard

GreenSpace Accent Cardanic is fully serviceable and upgradeable

GreenSpace Accent Cardanico Gen2

Informazioni generali

Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °

Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No

Meccanica e corpo

Classe rischio di esplosione	-
Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK02 IP20

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No

Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	0,9

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%

Dati del prodotto

Codice famiglia prodotto	RS353B

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.700 lm
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	2.800 lm
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	2700 K	>80	127 lm/W	2.600 lm
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	3000 K	>90	112 lm/W	2.800 lm
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.000 lm
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	5000 K	>90	130 lm/W	2.600 lm
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	2200 K	>80	97 lm/W	2.700 lm
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	2700 K	>80	133 lm/W	2.600 lm
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	3000 K	>80	137 lm/W	4.100 lm
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	3000 K	>90	125 lm/W	4.000 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Fascio largo
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Fascio largo
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Fascio medio
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Fascio largo
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Fascio medio
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Fascio medio
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Fascio extra largo
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Fascio largo
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

GreenSpace Accent Cardanico Gen2

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	19,6 W
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	20,5 W
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	25 W
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	32 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	20 W
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	28 W
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	19,6 W
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	30 W
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	32 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	No	Non applicabile
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Sì	10%
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Sì	10%
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Sì	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Sì	10%
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Sì	10%
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	No	Non applicabile
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Sì	10%
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Sì	10%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	Bianco
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	Bianco
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	Bianco
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	Bianco
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	Bianco
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	Bianco
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	Nero
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	Nero
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	Nero

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58809700	RS353B 27S/830 PSU-E WB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
58810300	RS353B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <2
58811000	RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <2
58813400	RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58816500	RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58812700	RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
58814100	RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH	(0.478, 0.382) SDCM <2
58808000	RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK	(0.458, 0.410) SDCM <2
58815800	RS353B 39S/830 WIA-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
58817200	RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102756



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102759



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102758

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102750



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102753



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102757



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102755



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102754



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102751



Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102752

GreenSpace Accent Cardanico Gen2

© 2025 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

www.lighting.philips.com
2025, Dicembre 13 - Dati soggetti a modifiche