



Lampu ini memberikan fleksibilitas luar biasa, rangkaian produk yang lengkap, dan integrasi sistem tanpa hambatan untuk pelanggan Hospitality.

Greenspace Flex

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Greenspace Flex

Benefits

- Portofolio lengkap mencakup dari 400lm hingga 3000lm, 3CCT dan 3 sudut pancaran.
- Fleksibilitas super dengan desain modular, dan garis tepi yang berbeda agar sesuai dengan aplikasi yang berbeda.
- Konektivitas cerdas untuk integrasi tanpa hambatan dengan Interact Hospitality.
- Penanaman yang dalam untuk kenyamanan visual
- Pemasangan dan perawatan mudah

Features

- 6w ~42w (400lm~3200lm)
- CRI 90, SDCM <3
- Sudut Pancaran: NB, MB, WB
- CCT: 2700K, 3000K, 4000K
- Keandalan tinggi, 50.000 jam (L80B50@25°C)

Application

- Ruang tamu
- Kamar mandi
- Koridor
- Lobi

Versions



RS378B P11 M55



RS378B P33 M87





Greenspace Flex, Prof GCGM





Greenspace Flex RS378B P15 M55




Dimensional drawing



Dimensional drawing



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Tipe optik	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik	PMMA
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK04
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20

Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
------------------------	-------------

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Ya	1 unit
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	Ya	1 unit
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	Ya	1 unit
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Ya	1 unit
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	Ya	1 unit
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Ya	1 unit
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Ya	1 unit
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Ya	1 unit
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Ya	1 unit
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	-
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Ya	1 unit
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Ya	1 unit
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Ya	1 unit
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	Ya	1 unit
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	Ya	1 unit
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Ya	1 unit
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Ya	1 unit
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Ya	1 unit
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Ya	1 unit
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	-

Order Code	Full Product Name	Driver tercapuk	Jumlah unit alat
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	Ya	1 unit
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Ya	1 unit
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Ya	1 unit

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Daya (Penerangan) (Nom)	Flux Cahaya	Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Daya (Penerangan) (Nom)	Flux Cahaya
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm	911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	92 lm/W	1.012 lm	911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3.864 lm	911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	- °	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	- °	3000 K	87 lm/W	1.305 lm	911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	- °	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	- °	3000 K	97 lm/W	4.074 lm	911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	- °	3000 K	100 lm/W	1.500 lm	911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	-	3000 K	100 lm/W	1.100 lm
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	- °	4000 K	93 lm/W	1.400 lm	911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	-	4000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm	911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm	911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm	911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-	3000 K	71 lm/W	2.350 lm
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm	911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-	4000 K	73 lm/W	2.400 lm
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	90 lm/W	540 lm	911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	-	2700 K	100 lm/W	1.500 lm
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm	911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	540 lm	911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm	911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	-	3000 K	75 lm/W	450 lm	911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	-	3000 K	71 lm/W	2.350 lm	911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	-	3000 K	98 lm/W	2.350 lm
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	-	4000 K	73 lm/W	2.400 lm	911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	-	4000 K	100 lm/W	2.400 lm
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	-	2700 K	106 lm/W	2.540 lm	911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-	2700 K	77 lm/W	2.540 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Daya	
				Terkorelasi (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom) Flux Cahaya
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-	3000 K	92 lm/W	3.864 lm
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-	3000 K	92 lm/W	3.864 lm
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-	4000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-	2700 K	87 lm/W	957 lm
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1.350 lm
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-	2700 K	77 lm/W	2.540 lm
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-	2700 K	92 lm/W	3.864 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Daya	
				Terkorelasi (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom) Flux Cahaya
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-	3000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	3000 K	97 lm/W	4.074 lm
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-	3000 K	100 lm/W	1.500 lm
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-	4000 K	73 lm/W	800 lm
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-	4000 K	87 lm/W	1.300 lm
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	-	3000 K	91 lm/W	545 lm
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	-	4000 K	105 lm/W	630 lm
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	-	3000 K	97 lm/W	580 lm
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	87 lm/W	957 lm
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1.410 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Sesuai untuk	
		Konsumsi Daya	sakelar acak
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	11 W	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	11 W	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	6 W	Tidak
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	6 W	Tidak
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	6 W	Tidak
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	6 W	Tidak
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	6 W	Tidak
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	11 W	Tidak
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	11 W	Tidak
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	11 W	Tidak
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	11 W	Tidak
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	11 W	Tidak
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	11 W	Tidak
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	11 W	Tidak
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	11 W	Tidak
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	6 W	Tidak
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	42 W	Tidak
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	42 W	Tidak
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	42 W	Tidak
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	42 W	Tidak
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	42 W	Tidak
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	42 W	Tidak
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	42 W	Tidak

Order Code	Full Product Name	Sesuai untuk	
		Konsumsi Daya	sakelar acak
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	24 W	-
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	24 W	Tidak
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	24 W	Tidak
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	33 W	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	33 W	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	33 W	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	33 W	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	33 W	Tidak
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	33 W	Tidak
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	33 W	Tidak
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	33 W	Tidak
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	33 W	Tidak
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	33 W	Tidak
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	33 W	Tidak
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	42 W	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	42 W	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	42 W	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	42 W	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	11 W	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	15 W	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	15 W	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	15 W	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	15 W	-

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	6 W	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	6 W	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	6 W	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	6 W	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	6 W	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	6 W	-

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	6 W	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	15 W	Tidak
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	15 W	Tidak
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	15 W	Tidak
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	15 W	Tidak
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	15 W	Tidak

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	DALI	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	DALI	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	TRIAC	10%
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Tidak	Tidak berlaku
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	DALI	-
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Tidak	Tidak berlaku
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	DALI	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	DALI	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	DALI	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Tidak	Tidak berlaku
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	DALI	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	DALI	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	DALI	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	DALI	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	Tidak	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	DALI	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	DALI	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	1-10V	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	1-10V	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	Tidak	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	Tidak	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	Tidak	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	Tidak	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	Tidak	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	Tidak	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	Tidak	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Tidak	Tidak berlaku
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	TRIAC	10%

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik

Order Code	Full Product Name	Pengujian kawat pijar
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	Suhu 600 °C, durasi 30 detik

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	SDCM<3
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	SDCM<3
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	SDCM<3
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	SDCM<3
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	SDCM<3
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	SDCM<3
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	SDCM<3
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	SDCM<3
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	SDCM<3

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Masa kegunaan median L80B50
911401536371	RS378B P11 930 PSD-E WB M55	-
911401536571	RS378B P11 940 PSD-E MB M55	-
911401720892	RS378B P6 927 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401720902	RS378B P6 930 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401720932	RS378B P6 930 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	50.000 jam
911401721012	RS378B P11 927 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721022	RS378B P11 930 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721032	RS378B P11 940 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721042	RS378B P11 927 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721112	RS378B P6 930 PSR-E MB M55	50.000 jam
911401721622	RS378B P42 930 PSU-E NB M102	50.000 jam
911401721632	RS378B P42 940 PSU-E NB M102	50.000 jam
911401721642	RS378B P42 927 PSU-E MB M102	50.000 jam
911401721652	RS378B P42 930 PSU-E MB M102	50.000 jam
911401721662	RS378B P42 940 PSU-E MB M102	50.000 jam
911401721682	RS378B P42 930 PSU-E WB M102	50.000 jam
911401721692	RS378B P42 940 PSU-E WB M102	50.000 jam
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401721472	RS378B P24 930 PSU-E MB M70	50.000 jam
911401721482	RS378B P24 940 PSU-E MB M70	50.000 jam
911401538571	RS378B P33 927 PSD-E NB M87	-
911401538671	RS378B P33 927 PSD-E MB M87	-
911401538871	RS378B P33 930 PSD-E NB M87	-

Order Code	Full Product Name	Masa kegunaan median L80B50
911401539171	RS378B P33 940 PSD-E NB M87	-
911401721522	RS378B P33 927 PSU-E NB M87	50.000 jam
911401721532	RS378B P33 930 PSU-E NB M87	50.000 jam
911401721542	RS378B P33 940 PSU-E NB M87	50.000 jam
911401721562	RS378B P33 930 PSU-E MB M87	50.000 jam
911401721572	RS378B P33 940 PSU-E MB M87	50.000 jam
911401721592	RS378B P33 930 PSU-E WB M87	50.000 jam
911401721602	RS378B P33 940 PSU-E WB M87	50.000 jam
911401539571	RS378B P42 927 PSD-E MB M102	-
911401539871	RS378B P42 930 PSD-E MB M102	-
911401539971	RS378B P42 930 PSD-E WB M102	-
911401540271	RS378B P42 940 PSD-E WB M102	-
911401545571	RS378B P11 930 PSU-E WW S	-
911401536771	RS378B P15 927 PSD-E NB M55	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401540771	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V MB M55	-
911401540871	RS378B P15 930 PSR-E 1-10V WB M55	-
911401532371	RS378B P6 927 PSU-E MB M43	-
911401532471	RS378B P6 927 PSU-E WB M43	-
911401532571	RS378B P6 930 PSU-E NB M43	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401532771	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	-
911401532971	RS378B P6 940 PSU-E MB M43	-
911401533071	RS378B P6 940 PSU-E WB M43	-
911401721292	RS378B P15 930 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721302	RS378B P15 940 PSU-E MB M55	50.000 jam
911401721322	RS378B P15 930 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721332	RS378B P15 940 PSU-E WB M55	50.000 jam
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	50.000 jam

