



GreenSpace Flex Luna – Trazendo o luar para dentro.

GreenSpace Flex Luna

Sempre em transformação, mas constante, a lua simboliza a verdadeira essência da iluminação para hotelaria — adaptável, sofisticada e sempre harmonizada com o ambiente. O GreenSpace Flex Luna foi projetado para evocar uma sensação única. Assim como a lua, Luna não sobrepuja, mas realça o ambiente ao seu redor, lançando um brilho que parece íntimo e grandioso. Não é apenas uma luz. É uma experiência íntima.

Benefícios

- Sustentável, mais luz com menor consumo de energia, até 120lm/W.
- Brilho silencioso com conforto visual superior.
- Proporcione uma luz que transmite luxo, apoiada por consistência de cor superior e controle de feixe.
- Oferta familiar abrangente, manutenção sem esforço com design à prova de teto.

Características

- Liderança em lm/W, até 120 lm/W no nível da luminária.
- Ângulo de corte de 40° e UGR19 para as principais variantes.
- Desempenho de cor líder, com CRI92, R9>50.
- Superconsistência de cores, SDCM 3 no nível da luminária e SDCM 2 no nível do COB.
- Conceito de design modular, que oferece forte personalização e flexibilidade no nível da família, abrangendo recortes (D35 a D100), óptica (12° a 55°), controles (PSU, PSD, 1-10V, WIA) e opções de cores personalizadas para refletores e anéis frontais.

GreenSpace Flex Luna

Aplicação


- Hospitalidade
- Varejo
- Escritórios
- Espaço interno geral

Versions




GreenSpace Flex Luna

Desenho dimensional



GreenSpace Flex Luna

Desenho dimensional



Dados técnicos de luz

Color rendering index (CRI) 92

Dados elétricos e de operação

Proteção/Classe IEC Classe de segurança II
 Tensão de entrada 220 a 240 V
 Line Frequency 50 or 60 Hz

Dados mecânicos e de compartimento

Tipo de acessório de difusor ótico Lentes
 Cor do compartimento Preto
 Código de proteção mecânica contra impactos IK03

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 a 45 °C
 Marca CE Sim

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso -10% / +10%

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401521746	SM378B R P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	3000 K	130 lm/W	1.015 lm
911401522046	SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	3000 K	124 lm/W	965 lm
911401522346	SM378B R P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	3000 K	119 lm/W	930 lm
911401522646	SM378B R P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	3000 K	129 lm/W	1.480 lm
911401522946	SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	3000 K	123 lm/W	1.415 lm
911401523246	SM378B R P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	3000 K	118 lm/W	1.360 lm
911401523546	SM378B R P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	3000 K	125 lm/W	1.690 lm
911401523846	SM378B R P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	3000 K	120 lm/W	1.615 lm
911401524146	SM378B R P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	3000 K	116 lm/W	1.565 lm
911401524446	SM378B R P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	3000 K	113 lm/W	2.250 lm
911401524746	SM378B R P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	3000 K	108 lm/W	2.150 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401525046	SM378B R P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	3000 K	104 lm/W	2.080 lm
911401500246	RS378B P6 930 PSU-E MB M43 WP PRO	3000 K	92 lm/W	540 lm
911401500346	RS378B P6 930 PSU-E WB M43 WP PRO	3000 K	92 lm/W	545 lm
911401500446	RS378B P8 930 PSU-E MB M43 WP PRO	3000 K	86 lm/W	685 lm
911401500546	RS378B P8 930 PSU-E WB M43 WP PRO	3000 K	88 lm/W	705 lm
911401597045	RS378B P6 930 PSU-E SNB M43 PRO	3000 K	78 lm/W	510 lm
911401597345	RS378B P6 930 PSU-E NB M43 PRO	3000 K	90 lm/W	530 lm
911401597645	RS378B P6 930 PSU-E MB M43 PRO	3000 K	92 lm/W	540 lm
911401597945	RS378B P6 930 PSU-E WB M43 PRO	3000 K	92 lm/W	545 lm
911401598245	RS378B P8 930 PSU-E NB M43 PRO	3000 K	83 lm/W	665 lm
911401598545	RS378B P8 930 PSU-E MB M43 PRO	3000 K	86 lm/W	685 lm
911401598845	RS378B P8 930 PSU-E WB M43 PRO	3000 K	88 lm/W	705 lm
911401500746	RS378B P7 930 PSU-E SNB M55 PRO	3000 K	92 lm/W	660 lm
911401501046	RS378B P7 930 PSU-E NB M55 PRO	3000 K	112 lm/W	795 lm
911401501346	RS378B P7 930 PSU-E MB M55 PRO	3000 K	114 lm/W	810 lm
911401501646	RS378B P7 930 PSU-E WB M55 PRO	3000 K	116 lm/W	825 lm
911401501946	RS378B P8 930 PSU-E SNB M55 PRO	3000 K	88 lm/W	705 lm
911401502246	RS378B P9 930 PSU-E NB M55 PRO	3000 K	106 lm/W	950 lm
911401502546	RS378B P9 930 PSU-E MB M55 PRO	3000 K	109 lm/W	980 lm
911401502646	RS378B P9 940 PSU-E MB M55 PRO	4000 K	111 lm/W	1.000 lm
911401502846	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 PRO	3000 K	111 lm/W	1.000 lm
911401509346	RS378B P7 930 PSU-E MB M55 WP PRO	3000 K	114 lm/W	810 lm
911401509446	RS378B P7 930 PSU-E WB M55 WP PRO	3000 K	116 lm/W	825 lm
911401509546	RS378B P9 930 PSU-E MB M55 WP PRO	3000 K	109 lm/W	980 lm
911401509646	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 WP PRO	3000 K	111 lm/W	1.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401595245	RS378B P3 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO	3000 K	79 lm/W	245 lm
911401595545	RS378B P3 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO	3000 K	79 lm/W	245 lm
911401595845	RS378B P5 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO	3000 K	79 lm/W	370 lm
911401596145	RS378B P5 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO	3000 K	78 lm/W	365 lm
911401596445	RS378B P5 930 PSD-E MB D35 G-TT PRO	3000 K	63 lm/W	335 lm
911401596745	RS378B P5 930 PSD-E WB D35 G-TT PRO	3000 K	62 lm/W	330 lm
911401510246	RS378B P12 930 PSU-E NB M70 PRO	3000 K	132 lm/W	1.585 lm
911401510546	RS378B P12 930 PSU-E MB M70 PRO	3000 K	135 lm/W	1.625 lm
911401510846	RS378B P12 930 PSU-E WB M70 PRO	3000 K	138 lm/W	1.655 lm
911401511146	RS378B P17 930 PSU-E NB M70 PRO	3000 K	128 lm/W	2.245 lm
911401511446	RS378B P17 930 PSU-E MB M70 PRO	3000 K	131 lm/W	2.295 lm
911401511746	RS378B P17 930 PSU-E WB M70 PRO	3000 K	136 lm/W	2.385 lm
911401512046	RS378B P19 930 PSU-E NB M70 PRO	3000 K	123 lm/W	2.390 lm
911401512346	RS378B P19 930 PSU-E MB M70 PRO	3000 K	128 lm/W	2.505 lm
911401512646	RS378B P19 930 PSU-E WB M70 PRO	3000 K	133 lm/W	2.585 lm
911401518146	RS378B P12 930 PSU-E MB M70 WP PRO	3000 K	135 lm/W	1.625 lm
911401518246	RS378B P12 930 PSU-E WB M70 WP PRO	3000 K	138 lm/W	1.655 lm
911401518346	RS378B P17 930 PSU-E MB M70 WP PRO	3000 K	131 lm/W	2.295 lm
911401518446	RS378B P17 930 PSU-E WB M70 WP PRO	3000 K	136 lm/W	2.385 lm
911401518546	RS378B P19 930 PSU-E MB M70 WP PRO	3000 K	128 lm/W	2.505 lm
911401518646	RS378B P19 930 PSU-E WB M70 WP PRO	3000 K	133 lm/W	2.585 lm
911401512946	RS378B P27 930 PSU-E NB M70 PRO	3000 K	112 lm/W	3.090 lm
911401513246	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 PRO	3000 K	116 lm/W	3.185 lm
911401513546	RS378B P27 930 PSU-E WB M70 PRO	3000 K	119 lm/W	3.285 lm
911401518746	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 WP PRO	3000 K	116 lm/W	3.185 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401518846	RS378B P27 930 PSU-E WB M70 WP PRO	3000 K	119 lm/W	3.285 lm
911401530946	SM378B S P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	3000 K	130 lm/W	1.015 lm
911401531246	SM378B S P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	3000 K	124 lm/W	965 lm
911401531546	SM378B S P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	3000 K	119 lm/W	930 lm
911401531846	SM378B S P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	3000 K	129 lm/W	1.480 lm
911401532146	SM378B S P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	3000 K	123 lm/W	1.415 lm
911401532446	SM378B S P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	3000 K	118 lm/W	1.360 lm
911401532746	SM378B S P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	3000 K	125 lm/W	1.690 lm
911401533046	SM378B S P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	3000 K	120 lm/W	1.615 lm
911401533346	SM378B S P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	3000 K	116 lm/W	1.565 lm
911401533646	SM378B S P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	3000 K	113 lm/W	2.250 lm
911401533946	SM378B S P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	3000 K	108 lm/W	2.150 lm
911401534246	SM378B S P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	3000 K	104 lm/W	2.080 lm
911401503146	RS378B P12 930 PSU-E NB M55 PRO	3000 K	106 lm/W	1.330 lm
911401503446	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 PRO	3000 K	110 lm/W	1.390 lm
911401503746	RS378B P12 930 PSU-E WB M55 PRO	3000 K	115 lm/W	1.450 lm
911401503946	RS378B P14 927 PSU-E NB M55 PRO	2700 K	96 lm/W	1.390 lm
911401504046	RS378B P14 930 PSU-E NB M55 PRO	3000 K	102 lm/W	1.480 lm
911401504346	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 PRO	3000 K	109 lm/W	1.585 lm
911401504646	RS378B P14 930 PSU-E WB M55 PRO	3000 K	110 lm/W	1.600 lm
911401509746	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 WP PRO	3000 K	110 lm/W	1.390 lm
911401509846	RS378B P12 930 PSU-E WB M55 WP PRO	3000 K	115 lm/W	1.450 lm
911401509946	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 WP PRO	3000 K	109 lm/W	1.585 lm
911401510046	RS378B P14 930 PSU-E WB M55 WP PRO	3000 K	110 lm/W	1.600 lm

Dados elétricos e de operação

GreenSpace Flex Luna

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401521746	SM378B R P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	7,8 W
911401522046	SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	7,8 W
911401522346	SM378B R P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	7,8 W
911401522646	SM378B R P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	11,5 W
911401522946	SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	11,5 W
911401523246	SM378B R P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	11,5 W
911401523546	SM378B R P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	13,5 W
911401523846	SM378B R P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	13,5 W
911401524146	SM378B R P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	13,5 W
911401524446	SM378B R P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	20 W
911401524746	SM378B R P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	20 W
911401525046	SM378B R P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	20 W
911401500246	RS378B P6 930 PSU-E MB M43 WP PRO	5,9 W
911401500346	RS378B P6 930 PSU-E WB M43 WP PRO	5,9 W
911401500446	RS378B P8 930 PSU-E MB M43 WP PRO	8 W
911401500546	RS378B P8 930 PSU-E WB M43 WP PRO	8 W
911401597045	RS378B P6 930 PSU-E SNB M43 PRO	6,5 W
911401597345	RS378B P6 930 PSU-E NB M43 PRO	5,9 W
911401597645	RS378B P6 930 PSU-E MB M43 PRO	5,9 W
911401597945	RS378B P6 930 PSU-E WB M43 PRO	5,9 W
911401598245	RS378B P8 930 PSU-E NB M43 PRO	8 W
911401598545	RS378B P8 930 PSU-E MB M43 PRO	8 W
911401598845	RS378B P8 930 PSU-E WB M43 PRO	8 W
911401500746	RS378B P7 930 PSU-E SNB M55 PRO	7,2 W
911401501046	RS378B P7 930 PSU-E NB M55 PRO	7,1 W
911401501346	RS378B P7 930 PSU-E MB M55 PRO	7,1 W
911401501646	RS378B P7 930 PSU-E WB M55 PRO	7,1 W
911401501946	RS378B P8 930 PSU-E SNB M55 PRO	8 W
911401502246	RS378B P9 930 PSU-E NB M55 PRO	9 W
911401502546	RS378B P9 930 PSU-E MB M55 PRO	9 W
911401502646	RS378B P9 940 PSU-E MB M55 PRO	9 W
911401502846	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 PRO	9 W
911401509346	RS378B P7 930 PSU-E MB M55 WP PRO	7,1 W
911401509446	RS378B P7 930 PSU-E WB M55 WP PRO	7,1 W
911401509546	RS378B P9 930 PSU-E MB M55 WP PRO	9 W
911401509646	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 WP PRO	9 W
911401595245	RS378B P3 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO	3,1 W
911401595545	RS378B P3 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO	3,1 W
911401595845	RS378B P5 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO	4,7 W
911401596145	RS378B P5 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO	4,7 W
911401596445	RS378B P5 930 PSD-E MB D35 G-TT PRO	5,3 W
911401596745	RS378B P5 930 PSD-E WB D35 G-TT PRO	5,3 W
911401510246	RS378B P12 930 PSU-E NB M70 PRO	12 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401510546	RS378B P12 930 PSU-E MB M70 PRO	12 W
911401510846	RS378B P12 930 PSU-E WB M70 PRO	12 W
911401511146	RS378B P17 930 PSU-E NB M70 PRO	17,5 W
911401511446	RS378B P17 930 PSU-E MB M70 PRO	17,5 W
911401511746	RS378B P17 930 PSU-E WB M70 PRO	17,5 W
911401512046	RS378B P19 930 PSU-E NB M70 PRO	19,5 W
911401512346	RS378B P19 930 PSU-E MB M70 PRO	19,5 W
911401512646	RS378B P19 930 PSU-E WB M70 PRO	19,5 W
911401518146	RS378B P12 930 PSU-E MB M70 WP PRO	12 W
911401518246	RS378B P12 930 PSU-E WB M70 WP PRO	12 W
911401518346	RS378B P17 930 PSU-E MB M70 WP PRO	17,5 W
911401518446	RS378B P17 930 PSU-E WB M70 WP PRO	17,5 W
911401518546	RS378B P19 930 PSU-E MB M70 WP PRO	19,5 W
911401518646	RS378B P19 930 PSU-E WB M70 WP PRO	19,5 W
911401512946	RS378B P27 930 PSU-E NB M70 PRO	27,5 W
911401513246	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 PRO	27,5 W
911401513546	RS378B P27 930 PSU-E WB M70 PRO	27,5 W
911401518746	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 WP PRO	27,5 W
911401518846	RS378B P27 930 PSU-E WB M70 WP PRO	27,5 W
911401530946	SM378B S P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	7,8 W
911401531246	SM378B S P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	7,8 W
911401531546	SM378B S P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	7,8 W
911401531846	SM378B S P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	11,5 W
911401532146	SM378B S P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	11,5 W
911401532446	SM378B S P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	11,5 W
911401532746	SM378B S P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	13,5 W
911401533046	SM378B S P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	13,5 W
911401533346	SM378B S P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	13,5 W
911401533646	SM378B S P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	20 W
911401533946	SM378B S P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	20 W
911401534246	SM378B S P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	20 W
911401503146	RS378B P12 930 PSU-E NB M55 PRO	12,6 W
911401503446	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 PRO	12,6 W
911401503746	RS378B P12 930 PSU-E WB M55 PRO	12,6 W
911401503946	RS378B P14 927 PSU-E NB M55 PRO	14,5 W
911401504046	RS378B P14 930 PSU-E NB M55 PRO	14,5 W
911401504346	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 PRO	14,5 W
911401504646	RS378B P14 930 PSU-E WB M55 PRO	14,5 W
911401509746	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 WP PRO	12,6 W
911401509846	RS378B P12 930 PSU-E WB M55 WP PRO	12,6 W
911401509946	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 WP PRO	14,5 W
911401510046	RS378B P14 930 PSU-E WB M55 WP PRO	14,5 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401521746	SM378B R P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	-
911401522046	SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	-
911401522346	SM378B R P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	-
911401522646	SM378B R P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	-
911401522946	SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	-

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401523246	SM378B R P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	-
911401523546	SM378B R P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	-
911401523846	SM378B R P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	-
911401524146	SM378B R P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	-
911401524446	SM378B R P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	-

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401524746	SM378B R P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	-
911401525046	SM378B R P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	-
911401500246	RS378B P6 930 PSU-E MB M43 WP PRO	-
911401500346	RS378B P6 930 PSU-E WB M43 WP PRO	-
911401500446	RS378B P8 930 PSU-E MB M43 WP PRO	-
911401500546	RS378B P8 930 PSU-E WB M43 WP PRO	-
911401597045	RS378B P6 930 PSU-E SNB M43 PRO	-
911401597345	RS378B P6 930 PSU-E NB M43 PRO	-
911401597645	RS378B P6 930 PSU-E MB M43 PRO	-
911401597945	RS378B P6 930 PSU-E WB M43 PRO	-
911401598245	RS378B P8 930 PSU-E NB M43 PRO	-
911401598545	RS378B P8 930 PSU-E MB M43 PRO	-
911401598845	RS378B P8 930 PSU-E WB M43 PRO	-
911401500746	RS378B P7 930 PSU-E SNB M55 PRO	-
911401501046	RS378B P7 930 PSU-E NB M55 PRO	-
911401501346	RS378B P7 930 PSU-E MB M55 PRO	-
911401501646	RS378B P7 930 PSU-E WB M55 PRO	-
911401501946	RS378B P8 930 PSU-E SNB M55 PRO	-
911401502246	RS378B P9 930 PSU-E NB M55 PRO	-
911401502546	RS378B P9 930 PSU-E MB M55 PRO	-
911401502646	RS378B P9 940 PSU-E MB M55 PRO	-
911401502846	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 PRO	-
911401509346	RS378B P7 930 PSU-E MB M55 WP PRO	-
911401509446	RS378B P7 930 PSU-E WB M55 WP PRO	-
911401509546	RS378B P9 930 PSU-E MB M55 WP PRO	-
911401509646	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 WP PRO	-
911401595245	RS378B P3 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO	-
911401595545	RS378B P3 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO	-
911401595845	RS378B P5 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO	-
911401596145	RS378B P5 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO	-
911401596445	RS378B P5 930 PSD-E MB D35 G-TT PRO	DALI
911401596745	RS378B P5 930 PSD-E WB D35 G-TT PRO	DALI
911401510246	RS378B P12 930 PSU-E NB M70 PRO	-
911401510546	RS378B P12 930 PSU-E MB M70 PRO	-
911401510846	RS378B P12 930 PSU-E WB M70 PRO	-
911401511146	RS378B P17 930 PSU-E NB M70 PRO	-
911401511446	RS378B P17 930 PSU-E MB M70 PRO	-
911401511746	RS378B P17 930 PSU-E WB M70 PRO	-

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401512046	RS378B P19 930 PSU-E NB M70 PRO	-
911401512346	RS378B P19 930 PSU-E MB M70 PRO	-
911401512646	RS378B P19 930 PSU-E WB M70 PRO	-
911401518146	RS378B P12 930 PSU-E MB M70 WP PRO	-
911401518246	RS378B P12 930 PSU-E WB M70 WP PRO	-
911401518346	RS378B P17 930 PSU-E MB M70 WP PRO	-
911401518446	RS378B P17 930 PSU-E WB M70 WP PRO	-
911401518546	RS378B P19 930 PSU-E MB M70 WP PRO	-
911401518646	RS378B P19 930 PSU-E WB M70 WP PRO	-
911401512946	RS378B P27 930 PSU-E NB M70 PRO	-
911401513246	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 PRO	-
911401513546	RS378B P27 930 PSU-E WB M70 PRO	-
911401518746	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 WP PRO	-
911401518846	RS378B P27 930 PSU-E WB M70 WP PRO	-
911401530946	SM378B S P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	-
911401531246	SM378B S P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	-
911401531546	SM378B S P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	-
911401531846	SM378B S P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	-
911401532146	SM378B S P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	-
911401532446	SM378B S P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	-
911401532746	SM378B S P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	-
911401533046	SM378B S P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	-
911401533346	SM378B S P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	-
911401533646	SM378B S P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	-
911401533946	SM378B S P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	-
911401534246	SM378B S P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	-
911401503146	RS378B P12 930 PSU-E NB M55 PRO	-
911401503446	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 PRO	-
911401503746	RS378B P12 930 PSU-E WB M55 PRO	-
911401503946	RS378B P14 927 PSU-E NB M55 PRO	-
911401504046	RS378B P14 930 PSU-E NB M55 PRO	-
911401504346	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 PRO	-
911401504646	RS378B P14 930 PSU-E WB M55 PRO	-
911401509746	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 WP PRO	-
911401509846	RS378B P12 930 PSU-E WB M55 WP PRO	-
911401509946	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 WP PRO	-
911401510046	RS378B P14 930 PSU-E WB M55 WP PRO	-

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
911401521746	SM378B R P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	IP20
911401522046	SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	IP20
911401522346	SM378B R P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	IP20
911401522646	SM378B R P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	IP20
911401522946	SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	IP20
911401523246	SM378B R P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	IP20
911401523546	SM378B R P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	IP20
911401523846	SM378B R P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	IP20
911401524146	SM378B R P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
911401524446	SM378B R P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	IP20
911401524746	SM378B R P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	IP20
911401525046	SM378B R P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	IP20
911401500246	RS378B P6 930 PSU-E MB M43 WP PRO	IP20/54
911401500346	RS378B P6 930 PSU-E WB M43 WP PRO	IP20/54
911401500446	RS378B P8 930 PSU-E MB M43 WP PRO	IP20/54
911401500546	RS378B P8 930 PSU-E WB M43 WP PRO	IP20/54
911401597045	RS378B P6 930 PSU-E SNB M43 PRO	IP20
911401597345	RS378B P6 930 PSU-E NB M43 PRO	IP20

GreenSpace Flex Luna

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
911401597645	RS378B P6 930 PSU-E MB M43 PRO	IP20
911401597945	RS378B P6 930 PSU-E WB M43 PRO	IP20
911401598245	RS378B P8 930 PSU-E NB M43 PRO	IP20
911401598545	RS378B P8 930 PSU-E MB M43 PRO	IP20
911401598845	RS378B P8 930 PSU-E WB M43 PRO	IP20
911401500746	RS378B P7 930 PSU-E SNB M55 PRO	IP20
911401501046	RS378B P7 930 PSU-E NB M55 PRO	IP20
911401501346	RS378B P7 930 PSU-E MB M55 PRO	IP20
911401501646	RS378B P7 930 PSU-E WB M55 PRO	IP20
911401501946	RS378B P8 930 PSU-E SNB M55 PRO	IP20
911401502246	RS378B P9 930 PSU-E NB M55 PRO	IP20
911401502546	RS378B P9 930 PSU-E MB M55 PRO	IP20
911401502646	RS378B P9 940 PSU-E MB M55 PRO	IP20
911401502846	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 PRO	IP20
911401509346	RS378B P7 930 PSU-E MB M55 WP PRO	IP20/54
911401509446	RS378B P7 930 PSU-E WB M55 WP PRO	IP20/54
911401509546	RS378B P9 930 PSU-E MB M55 WP PRO	IP20/54
911401509646	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 WP PRO	IP20/54
911401595245	RS378B P3 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO	IP20
911401595545	RS378B P3 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO	IP20
911401595845	RS378B P5 930 PSU-E MB D35 G-TT PRO	IP20
911401596145	RS378B P5 930 PSU-E WB D35 G-TT PRO	IP20
911401596445	RS378B P5 930 PSD-E MB D35 G-TT PRO	IP20
911401596745	RS378B P5 930 PSD-E WB D35 G-TT PRO	IP20
911401510246	RS378B P12 930 PSU-E NB M70 PRO	IP20
911401510546	RS378B P12 930 PSU-E MB M70 PRO	IP20
911401510846	RS378B P12 930 PSU-E WB M70 PRO	IP20
911401511146	RS378B P17 930 PSU-E NB M70 PRO	IP20
911401511446	RS378B P17 930 PSU-E MB M70 PRO	IP20
911401511746	RS378B P17 930 PSU-E WB M70 PRO	IP20
911401512046	RS378B P19 930 PSU-E NB M70 PRO	IP20
911401512346	RS378B P19 930 PSU-E MB M70 PRO	IP20
911401512646	RS378B P19 930 PSU-E WB M70 PRO	IP20
911401518146	RS378B P12 930 PSU-E MB M70 WP PRO	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
911401518246	RS378B P12 930 PSU-E WB M70 WP PRO	IP20/54
911401518346	RS378B P17 930 PSU-E MB M70 WP PRO	IP20/54
911401518446	RS378B P17 930 PSU-E WB M70 WP PRO	IP20/54
911401518546	RS378B P19 930 PSU-E MB M70 WP PRO	IP20/54
911401518646	RS378B P19 930 PSU-E WB M70 WP PRO	IP20/54
911401512946	RS378B P27 930 PSU-E NB M70 PRO	IP20
911401513246	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 PRO	IP20
911401513546	RS378B P27 930 PSU-E WB M70 PRO	IP20
911401518746	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 WP PRO	IP20/54
911401518846	RS378B P27 930 PSU-E WB M70 WP PRO	IP20/54
911401530946	SM378B S P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	IP20
911401531246	SM378B S P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	IP20
911401531546	SM378B S P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	IP20
911401531846	SM378B S P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	IP20
911401532146	SM378B S P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	IP20
911401532446	SM378B S P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	IP20
911401532746	SM378B S P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	IP20
911401533046	SM378B S P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	IP20
911401533346	SM378B S P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	IP20
911401533646	SM378B S P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	IP20
911401533946	SM378B S P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	IP20
911401534246	SM378B S P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	IP20
911401503146	RS378B P12 930 PSU-E NB M55 PRO	IP20
911401503446	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 PRO	IP20
911401503746	RS378B P12 930 PSU-E WB M55 PRO	IP20
911401503946	RS378B P14 927 PSU-E NB M55 PRO	IP20
911401504046	RS378B P14 930 PSU-E NB M55 PRO	IP20
911401504346	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 PRO	IP20
911401504646	RS378B P14 930 PSU-E WB M55 PRO	IP20
911401509746	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 WP PRO	IP20/54
911401509846	RS378B P12 930 PSU-E WB M55 WP PRO	IP20/54
911401509946	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 WP PRO	IP20/54
911401510046	RS378B P14 930 PSU-E WB M55 WP PRO	IP20/54

