



# Výkonná nenápadná svítidla s důrazem na udržitelnost

## LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

Díky svítidlům LuxSpace Accent Compact Adjustable mohou maloobchodníci a provozovatelé budov využívat vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent ve vytríbeném a neutrálním designu bodových svítidel. Výkonná a nenápadná svítidla LuxSpace Accent kombinují vysoký světelný tok s kompaktním provedením. Zabudování a montáž usnadňují malé rozměry pro vestavění. Údržba a modernizace optiky jsou snadné a nevyžadují žádné nástroje. Bodová svítidla LuxSpace Compact Adjustable jsou navíc certifikována jako cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. Svítidla LuxSpace Accent Compact Adjustable umožňují otáčet hlavu pro bodové osvětlení a lze je naklánět ve dvou směrech k zajištění maximální flexibility pro směřování. K dispozici jsou také programy osvětlení LED pro čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o tónech a programech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne najdete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

### Výhody

- Větší prozáření a lepší optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent
- Nejlepší účinnost ve své třídě pro zmenšení uhlíkové stopy a úsporu energie
- Certifikováno jako cirkulární osvětlení s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Snadná údržba a modernizace díky možnosti přístupu k předřadníku a optice bez použití nástrojů
- Úhledný a vytríbený design pro lepší splynutí bodových svítidel se stropy

# LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

## Vlastnosti

- Svítidlo RS771B nabízí vysoký maximální tok (4900 lm) ve velmi kompaktním těle s malými rozměry pro vestavění.
- K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Volitelné krycí sklo (doporučované pro prašná prostředí)
- Naklání ve dvou směrech pro skvělé řízení osvětlení
- K dispozici s programy osvětlení LED pro čerstvé potraviny a tóny LED
- Možnost jak kabelového (DALI), tak bezdrátového připojení

## Aplikace

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Prostory kanceláří a pohostinství

## Varování a bezpečnost

- Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
- Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se LED modulů nebo reflektoru. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

## Versions





RS771B LuxSpace Accent Compact  
Adjustable Black



RS771B LuxSpace Accent Compact  
Adjustable Silver

## Rozměrové výkresy



# LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

## Detaily o výrobku

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector

RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire

Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



# LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

## Detaily o výrobku



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

### Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano

### Světelně technické

Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
-----------------------------------	------------

### Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

### Mechanické a materiály

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20

### Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,5

### Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

### Označení a balení

Kód produktové řady	RS771B
---------------------	--------

## Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	134 lm/W	1 650 lm
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	103 lm/W	2 000 lm
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 000 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	120 lm/W	2 000 lm
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	131 lm/W	2 600 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2 700 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	133 lm/W	2 800 lm
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	131 lm/W	2 700 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	142 lm/W	2 800 lm
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 700 lm
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	118 lm/W	2 900 lm
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2 900 lm
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 800 lm
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	135 lm/W	2 700 lm
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	119 lm/W	2 700 lm
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4 100 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4 200 lm

## LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání		Světelný tok
			barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3 900 lm
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	4 000 lm
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	5 000 lm
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	139 lm/W	5 200 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	144 lm/W	5 400 lm
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5 200 lm
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5 200 lm
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	132 lm/W	2 600 lm
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	132 lm/W	4 100 lm

### Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Úzký paprsek
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Široké vyzařování
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Střední paprsek
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Střední paprsek
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Široké vyzařování
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Velmi široký paprsek
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Široké vyzařování
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Široké vyzařování
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Široké vyzařování
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Široké vyzařování
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Široké vyzařování

## LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

### Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	19,2 W
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	25 W
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	16,6 W
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	19,6 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	19,6 W
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	20,5 W
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	20,5 W
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	19,8 W
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	24,5 W
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	5 W
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	19,8 W
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	23 W
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	29 W
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	37,5 W
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	37,5 W
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	37,5 W
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	38 W
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	38 W
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	31 W

### Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Ne	Není k dispozici
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Ne	Není k dispozici
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ano	1%
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Ano	Není k dispozici
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Ne	Není k dispozici
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Ne	Není k dispozici
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Ne	Není k dispozici

### Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Bílá
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bílá
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bílá
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Bílá
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	Bílá
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Bílá
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bílá
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	Bílá
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Bílá
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Bílá
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Bílá
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bílá
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bílá


Order Code	Full Product Name	Barva těla
97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Bílá
97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Bílá
97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	Bílá
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Bílá
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Bílá
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Bílá
97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	Bílá
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Bílá
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Bílá
97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	Bílá
97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Bílá
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Černá
97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	Stříbrná

# LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení


## Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2	97898300	RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97884600	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2	97899000	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97886000	RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3	97901000	RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3	97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97888400	RS771B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3	97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3	97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3	97905800	RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97891400	RS771B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3	97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3	97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2	97908900	RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97895200	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2	97909600	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97896900	RS771B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2	97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97897600	RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3	97900300	RS771B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101575**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101576**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577**



**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101581**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101582**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572**

# LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101585




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101586




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101593



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101591




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101580




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101573

# LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101583




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101566




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101571



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101574

# LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101570



Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101590

