



Des spots puissants et discrets qui mettent l'accent sur la durabilité

LuxSpace Accent Compact réglable

Avec la gamme LuxSpace Accent Compact réglable, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots réglables LuxSpace Compact sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot réglable LuxSpace Accent Compact permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Compact réglable

Avantages

- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent
- Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation
- Certification Circular Lighting et réflecteurs PerfectAccent haute efficacité
- Maintenance et mises à niveau aisées, avec l'accès sans outils au ballast et aux optiques
- Grâce à leur design épuré et raffiné, les spots s'harmonisent parfaitement avec le plafond

Fonctions

- Le modèle RS771B offre un flux maximal élevé (4 900 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d'encastrement limités
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Inclinaison bidirectionnelle pour un excellent contrôle des lumières
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Bureaux et espaces d'accueil

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant



Versions



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Black

LuxSpace Accent Compact réglable

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass

Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock the front face



LuxSpace Accent Compact réglable

Détails sur le produit



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact réglable

Informations générales

Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
--	--------------

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Mécanique et boîtier

Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Données du produit

Code famille de produits	RS771B
--------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	134 lm/W	1 650 lm
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	120 lm/W	2 000 lm
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2 700 lm
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	133 lm/W	2 800 lm
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	142 lm/W	2 800 lm
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 700 lm
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4 200 lm
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	127 lm/W	3 900 lm
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	130 lm/W	4 000 lm
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	139 lm/W	5 200 lm
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	144 lm/W	5 400 lm
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	132 lm/W	2 600 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Faisceau intensif
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Faisceau semi-intensif
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Faisceau extensif

LuxSpace Accent Compact réglable

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°

Order Code	Full Product Name	Type d'optique
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	16,6 W
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	19,6 W
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	20,5 W
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	19,8 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	31 W
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 W
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	37,5 W
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	37,5 W
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Non	Non applicable
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Non	Non applicable
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Oui	1%
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de	
		l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Non	Non applicable
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Non	Non applicable
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	Blanc
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Blanc
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	Blanc
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Blanc
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	Blanc
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	Blanc
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Blanc
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	Blanc
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	Blanc
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	Noir


Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97880800	RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97887700	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97889100	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97890700	RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97892100	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97894500	RS771B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97902700	RS771B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97903400	RS771B 39S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97904100	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97906500	RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97907200	RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97893800	RS771B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2

LuxSpace Accent Compact réglable


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101575




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101579




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101591



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101587




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101592




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101578

LuxSpace Accent Compact réglable


Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101566**



**Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101588**



**Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101574**

