



# Krachtige, discrete spotjes met een duurzaam tintje

## LuxSpace Accent Compact Elbow

Dankzij LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Compact Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

# LuxSpace Accent Compact Elbow

## Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met hoogrendementsreflectoren van Perfect Accent
- Eenvoudig onderhoud en upgrades met gereedschapsloze toegang tot de driver en optieken
- Het strakke en verfijnde productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie van de spots met het plafond

## Kenmerken

- RS772B biedt een hoge maximum lichtstroom (4900 lm) in een zeer compacte behuizing met beperkte inbouwdimensies
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Kan volledig uit het plafond worden geroteerd en gekanteld voor betere lichtbediening
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden
- Levert een rechthoekige lichtstraal voor de verlichting van woordmerken en spandoeken op muren

## Toepassing

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Kantoren en horecaruimten

## Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

## Versions





RS772B LuxSpace Accent Compact  
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact  
Elbow Black

# LuxSpace Accent Compact Elbow

## Maatschets



## Productgegevens



RS772B LuxSpace Accent Compact  
Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove  
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock  
the front face



Step2: Remove the optical  
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface  
to release the reflector

# LuxSpace Accent Compact Elbow

## Productgegevens



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

### Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

### Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
----------------------	------------

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

### Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

### Productgegevens

Code productfamilie	RS772B
---------------------	--------

### Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	132 lm/W	4.100 lm
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	132 lm/W	2.600 lm
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	134 lm/W	1.650 lm
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	103 lm/W	2.000 lm
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.000 lm
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.600 lm
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.800 lm
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.800 lm
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.700 lm
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	118 lm/W	2.900 lm
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.900 lm

## LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.800 lm	
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm	
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	119 lm/W	2.700 lm	
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4.100 lm	
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4.200 lm	
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	131 lm/W	4.100 lm	
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	5.000 lm	
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	139 lm/W	5.200 lm	
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	144 lm/W	5.400 lm	
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5.200 lm	
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5.200 lm	

### Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Brede bundel
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Brede bundel
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Smalle bundel
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Middelbrede bundel
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Middelbrede bundel
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden

## LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Zeer brede bundel
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31 W
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	19,2 W
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	25 W
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	16,6 W
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	19,6 W
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	19,6 W
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	20,5 W
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	20,5 W
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	19,8 W
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	19,8 W
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	23 W
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	29 W
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	37,5 W
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	37,5 W
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	37,5 W
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	38 W
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	38 W

### Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nee	Niet van toepassing
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nee	Niet van toepassing
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Ja	Niet van toepassing
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Zilver

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Zwart

# LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Wit
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Wit
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Wit
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Wit
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Wit
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit


Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Wit
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Wit
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit

## Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699979256	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
8718699979188	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
8718699978815	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979102	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979119	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979126	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979133	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979140	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979157	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979164	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979171	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979195	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979201	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699979218	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979225	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979232	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699979249	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
8718699979263	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979270	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979287	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699979300	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979317	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979324	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979331	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979348	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612

# LuxSpace Accent Compact Elbow


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619**



**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620**

# LuxSpace Accent Compact Elbow


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606**



**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567**

# LuxSpace Accent Compact Elbow


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101598**



**Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101595**



**Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101604**



**Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101597**

