



Dyskretne i mocne reflektory z naciskiem na zrównoważony rozwój

LuxSpace Accent Compact Elbow

Oprawa LuxSpace Accent Compact Elbow pozwala zapewnić doskonałą jakość światła w sklepach i budynkach przy najlepszej wydajności energetycznej optyki PerfectAccent w eleganckim i neutralnym wzornictwie. Dyskretne i mocne reflektory LuxSpace Accent zapewniają silny strumień świetlny w kompaktowej obudowie. Niewielkie wymiary zabudowy ułatwiają projektowanie i instalację. Konserwacja i modernizacja optyki jest szybka i nie wymaga użycia narzędzi. Reflektory LuxSpace Compact Elbow posiadają również certyfikat Circular Lighting i zapewniają wiele opcji integracji systemu i ściemniania zarówno w konfiguracji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Mają głowicę obracaną w dwóch kierunkach, co zapewnia dużą swobodę kierowania strumienia światła. Dostępne są elementy akcentujące LED Fresh Food do wydłużania okresu przydatności do spożycia i atrakcyjniejszego prezentowania żywności, co pozwala ograniczyć marnotrawstwo żywności i poprawić wyniki sprzedaży. Zajrzyj do naszych katalogów Fashion i Food, aby dowiedzieć się więcej o ofertach produktów PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

LuxSpace Accent Compact Elbow

Korzyści

- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent
- Najlepsza w swojej klasie wydajność ograniczająca ślad węglowy i pozwalająca zmniejszyć zużycie energii
- Certyfikat Circular Lighting z odbłyśnikami Perfect Accent o wysokiej wydajności
- Łatwa konserwacja i modernizacja dzięki dostępowi do sterownika i układów optycznych bez użycia narzędzi
- Prosta i elegancka stylistyka sprawia, że reflektory idealnie komponują się z sufitem

Cechy

- RS772B zapewnia silny maksymalny strumień świetlny (4900 lm) w bardzo kompaktowej obudowie z ograniczonymi wymiarami wbudowania
- Dostępne z odbłyśnikami PerfectAccent o wysokiej wydajności
- Opcjonalna przednia szyba (zalecana w środowiskach silnie zapyłonych)
- Możliwość pełnego obrotu i odchylenia od sufitu zapewnia doskonałą kontrolę nad oświetleniem
- Dostępne z elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food
- Opcje łączności przewodowej (DALI) i bezprzewodowej
- Nowy rozsył prostokątny do oświetlania napisów i banerów na ścianach

Zastosowanie

- Małe sklepy
- Supermarkety i hipermarkety
- Biura i hotele

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%
- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Wersje



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black



LuxSpace Accent Compact Elbow

Wersje



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow White

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View

Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector

Step1: Press the button to unlock
the front face



LuxSpace Accent Compact Elbow

Więcej o produkcie



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Elbow

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
----------------------------	-------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Mechanika i korpus

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20

Certyfikaty i zastosowania

Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,5

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Dane techniczne produktu

Rodzina produktów	RS772B
-------------------	--------

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	132 lm/W	4 100 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	132 lm/W	2 600 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	134 lm/W	1 650 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	103 lm/W	2 000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 000 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	120 lm/W	2 000 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	131 lm/W	2 600 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2 700 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	133 lm/W	2 800 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	131 lm/W	2 700 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	142 lm/W	2 800 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2 700 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	118 lm/W	2 900 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2 900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 800 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	135 lm/W	2 700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	119 lm/W	2 700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4 100 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4 200 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	131 lm/W	4 100 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	5 000 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	139 lm/W	5 200 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	144 lm/W	5 400 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5 200 lm

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5 200 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Szeroki rozsył światła
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Szeroki rozsył światła
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Wąski rozsył światła
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Średni rozsył światła
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Średni rozsył światła
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — poziomy rozsył światła
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	19,2 W
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	25 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	16,6 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	19,6 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	19,6 W
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	20,5 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	20,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	19,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	19,8 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	23 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	29 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	37,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	37,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	37,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	38 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	38 W

LuxSpace Accent Compact Elbow

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nie	Nie dotyczy
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nie	Nie dotyczy
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nie	Nie dotyczy
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nie	Nie dotyczy
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Tak	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Tak	Nie dotyczy
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Maksymalny poziom przyciemnienia
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nie	Nie dotyczy
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nie	Nie dotyczy
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nie	Nie dotyczy
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Nie	Nie dotyczy
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Srebrny
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Czarny
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Biel
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biel
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biel
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Biel
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Biel
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Biel
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Biel
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Biel
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Biel
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Biel
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biel
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biel
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Biel
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Biel
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Biel
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Biel
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Biel
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Biel
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Biel
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Biel
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Biel
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Biel

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2




Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611

Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596


Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606

LuxSpace Accent Compact Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101607




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101605




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101567




Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101598



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101595



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101604



Polar Normal (separate) - RS770BI -
910505101597

LuxSpace Accent Compact Elbow

