



# Philips LuxSpace Accent Compact Elbow(curbat) – spoturi puternice, discrete, cu accent pe durabilitate

## LuxSpace Accent Compact Curbat

Cu LuxSpace Accent Compact Elbow(curbat), administratorii de magazine și clădiri se pot bucura de beneficiile calității superioare a luminii și eficienței energetice de top ale sistemului optic PerfectAccent într-un design de produs minimalist și neutru. Puternic și discret, LuxSpace Accent integrează un flux luminos mare cu un factor de formă compact. Montarea și instalarea sunt simple, datorită dimensiunilor sale mici. Întreținerea și upgrade-urile sistemelor optice sunt rapide și nu necesită scule. În plus, spoturile LuxSpace Accent Compact Elbow sunt certificate pentru iluminat circular și oferă numeroase opțiuni de integrare de sisteme și de reglare a intensității luminoase, cu fir sau wireless. LuxSpace Accent Compact Elbow permite rotirea și înclinarea capului spotului din tavan, pentru un maximum de flexibilitate în ceea ce privește orientarea luminii. Rețele de LED-uri pentru alimente proaspete sunt disponibile pentru o durată de viață prelungită și o prezentare vizuală mai bună a alimentelor, reducând risipa de alimente și crescând vânzările. Consultați paginile catalogului pentru Modă și Alimente pentru a afla mai multe detalii despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

# LuxSpace Accent Compact Curbat

## Beneficii

- Mai multă strălucire și un confort vizual sporit pentru cumpărători cu sistemul optic PerfectAccent
- Cea mai bună eficiență din clasă la reducerea amprenteii de carbon și economisirea de energie
- Iluminat circular certificată cu reflectoarele cu eficiență ridicată PerfectAccent
- Între inere și modernizare simple, datorită posibilității de accesare a balastului și elementelor optice fără scule
- Designul minimalist și elegant facilitează integrarea discretă a spoturilor pe tavan

## Caracteristici

- RS772B oferă un flux maxim ridicat (4900 lm) într-o carcasă foarte compactă, cu dimensiuni integrate limitate
- Disponibil cu reflectoarele cu eficiență ridicată Perfect Accent
- Geam fațadă opțional (recomandat pentru mediile cu praf)
- Poate fi rotit complet și înclinat la diferite unghiuri pe tavan, pentru un control extraordinar al luminii
- Disponibil cu rețele de iluminat cu LED pentru alimente proaspete și nuanțe de LED-uri
- Opțiuni de conectivitate prin cablu (DALI) și wireless
- Oferă noul flux luminos rectangular pentru iluminarea firmelor și a bannerelor pe pereți

## Cerere

- Magazine de proximitate
- Supermarketuri și hypermarketuri
- Birouri și industria hotelieră

## Warnings and safety

- Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam fațadă opțional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam fațadă opțional.
- Curățarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam fațadă opțional, deoarece poate fi curățat cu o lavetă (uscată) din microfibre.
- În timpul întreinerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie montat la o distanță accesibilă. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mână izolatoare

## Versions





RS772B LuxSpace Accent Compact  
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact  
Elbow Black

# LuxSpace Accent Compact Curbat

## Cote



## Detalii produs



RS772B LuxSpace Accent Compact  
Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove  
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock  
the front face



Step2: Remove the optical  
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface  
to release the reflector

## LuxSpace Accent Compact Curbat

### Detalii produs



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

# LuxSpace Accent Compact Curbat

## Informații generale

Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

## Date tehnice lumină

Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
--------------------------------------	-------

## Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

## Sistem mecanic și carcasă

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrațiilor	IP20

## Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +35 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,5

## Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

## Date despre produs

Cod familie de produse	RS772B
------------------------	--------

## Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	>80	132 lm/W	4.100 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	132 lm/W	2.600 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	134 lm/W	1.650 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	103 lm/W	2.000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.000 lm
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	120 lm/W	2.000 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	>80	131 lm/W	2.600 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	136 lm/W	2.700 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	133 lm/W	2.800 lm
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	131 lm/W	2.700 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	142 lm/W	2.800 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	138 lm/W	2.700 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	118 lm/W	2.900 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.900 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.800 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	135 lm/W	2.700 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	>90	119 lm/W	2.700 lm
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4.100 lm
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4.200 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	>90	131 lm/W	4.100 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	>80	133 lm/W	5.000 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	139 lm/W	5.200 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	>80	144 lm/W	5.400 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5.200 lm

## LuxSpace Accent Compact Curbat

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	137 lm/W	5.200 lm

### Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Fascicul luminos larg
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Fascicul luminos larg
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Fascicul luminos îngust
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Fascicul luminos mediu
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Fascicul luminos mediu
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Fascicul luminos foarte larg
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Fascicul luminos larg
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Reflector metalic oval, cu reflexie mare – Fascicul luminos orizontal
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade

### Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	19,8 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	11,8 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	25 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	16,6 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	19,6 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	19,6 W

## LuxSpace Accent Compact Curbat

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	20,5 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	20,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	19,6 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	19,8 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	24,5 W
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	19,8 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	23 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	29 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	31 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	37,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	37,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	37,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	38 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	38 W

### Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nu	Nu se aplică
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nu	Nu se aplică
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nu	Nu se aplică
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nu	Nu se aplică
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Da	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Da	Nu se aplică
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nu	Nu se aplică
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nu	Nu se aplică
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nu	Nu se aplică
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Nu	Nu se aplică
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nu	Nu se aplică

### Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Argintiu
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Negru
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Alb
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Alb
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Alb
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Alb
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Alb
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Alb
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Alb
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Alb
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Alb
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Alb
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Alb


Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Alb
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Alb
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Alb
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Alb
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Alb
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Alb
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Alb
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Alb
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Alb
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Alb
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Alb
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Alb

### Performanță inițială (conformitate IEC)


# LuxSpace Accent Compact Curbat

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458,0.410)<3	97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2	97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2	97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2	97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343,0.331)<3
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3	97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434,0.403)<3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3	97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458,0.410)<3	97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3	97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458,0.410)<3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3	97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3	97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382,0.380)<3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3	97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434,0.403)<2
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2	97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2			


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101616




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101602




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101612



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101609




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101610




Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101603

# LuxSpace Accent Compact Curbat


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101611**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101596**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101619**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101618**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101620**



**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101599**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101613**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101608**

# LuxSpace Accent Compact Curbat


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101614**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101617**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101606**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101607**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101605**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101567**



**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101598**




**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101595**



**Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101604**

# LuxSpace Accent Compact Curbat

## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - RS770BI -  
910505101597**

