



# Leistungsstarke, schlichte Einbaustrahler mit Fokus auf Nachhaltigkeit

## LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Performance kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

## Vorteile

- Mit PerfectAccent-Optik für intensivere Brillanz auf der Ware und mehr Sehkomfort für die Kunden
- Geringerer CO<sub>2</sub>-Ausstoß und Energieverbrauch dank der besten Lichtausbeute
- Circular-Lighting-Certified mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Einfache Wartung und Tausch der Reflektoren durch werkzeuglosen Zugang zu Treiber und Optiken
- Das Produkt fügt sich dank seines dezenten und präzisen Produktdesigns hervorragend in die Decke ein

## Merkmale

- Hoher maximaler Lichtstrom (6.000 lm) in einem sehr kompakten Gehäuse mit begrenztem Einbaumaß
- Erhältlich mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Frontglas aus Echtglas optional erhältlich (empfohlen nur in staubigen Umgebungen)
- Bidirektionale Neigung für mehr Kontrolle über das Licht möglich
- Erhältlich mit LED-Lichtrezepten zur Präsentation frischer Lebensmittel
- Kabelgebundene (Dali) und kabellose Steuerungsoptionen erhältlich

## Anwendung

- Supermärkte und Verbrauchermärkte
- Ladengeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe

## Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

## Versions





RS781B LuxSpace Accent  
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent  
Performance Adjustable Silver

# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

## Abmessungsskizzen



## Produktdetails

LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector

Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire

RS781B LuxSpace Accent Performance Adjustable Back View



## LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

### Produktdetails



Step3: Pull the clip of the frontface  
to release the reflector



PerfectAccent reflector and front  
glass maintenance and upgrading  
is easy with an integrated button

# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.5
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Produktdaten	
Produktfamiliencode	RS781B

## Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3'800 lm
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4'100 lm
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4'200 lm
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	135 lm/W	4'100 lm
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4'200 lm
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	136 lm/W	4'000 lm
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2'900 lm
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2'800 lm
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4'000 lm
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	5'000 lm
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	5'200 lm
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	132 lm/W	5'000 lm
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	132 lm/W	5'000 lm
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	2700 K	>80	138 lm/W	6'000 lm
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	3000 K	>80	143 lm/W	6'200 lm
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	127 lm/W	3'900 lm
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	139 lm/W	5'200 lm

## Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Order Code	Full Product Name	Optik
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Tiefstrahlend (NB)	97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Tiefbreitstrahlend (MB)	97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad

# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Order Code	Full Product Name	Optik
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Optik
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Breitstrahlend (WB)
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Breitstrahlend (WB)
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Sehr breitstrahlend

## Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	29 W
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	29 W
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29.5 W
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	30 W
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	29 W
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	37.5 W
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	37.5 W
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	38 W
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	38 W
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	44 W
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	44 W
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	37.5 W

## Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Nein	Nicht anwendbar
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Nein	Nicht anwendbar
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Ja	Nicht anwendbar
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Nein	Nicht anwendbar
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nein	Nicht anwendbar

## Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Weiß
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Weiß
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Weiß
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Weiß
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Weiß
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Weiß
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Weiß
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Weiß
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Weiß
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Weiß
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Weiß
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Weiß
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Weiß
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Schwarz
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Silber




## Initialkennwerte (IEC-konform)

# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97882200	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97935500	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97936200	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97937900	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97938600	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97940900	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97942300	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97943000	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97944700	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97947800	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97948500	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97949200	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
97950800	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97951500	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
97952200	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97939300	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97946100	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101638

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101637




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101621

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101632




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101634

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101630


Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101625

# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101568**




**Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101635**




**Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101633**




**Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101629**




**Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101628**



**Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101624**



**Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101626**



**Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101636**

## LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar

