



Výkonná nenápadná svítidla s důrazem na udržitelnost

LuxSpace Accent Performance Elbow

Díky svítidlům LuxSpace Accent Performance Elbow mohou maloobchodníci a provozovatelé budov využívat vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent ve vytříbeném a neutrálním designu výrobku. Výkonná a nenápadná svítidla LuxSpace Accent kombinují vysoký světelný tok s kompaktním provedením. Zabudování a montáž usnadňují malé rozměry pro vestavění. Údržba a modernizace optiky jsou snadné a nevyžadují žádné nástroje. Bodová svítidla LuxSpace Accent Performance Elbow jsou navíc certifikována jako cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. Svítidla LuxSpace Accent Performance Elbow umožňují otáčet hlavu pro bodové osvětlení a lze je vyklánět ze stropu k zajištění maximální flexibility pro směřování. K dispozici jsou také spektra světla LED pro čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o spektrech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Výhody

- Větší prozáření a lepší optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent
- Nejlepší účinnost ve své třídě pro zmenšení uhlíkové stopy a úsporu energie
- Certifikováno jako cirkulární osvětlení s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Snadná údržba a modernizace díky možnosti přístupu k předradníku a optice bez použití nástrojů
- Úhledný a vytříbený design pro lepší splynutí bodových svítidel se stropem

LuxSpace Accent Performance Elbow

Vlastnosti

- Svítidlo RS782B nabízí vysoký maximální světelný tok (6000 lm) ve velmi kompaktním těle s malými rozměry pro vestavění.
- K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
- Volitelné krycí sklo (doporučované pro prašná prostředí)
- Skvělé směřování svítidla díky možnosti plného otáčení a vyklánění ze stropu
- K dispozici se spektry světla LED pro čerstvé potraviny a módu
- Možnost jak kabelového (DALI), tak bezdrátového připojení

Aplikace

- Samoobsluhy
- Supermarkety a hypermarkety
- Prostory kanceláří a pohostinství

Varování a bezpečnost

- Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
- Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se LED modulů nebo reflektoru. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.
- Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.
- Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití rukavic poskytujících tepelnou ochranu.

Versions





RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

Rozměrové výkresy



LuxSpace Accent Performance Elbow

Detaily o výrobku



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires
offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front
glass maintenance and upgrading
is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Elbow

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
-----------------------------------	------------

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Mechanické a materiály

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,5

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

Označení a balení

Kód produktové řady	RS782B
---------------------	--------

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	127 lm/W	3 900 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3 800 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4 100 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4 200 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	135 lm/W	4 100 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4 200 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	136 lm/W	4 000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2 900 lm
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2 800 lm
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4 000 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	5 000 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	5 200 lm
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	132 lm/W	5 000 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	132 lm/W	5 000 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	139 lm/W	5 200 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Široké vyzařování
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Úzký paprsek
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Střední paprsek
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Střední paprsek
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Široké vyzařování
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Oválný horizontální paprsek
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Široké vyzařování
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Velmi široký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	29 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	29 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	30 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	29 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	37,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	37,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	38 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	38 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	37,5 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Ne	Není k dispozici
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Ne	Není k dispozici
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Ne	Není k dispozici
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ano	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Ano	Není k dispozici
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Ne	Není k dispozici
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Maximální úroveň ztlumení
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Ne	Není k dispozici
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Ne	Není k dispozici
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Ne	Není k dispozici
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Ne	Není k dispozici

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Černá
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Bílá
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Bílá
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bílá
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Bílá
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Bílá
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Bílá
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Bílá
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Bílá
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Bílá
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Bílá
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Bílá
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Bílá
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Stříbrná

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3




Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653


Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647

LuxSpace Accent Performance Elbow


Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101654**




**Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101651**




**Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101641**



**Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101659**



**Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101644**



**Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101655**

