



Krachtige, discrete spotjes met een duurzaam tintje

LuxSpace Accent Performance Elbow

Dankzij LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Performance Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

LuxSpace Accent Performance Elbow

Voordelen

- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met PerfectAccent-optieken
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met hoogrendementsreflectoren van Perfect Accent
- Eenvoudig onderhoud en upgrades met gereedschapsloze toegang tot de driver en optieken
- Het strakke en verfijnde productontwerp zorgt voor een naadloze en onopvallende integratie van de spots met het plafond

Kenmerken

- RS782B biedt een hoge maximum lichtstroom (6000 lm) in een zeer compacte behuizing met beperkte inbouwdimensies
- Beschikbaar met hoogrendementsreflectoren van PerfectAccent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Kan volledig uit het plafond worden geroteerd en gekanteld voor betere lichtbediening
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden beschikbaar

Toepassing

- Buurtwinkels
- Supermarkten en hypermarkten
- Kantoren en horecaruimten

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Versions





RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Black



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Silver

LuxSpace Accent Performance Elbow

Maatschets



Productgegevens



RS782B LuxSpace Accent
Performance Elbow Back View



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock
the front face



Step2: Remove the optical
assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface
to release the reflector

LuxSpace Accent Performance Elbow

Productgegevens



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek lichtbron	120 graden
----------------------	------------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Productgegevens

Code productfamilie	RS782B
---------------------	--------

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699979584	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
8718699978839	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.800 lm
8718699979546	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4.100 lm
8718699979553	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4.200 lm
8718699979560	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	135 lm/W	4.100 lm
8718699979577	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4.200 lm
8718699979591	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	136 lm/W	4.000 lm
8718699979614	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.900 lm
8718699979621	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.800 lm
8718699979638	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4.000 lm
8718699979669	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	5.000 lm
8718699979676	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	5.200 lm
8718699979683	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	132 lm/W	5.000 lm
8718699979690	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	132 lm/W	5.000 lm

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8718699979652	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	139 lm/W	5.200 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699979584	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Brede bundel
8718699978839	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Smalle bundel
8718699979546	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Middelbrede bundel
8718699979553	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8718699979560	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Middelbrede bundel
8718699979577	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699979591	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979614	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8718699979621	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979638	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8718699979669	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699979676	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699979683	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Ovale horizontale bundel
8718699979690	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Brede bundel
8718699979652	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Zeer brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699979584	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
8718699978839	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	29 W
8718699979546	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	29 W
8718699979553	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
8718699979560	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	30 W
8718699979577	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
8718699979591	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	29 W
8718699979614	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718699979621	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
8718699979638	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29 W
8718699979669	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	37,5 W
8718699979676	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	37,5 W
8718699979683	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	38 W
8718699979690	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	38 W
8718699979652	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	37,5 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699979584	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Nee	Niet van toepassing
8718699978839	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979546	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979553	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
8718699979560	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Ja	Niet van toepassing
8718699979577	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979591	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979614	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau
8718699979621	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979638	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979669	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979676	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979683	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979690	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nee	Niet van toepassing
8718699979652	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nee	Niet van toepassing

Eigenschappen behuizing en afmetingen

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699979584	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Zwart
8718699978839	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Wit
8718699979546	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Wit
8718699979553	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Wit
8718699979560	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Wit
8718699979577	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979591	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Wit
8718699979614	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Wit




Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8718699979621	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979638	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Wit
8718699979669	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Wit
8718699979676	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Wit
8718699979683	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Wit
8718699979690	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Wit
8718699979652	RS782B 49S/827 PSU-E VVB SI	Zilver

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699979584	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
8718699978839	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979546	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979553	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979560	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979577	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979591	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979614	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8718699979621	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979638	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699979669	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979676	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979683	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
8718699979690	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979652	RS782B 49S/827 PSU-E VVB SI	(0.458,0.410)<3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640

Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652


Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645

LuxSpace Accent Performance Elbow


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101654




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651




Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101569



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101644



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101655

LuxSpace Accent Performance Elbow

