Focos potentes e discretos com ênfase na sustentabilidade

LuxSpace Accent Performance Elbow

Com a família LuxSpace Accent Performance Elbow, os comerciantes e os responsáveis de edifícios podem desfrutar de uma qualidade de luz superior e da eficiência energética líder no mercado da ótica PerfectAccent com um design de produto refinado e neutro. Potente e discreto, o foco LuxSpace Accent combina um elevado fluxo luminoso num formato compacto. O design e a instalação são fáceis graças às suas reduzidas dimensões. A manutenção e as atualizações da ótica são rápidas e não requerem ferramentas. Além disso, os focos LuxSpace Accent Performance Elbow estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem várias opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. A gama LuxSpace Accent Performance Elbow permite a rotação das cabeças do foco e a inclinação para fora do teto para máxima flexibilidade de direcionamento. Estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos, para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

- Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças à ótica PerfectAccent
- A melhor eficácia da sua classe para reduzir a pegada de carbono e poupar no consumo de energia
- Certificada como iluminação circular com refletores PerfectAccent de elevada eficácia
- Manutenção e atualizações fáceis com acesso sem ferramentas ao controlador e à ótica
- O design limpo e refinado do produto contribui para a integração dos focos nos tetos

LuxSpace Accent Performance Elbow

Características

- O RS782B oferece um elevado fluxo máximo (6000 lm) num corpo muito compacto com dimensões de construção reduzidas
- Disponível com refletores PerfectAccent de alta eficácia
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)
- Pode ser completamente rodado e inclinado para fora do teto para um bom controlo da luz
- Disponível com receitas de iluminação LED para alimentos frescos e tonalidades de LED
- Disponíveis opções de conectividade sem e com fios (DALI)

Aplicação

- Lojas de conveniência
- Supermercados e hipermercados
- Áreas de escritório e hotelaria

Avisos e Segurança

- Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.
- A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com luvas isolantes.

Versions

RS782B LuxSpace Accent Performance Elbow Black

RS782B LuxSpace Accent Performance Elbow Silver

Desenho dimensional





LuxSpace Accent Performance Elbow

Detalhes do produto

RS782B LuxSpace Accent Performance Elbow Back View

Step5 (optional): Add or remove the front glass

Step4: Replace the reflector

Step1; Press the button to unlock the front face

Step2: Remove the optical assembly from the luminaire

Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility

PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Elbow

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Fonte de luz substituível	Não
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,5
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Dados do produto	
Código da família de produtos	RS782B

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de Restituição Cromática (IRC)	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	3000 K	>90	127 lm/W	3.900 lm
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	2700 K	>80	133 lm/W	3.800 lm
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4.100 lm
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	>80	142 lm/W	4.200 lm
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	3000 K	>80	135 lm/W	4.100 lm
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	147 lm/W	4.200 lm
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	>90	136 lm/W	4.000 lm
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	>80	93 lm/W	2.900 lm
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	>90	81 lm/W	2.800 lm
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	>80	139 lm/W	4.000 lm
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	3000 K	>80	133 lm/W	5.000 lm
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	5.200 lm
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	132 lm/W	5.000 lm
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	132 lm/W	5.000 lm
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	2700 K	>80	139 lm/W	5.200 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Feixe largo
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Feixe estreito
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Feixe médio
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Feixe médio
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Feixe largo
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Feixe largo
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Feixe horizontal oval
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Feixe largo
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Feixe muito largo

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	29 W
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	29 W
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	30 W
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	29 W
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29 W
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	37,5 W
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	37,5 W
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	38 W
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	38 W
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	37,5 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Não	Não aplicável
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Não	Não aplicável
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Não	Não aplicável
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Sim	1%
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Sim	Não aplicável
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Não	Não aplicável
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Não	Não aplicável
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Não	Não aplicável
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Não	Não aplicável
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Não	Não aplicável

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	Preto
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	Branco
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	Branco
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Branco
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	Branco
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	Branco
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Branco
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Branco
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Branco
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	Branco
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	Branco
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	Branco
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Branco
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	Prata

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97958400	RS782B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97883900	RS782B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3

LuxSpace Accent Performance Elbow

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97954600	RS782B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97955300	RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
97956000	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
97957700	RS782B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97959100	RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
97961400	RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
97962100	RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
97963800	RS782B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
97966900	RS782B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
97967600	RS782B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
97968300	RS782B 49S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97969000	RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
97965200	RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101649



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101648



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101642



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101640



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101652



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101645



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101643



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101653



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101647

LuxSpace Accent Performance Elbow

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101654



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101641



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101569



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101644



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101655

© 2026 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.