



Pienikokoinen, tyylikäs ja vastuullinen pinta- asennettava valaisin

GreenSpace Evo Mini Cylinder

GreenSpace Evo Mini Cylinder on vastuullinen valaisin, jolla on tyylikäs ja sulavalinjainen muotokieli. Valaisin sopii erinomaisesti hotelleihin, ravintoloihin, asiakastiloihin, muotimyymälöihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. 3D-tulostettu valaisinrunko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrätysmateriaaleista, ja jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätysalumiinista. Valaisin on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evo Mini Cylinder -valaisimesta vastuullisen valinnan. Uudet PerfectAccent-heijastimet takaavat laadukkaan ja miellyttävän valaistuksen. Signify myCreation -sivulla valaisin voidaan konfiguroida väreiltään, tekstuuriltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan täysin kohteen vaatimusten mukaan.

Hyödyt

- Tyylikäs valaisin sopii täydellisesti lukuisiin eri käyttökohteisiin
- PerfectAccent-heijastimet takaavat miellyttävän ja laadukkaan valaistuksen
- Helppo huollettavuus ja päivitettävyyys pidentävät tuotteen hyötykäyttöikää
- Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja korkea energiatehokkuus takaavat ympäristöystävällisen valaistusratkaisun

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Ominaisuudet

- Optiikkaan, LED-moduuliin ja etulasiin pääsee helposti käsiksi ilman työkaluja
- Voidaan huoltaa vakiotyökaluilla
- Korkea valotehokkuus pienentää valaistusratkaisun hiilijalanjälkeä
- Laadukkaat PerfectAccent-heijastimet
- Saatavilla Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) sekä langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

Käyttökohteet

- Muotimyymlät
- Hotellit ja ravintolat
- Asuinrakennukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. Ledin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

Versions



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - White




SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder DIA-WIA - Grey



SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>90

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Sovellettu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386)
	SDCM <2
Valovirran toleranssi	+/-10%

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	SA332C
--------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1 021 lm	Keskileveä valokeila
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1 355 lm	Leveä valokeila
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1 021 lm	Keskileveä valokeila
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1 355 lm	Leveä valokeila
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1 021 lm	Keskileveä valokeila
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Kapea valokeila
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	122 lm/W	1 355 lm	Leveä valokeila
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Kapea valokeila
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Kapea valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W	910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W

GreenSpace Evo Mini Cylinder

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Ei
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Ei
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Kyllä
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Kyllä
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Kyllä


Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Kyllä
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Kyllä
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Kyllä
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko


Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Musta
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Musta
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Valkoinen
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Valkoinen
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Musta
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Musta
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Harmaa
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Valkoinen


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104956




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104952




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104959



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104958




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104954




Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104955

GreenSpace Evo Mini Cylinder


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104957



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104953



Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104960

