



# Невеликий та екологічний циліндр для поверхневого монтажу в елегантному, витонченому дизайні

## Міні-циліндр GreenSpace Evo

GreenSpace Evo Mini Cylinder – це екологічний освітлювальний прилад з елегантним та витонченим дизайном. Це робить Cylinder ідеальним вибором для готельного бізнесу та роздрібної торгівлі одягом. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор – з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить GreenSpace Evo Mini Cylinder екологічним вибором. Нові глибокі відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленим блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Подальше налаштування кольорів та текстури можливе за допомогою Philips MyCreation.

# Міні-циліндр GreenSpace Evo

## Переваги

- Елегантний та витончений дизайн ідеально вписується в будь-яку інсталяцію
- Більше блиску та покращений комфорт для очей покупців завдяки глибоким відбивачам PerfectAccent
- Збільште термін служби продукту завдяки легкому обслуговуванню та можливості оновлення
- Перероблені матеріали та висока енергоефективність допомагають ще більше зменшити вуглецевий слід продукту

## Характеристики

- Доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла без використання інструментів.
- Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів
- Зменшений вуглецевий слід завдяки високій ефективності
- Оснащений найсучаснішими глибокими відбивачами PerfectAccent
- Варіанти підключення: сумісне з Interact DALI (DIA) і бездротове (WIA)
- Додаткове переднє скло (рекомендовано для запилених середовищ)

## Застосування

- Магазины одягу
- Готелі
- Житлові будинки

## Попередження та безпека

- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.

## Версії

SA332C GreenSpace Evo Mini  
Cylinder PSU - Black



SA332C GreenSpace Evo Mini  
Cylinder DIA-WIA - Black



SA332C GreenSpace Evo Mini  
Cylinder DIA-WIA - Grey




SA332C GreenSpace Evo Mini  
Cylinder PSU - White



# Міні-циліндр GreenSpace Evo

## Розміри



### Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.

### Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>90

### Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Не застосовується

### Механічні деталі й корпус

Код захисту від механічного впливу	IK02
Код захисту від проникнення	IP20

### Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	-
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c

### Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Початкова колірність	(0.422, 0.386) SDCM <2
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

### Дані про виріб

Код сімейства продуктів	SA332C
-------------------------	--------

### Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	125 lm/W	1 021 lm	Середній промінь
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	126 lm/W	1 355 lm	Широкий промінь
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	121 lm/W	1 021 lm	Середній промінь
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	122 lm/W	1 355 lm	Широкий промінь
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	119 lm/W	1 021 lm	Середній промінь
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	111 lm/W	790 lm	Вузький промінь
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	122 lm/W	1 355 lm	Широкий промінь
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	114 lm/W	790 lm	Вузький промінь
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	122 lm/W	790 lm	Вузький промінь

## Експлуатаційні й електричні

## Міні-циліндр GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	8,1 W
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	10 W
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	8,5 W
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	10,3 W
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	8,6 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	7,1 W
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	10,3 W
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	6,9 W
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	6,5 W

### Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Hi
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Hi
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Так
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Так
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Так


Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Так
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Так
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Так
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Hi

### Механічні деталі й корпус


Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505104953	SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482	Чорний
910505104954	SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482	Чорний
910505104956	SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481	Білий
910505104957	SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481	Білий
910505104959	SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505104958	SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482	Чорний
910505104960	SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482	Чорний
910505104955	SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482	Сірий
910505104952	SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481	Білий


### Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - SA332C1 - 910505104956




Polar Normal (separate) - SA332C1 - 910505104952




Polar Normal (separate) - SA332C1 - 910505104959

# Міні-циліндр GreenSpace Evo


## Полярні діаграми




**Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104958**




**Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104954**




**Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104955**



**Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104957**



**Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104953**



**Polar Normal (separate) - SA332CI - 910505104960**

