



Ledinaire přísazené – prostě skvělé LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Svítlidla LEDINAIRE představují výběr populárních skladových svítidel, která přinášejí vysokou kvalitu Philips za konkurenčně schopnou cenu. Spolehlivost, energetická účinnost a cenová dostupnost – to je to co potřebujete.

Výhody

- Philips kvalita a spolehlivost
- Úspora energie
- Rozptýlené, komfortní světlo

Vlastnosti

- Zapuštěná a přísazená verze
- Moderní, nerušivý design

Aplikace

- Kanceláře (práce bez monitoru)
- Školní třídy (práce bez monitoru)
- Chodby a prostory s pohybem osob

Versions




Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC




Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelně technické

Typ All-in	All-in, Multi Lumen
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W
Světelný tok	3 400 lm

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Spotřeba energie	33 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	-10 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6

Počáteční parametry (podle IEC)

Počáteční chromatičnost	(0.38,0.38)SDCM< 5
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Vyzařovací úhel 84°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Široké vyzařování

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

