

Ledinaire Påbyg

SM060C



Ledinaire – ganske enkelt fantastisk LED

Philips Ledinaire Surface-mounted (SM060C) er en serie af populære LED-armaturer fra standardsortimentet, som fås direkte fra lager og leveres med Philips' høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelige, energieffektive og prisvenlige armaturer, der er udviklet til at levere blød og behagelig belysning til en bred vifte af belysningsopgaver, præcis det, du har brug for.

Fordele

- Philips kvalitet og driftssikkerhed
- Et armatur der sparer energi og reducerer driftsomkostninger
- Blød og behagelig lysspredning for øjet

Applications

- Kontorer
- Uddannelsesinstitutioner
- Sundhedsfaciliteter

Funktioner

- Fås i indbyggede og påbyggede versioner
- Et moderne og stilrent design, der passer til ethvert miljø
- Energieffektiv med op til 100 lm/W
- Lang levetid på 50.000 timer (L70)
- Fås i en Office Compliant version til arbejdsområder på kontorer samt en Non-Office Compliant version til områder med mindre strenge krav til blænding.

Versions


Ledinaire surface mounted
G2 W20L120 OC



Ledinaire surface mounted
G2 W20L120 NOC




Målskitse



SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

Oplysninger om produktet

Ledinaire surface mounted
G2 PSU back side



Ledinaire surface mounted
G2 OC Optical window





Ledinaire surface mounted
G2 PSU All in lumen
selectable side



Ledinaire surface mounted
G2 NOC Optical window

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Alt-i-en-type	All-in, Multi Lumen

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Omgivelsestemperaturområde	-10 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38,0.38)SDCM<5

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Optiktype
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3.400 lm 4.000 lm	Strålevinkel 84°
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3.400 lm 4.000 lm	Bred strålevinkel

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	33 W 28 W
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	33 W 28 W