



Philips Ledinaire επιφανειακής τοποθέτησης: απλά κορυφαίο LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Τα Philips Ledinaire επιφανειακής τοποθέτησης (SM060C) είναι μια σειρά άμεσα διαθέσιμων δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιόπιστα, ενεργειακά αποδοτικά και με προσιτή τιμή, τα φωτιστικά Ledinaire επιφανειακής τοποθέτησης είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν διάχυτο και άνετο φωτισμό σε ένα ευρύ φάσμα γενικών εφαρμογών φωτισμού – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Διάχυτο και άνετο φως

Χαρακτηριστικά

- Εκδόσεις χωνευτής και επιφανειακής τοποθέτησης
- Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση
- Εύκολη σύνδεση για γρηγορότερη εγκατάσταση
- Ενεργειακά αποδοτικό έως 100 lm/W
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών σε L70
- Διατίθεται έκδοση συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων (OC) και έκδοση μη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων (NOC)

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Εφαρμογή

- Γραφεία (όχι εργασία σε οθόνη)
- Αίθουσες διδασκαλίας (όχι εργασία σε οθόνη)
- Διάδρομοι και χώροι κυκλοφορίας

Versions


Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC




Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Γενικές πληροφορίες

Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Τύπος All-in	All-in, Multi Lumen
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	120 lm/W
Φωτεινή ροή	3.400 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	33 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK03
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20

Έγκριση και Εφαρμογή

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα	(0.38,0.38)SDCM< 5
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Γωνία δέσμης 84°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Ευρείας δέσμης

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

