



Ledinaire Surface-mounted – pinta-asennettava, kustannustehokas LED-ratkaisu

Ledinaire surface-mounted

Pinta-asennettava Philips Ledinaire surface-mounted (SM060C) tarjoaa korkeaa Philips-laatua kilpailukykyiseen hintaan. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset pinta-asennettavat Ledinaire-valaisimet takaavat miellyttävän valaistuksen moniin yleisvalaistuskohteisiin.

Hyödyt

- Laadukas, energiatehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu
- Tasainen ja miellyttävä valaistus

Ominaisuudet

- Saatavilla uppo- ja pinta-asennettavat versiot
- Moderni, ympäristöön sulautuva muotoilu
- Nopea ja helppo asentaa
- Jopa 100 lm/W:n valotehokkuus
- Pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia (L70)
- Toimistoyhteensopivat (OC) ja yleisvalaistukseen sopivat versiot (NOC)

Käyttökohteet

- Toimistot
- Terveystieteiden tutkimus
- Koulut

Ledinaire surface-mounted

Versions


Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC




Mittapiirros



Tuotetiedot

Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window



Ledinaire surface-mounted

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

All-in-ominaisuus	All-in, Multi Lumen
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valotehokkuus (nimellinen)	120 lm/W
Valovirta	3 400 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Tehonkulutus	33 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokan koodi	IP20

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	-10...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	1,6

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	(0.38,0.38)SDCM< 5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Keilakulma 84°
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Leveä valokeila

Ledinaire surface-mounted

